

ClickShare C-5

Come fare fluire la presentazione in sale riunioni di piccole e medie dimensioni e negli spazi ristretti



- **Supporto BYOD completo**
- **Condivisione dei contenuti senza interruzioni tramite Button o App Desktop**
- **Sicurezza avanzata, connessa e gestita dal cloud**

Il tuo ambiente di lavoro richiede una collaborazione fluida e la flessibilità necessaria per condividere facilmente i contenuti, a schermata, anche nelle sale riunioni più piccole e nelle stanze attrezzate di dimensioni limitate della tua azienda. ClickShare C-5 è il sistema di presentazione wireless che esegue fluidamente le tue riunioni ibride con un solo clic nell'App ClickShare, da qualsiasi laptop o dispositivo mobile.

Scopri le novità dell'ultimo aggiornamento ClickShare

Condividi facilmente i contenuti dal tuo dispositivo

Avvia una riunione da una piccola stanza attrezzata in pochi secondi. Tutti, inclusi gli ospiti, possono condividere i contenuti in modalità wireless sul display della sala centrale in full HD. Con un solo clic nell'app ClickShare, da qualsiasi laptop (Windows o Mac) o dispositivo mobile per una migliore integrazione del flusso di lavoro. Oppure con il ClickShare Button, se preferisci una soluzione Plug&Play (venduta separatamente). Nessun cavo, nessuna formazione necessaria.

Con l'assistenza completa Bring Your Own Device (BYOD) su pannelli 4K, la nostra soluzione di presentazione wireless offre un'esperienza di collaborazione ibrida semplice in tutte le sale riunioni aziendali per mantenere i tuoi contenuti. Offriamo assistenza per il mirroring dello schermo con AirPlay, Google Cast e Miracast. Goditi le funzionalità di collaborazione avanzate come la visualizzazione del display della sala sul tuo dispositivo o la decisione riguardo a cosa condividere, a schermo intero o in una singola finestra.

Sicurezza avanzata e integrazione perfetta



Progettato per l'implementazione aziendale, il C-5 di livello IT offre funzionalità di sicurezza avanzate (certificazione ISO27001) e un'ampia gamma di opzioni di connettività. Usa il tuo display per il contenuto della segnaletica digitale quando non è utilizzato per la presentazione grazie alle opzioni di integrazione della segnaletica. Con la piattaforma XMS Cloud Management ti godi la gestione remota delle unità e analisi chiare per guidare il tuo ambiente di lavoro digitale. Per domande pratiche sull'implementazione in rete della gamma ClickShare, rivolgiti alla nostra assistenza tecnica o al tuo referente Barco.

Promuovi la collaborazione in sale riunioni piccole o ristrette

ClickShare C-5 può essere utilizzato come soluzione stand-alone o in combinazione con la configurazione esistente della tua sala riunioni più piccola. Ciò potenzia le riunioni con una condivisione di contenuti wireless semplice e con un solo clic nelle stanze attrezzate. ClickShare completa la configurazione della tua sala e rende la presentazione facile, semplice e wireless. Progettato per adattarsi perfettamente alla tua attività ed evolversi con essa. Con la flessibilità per il futuro integrata, è uno degli investimenti più intelligenti che puoi fare nella tua sala riunioni.

Puoi avere ClickShare nelle tue sale riunioni senza indugio, grazie ai forti livelli di inventario per tutti i modelli.

SPECIFICHE TECNICHE**CLICKSHARE C-5**

ClickShare Base Unit dimensions	
Dimensioni (AxLxP)	34 mm x 135 mm x 135 mm
Alimentazione	Spina CA da 110/220 V standard o USB-C
Consumo energetico	Funzionamento: 5 -10 W, 24 W max
Peso	900 g
General	
Sistema operativo	Windows 10 e versioni successive macOS 11 (BigSur) e versioni successive. Android v9 e versioni successive (app ClickShare)* iOS 12 e versioni successive (app ClickShare)*
Uscite video	4K UHD (3840 x 2160) a 30 Hz. HDMI 1.4b
Uscita audio	HDMI
USB	1 USB-A, 1 USB-C
ClickShare Button	0
ClickShare App	Desktop e dispositivi mobili
Native protocols	AirPlay, Google Cast, Miracast
Numero massimo di connessioni simultanee (con Button e/o App)	32
Livello di rumore	Max 25 dBA a 0 -30 °C Max 30 dBA a 30 -40 °C
Protocollo di autenticazione	WPA2-PSK in modalità autonoma WPA2-PSK o IEEE 802.1X utilizzando il ClickShare Button in modalità di integrazione di rete
Protocollo di trasmissione wireless	IEEE 802.11 a/g/n/ac and IEEE 802.15.1
Portata	Regolabile con modulazione di potenza del segnale, massimo 30 m (100 piedi) tra ClickShare Button e Base Unit Clickshare Banda di frequenza 2,4 GHz e 5 GHz
Banda di frequenza	2,4 GHz e 5 GHz (canali DFS supportati in alcuni paesi)
Connessioni	1 LAN Ethernet 1 Gbit 1 USB Type-C 2.0 (anteriore); 1 USB Type-A 2.0 (anteriore)
Intervallo di temperature	Funzionamento: da 0 °C a +40 °C (da +32 °F a +104 °F) Max: 35 °C (95 °F) a 3000 m Stoccaggio: da -20 °C a +60 °C (da -4 °F a +140 °F)
Umidità	Stoccaggio: da 0 a 90% di umidità relativa, senza condensa Funzionamento: da 0 a 85% di umidità relativa, senza condensa
Sistema antifurto	Lucchetto Kensington
Certificazioni	FCC/CE
Touch screen support & Interactivity	/
Room Dock (peripheral support)	No
Vista locale	Vista locale solo del display della stanza
Connessione in rete	LAN e Wi-Fi
Management and reporting	Si
Garanzia	1 anno standard. 5 anni di copertura tramite SmartCare
*	* A seconda della configurazione, disponibile negli aggiornamenti firmware futuri

Generato il: 16 Dec 2022

Le informazioni e i dati forniti riguardano l'apparecchiatura descritta. Tuttavia ogni singolo articolo è soggetto a modifiche senza preavviso.
L'ultima versione di questo opuscolo è disponibile all'indirizzo www.barco.com.