

# ClickShare CX-50

Svolgi conferenze wireless all'avanguardia e collabora in remoto nelle sale riunioni e nella sala di rappresentanza



- **Supporto BYOD completo**
- **Collaborazione remota con la massima qualità**
- **Funzionalità complete di interattività e moderazione**
- **Soluzione triplicemente agnostica: permette di usare qualsiasi portatile, piattaforma per conferenze (comunicazioni unificate) e marchio di periferiche USB**
- **Cavo di ingresso HDMI**
- **Sicurezza avanzata**
- **Connessione e gestione cloud**

La connettività è fondamentale per il successo di un'azienda moderna. In un ambiente aziendale sempre più interconnesso, devi fare in modo che i team possano collaborare continuamente a stretto contatto. ClickShare CX-50 è un sistema per conferenze wireless all'avanguardia progettato proprio a questo scopo, che si connette in meno di sette secondi e consente agli utenti di partecipare a conferenze produttive completamente wireless permettendo nel contempo di presentare contenuti di qualità Full HD senza intoppi causati da cavi, connettività o posizione.

Interagisci, discuti e collabora con i partecipanti remoti con qualità A/V di alto livello e la possibilità di condividere contenuti diversi

## **Conferenze wireless di alto livello**

ClickShare CX-50 ti consente di usare lo strumento per conferenze che preferisci e avviare una riunione dal tuo dispositivo, per dare vita a un'esperienza coinvolgente con qualità audiovisiva eccezionale. La connessione tramite USB alle periferiche audiovisive della sala conferenze avviene automaticamente, senza farti sprecare tempo prezioso nel tentativo di collegare videocamere o soundbar nella sala riunioni, conferenze o di rappresentanza.

## **Scegli come collaborare**

Con ClickShare CX-50 puoi "portare con te la tua riunione" e decidere come collaborare. Questa soluzione ti offre una gamma di funzionalità per una collaborazione più efficace nelle sale riunioni di medie e grandi dimensioni, tra cui il supporto per le annotazioni, grazie al quale i partecipanti possono aggiungere commenti alle diapositive, la funzione di lavagna che consente



**SPECIFICHE TECNICHE****CLICKSHARE CX-50**

<b>ClickShare Base Unit dimensions</b>	
Dimensions (HxWxD)	39mm x 200mm x 202mm
Power supply	Standard 110/220 V AC plug
Power consumption	Operational: 50W (max) Standby:
Weight	900 gr
<b>General specifications</b>	
Operating system	Windows 8/8.1/10. macOS 10.13 and higher. Android v9 and higher (ClickShare App)* iOS 12 and higher (ClickShare App)*
Video outputs	4K UHD (3840*2160) @ 30Hz. HDMI 1.4b
Video inputs	1920x1080 @30Hz. HDMI 1.4b
Audio output	USB, SPDIF, jack, HDMI
USB	3 X USB-A, 1 X USB-C
Clickshare Buttons	2
ClickShare App	Desktop & Mobile*
Native protocols	Airplay, Google Cast, Miracast
Noise Level	Max. 25dBA @ 0-30°C Max. 30dBA @ 30-40°C
Authentication protocol	WPA2-PSK in stand alone mode WPA2-PSK or IEEE 802.1X using the ClickShare Button in network integration mode
Wireless transmission protocol	IEEE 802.11 a/g/n/ac and IEEE 802.15.1
Reach	Adjustable with signal strength modulation; max. 30m (100 ft) between ClickShare Button and ClickShare Base Unit Frequency band 2.4 GHz and 5 GHz (DFS)
Frequency band	2.4 GHz and 5 GHz (DFS channels supported in select number of countries)
Connections	1x Ethernet LAN 1Gbit 1x USB Type-C 2.0 (back); 2x USB Type A 2.0 (back); 1x USB Type A 2.0 (front) Audio analog line out on mini jack socket (3.5mm), digital S/PDIF
Temperature range	Operating: 0°C to +40°C (+32°F to +104°F) Max: 35°C (95°F) at 3000m Storage: -20°C to +60°C (-4°F to +140°F)
Humidity	Storage: 0 to 90% relative humidity, non-condensing Operation: 0 to 85% relative humidity, non-condensing
Anti-theft system	Kensington lock
Certifications	FCC/CE
Touch screen support & Interactivity	Yes*
Room Dock (peripheral support)	High quality
Local view & moderation	High quality*
Network connection	LAN & WiFi (dual)*
Management and reporting	Yes
Warranty	1 year standard. 5 years coverage via SmartCare
*	* available in future firmware updates

Generato il: 21 Apr 2020

Le informazioni e i dati forniti riguardano l'apparecchiatura descritta. Tuttavia ogni singolo articolo è soggetto a modifiche senza preavviso.<br />L'ultima versione di questo opuscolo è disponibile all'indirizzo [www.barco.com](http://www.barco.com).