

# F80-4K7

Proiettore laser al fosforo DLP, UHD 4K, 7.000 lumen

3D  
READY



24/7  
OPERATION

HDBaseT  
COMPLIANT

4K  
UHD

7K  
LUMENS



- Immagini straordinarie con colori perfetti
- Flessibilità di installazione estrema
- Compatibile con 3D
- Funzionamento silenzioso

La straordinaria qualità delle immagini e il laser al fosforo dei proiettori F80 di Barco consentono di offrire esperienze eccezionali e di risparmiare al contempo tempo e denaro. Sono progettati per installazioni fisse in un'ampia gamma di situazioni, ad esempio, all'interno di musei, sale di rappresentanza e auditorium. Grazie alla funzionalità 3D, questi proiettori sono anche adatti a particolari attività ed esperienze interattive dei parchi a tema.

### Eccezionale qualità delle immagini

L'F80-4K7 offre immagini straordinarie con colori altamente saturi che consentono una riproduzione accurata dei colori in ogni occasione. Inoltre è dotato della potente elaborazione Barco Pulse che consente immagini più nitide e minore latenza grazie al suo Elaborazione in un solo passaggio (SSP).

### Valore aziendale senza precedenti

Grazie a questo proiettore, puoi aumentare il tempo di attività e ridurre i costi. Grazie alla sorgente luminosa laser al fosforo e al sistema di raffreddamento avanzato, il sistema garantisce una durata operativa prolungata senza necessità di sostituire la lampada, riducendo considerevolmente i costi legati agli interventi di manutenzione e alla sostituzione delle parti consumabili.

### Flessibilità di installazione estrema

La serie F80-4K7 offre maggiore flessibilità nel posizionamento e orientamento del proiettore, dal momento che può spostarsi in qualsiasi direzione. Grazie all'ampia gamma di obiettivi completamente di vetro e all'ampio spostamento degli stessi, la serie F80-4K7 soddisfa quasi tutte le configurazioni del proiettore.

**SPECIFICHE TECNICHE****F80-4K7**

Tipo di proiettore	Proiettore laser al fosforo DLP a singolo chip
Risoluzione	3840 x 2400 (UHD 4K) / 2560 x 1600 (WQXGA nativo)
Luminosità	7.000 lumen centrali* 6.600 lumen ANSI 7.500 lumen ISO
Rapporto di contrasto	1.200:1 sequenziale, 10.000:1 dinamico*
Uniformità della luminosità	> 90%
Proporzioni	16:10
Tipo di obiettivo	GLD / FLDX / FLD+ (adattatore per obiettivo richiesto)
Spostamento obiettivo ottico	Fino al 125% di spostamento, a seconda dell'obiettivo. Zoom motorizzato, messa a fuoco, spostamento verticale e orizzontale
Spazio colore	Rec. 709
Correzione del colore	P7 RealColor
CLO (Constant Light Output)	Si*
Sorgente luminosa	Laser al fosforo
Durata sorgente luminosa	> 20.000 ore in modalità normale, > 12.000 ore in modalità silenziosa, > 40.000 ore in modalità lunga durata, > 12.000 ore in modalità ad alta luminosità.
Elemento centrale DLPTM sigillato	Si
Orientazione	Rotazione di 360°, senza limitazioni
3D	3D stereoscopico attivo * / Compatibile con stereo passivo
Elaborazione delle immagini	Funzione di distorsione e blending
Correzione trapezoidale	Si
Ingressi	12G-SDI, 2x DP 1.2, 2x Dual Link DVI-D, HDBaseT, HDMI 2.0 (HDCP2.2, HDR10), RJ 45 Ethernet, uscita/ingresso DMX, RS232 in, 2x USB, uscita da 12 V
Risoluzioni in ingresso	Fino a 4K UHD a 60Hz / Fin a 2560 x 1600 a 120Hz
Strumenti software	Toolset proiettore
Controllo	IR, RS232, RJ45, XLR cablato
Connessione in rete	Ethernet 10/100, RJ45

**SPECIFICHE TECNICHE****F80-4K7**

Requisiti di alimentazione	100-240 V/50-60 Hz
Consumo energetico	700 W nominale, 850 W massimo
BTU per ora	2.400 BTU/h nominali, 2.900 BTU/h massimo
Standby alimentazione	
24/7 operation	SI**
Livello di rumore (tipico a 25°C/77°F)	35 dB(A)
Intervallo temperature in funzionamento	10°C (50°F)-40°C (104°F) (fino a 1.500 m di altitudine) / 10° (50°F) -35°C (95°F) (fino a 3.000m di altitudine)
Conservazione -temperatura di trasporto	Da -20 a 60 °C
Umidità in funzionamento	20-80% umidità relativa (non condensata)
Umidità a magazzino	20-90% umidità relativa (non condensata)
Dimensioni (PXLXA)	480 x 680 x 227 mm/18,9 x 26,7 x 8,9 pollici
Peso	25,5 kg/56,2 lb
Accessori standard	Cavo di alimentazione, telecomando wireless
Certificazioni	CE, FCC classe A e cCSAus, cNemkoUS, CCC, EAC, KSA, RCM, UkrSEPRO
Garanzia	Limitata a 3 anni su ricambi e manodopera (***) Estendibile fino a 5 anni.
*	* Se misurato con l'obiettivo GLD 1,43-2,12:1 in grandangolo ** Per prestazioni ottimali, spegnere regolarmente il proiettore. Per i dettagli consultare il manuale.

Generato il: 20 Jan 2023

Le informazioni e i dati forniti riguardano l'apparecchiatura descritta. Tuttavia ogni singolo articolo è soggetto a modifiche senza preavviso.<br />L'ultima versione di questo opuscolo è disponibile all'indirizzo [www.barco.com](http://www.barco.com).