

# ClickShare CSE-200+

기업 신제품 설명회에 적합한 창의적인 콘텐츠 공유를 위한 무선 협업 솔루션



- 화면 사용자 최대 2명
- 노트북, 태블릿 또는 스마트폰에서 공유
- 유선 및 무선 소스 간에 매끄러운 전환
- 강화된 보안 기능
- 4K 캔버스 상에서 주석 입력, 판서, 터치백 지원 기능
- 중앙 관리
- 2개의 Button과 함께 제공

창의력은 비즈니스에 날개를 달아줍니다. 창의적인 미팅, 브레인스토밍과 토론이 가능한 환경은 팀의 협업과 비즈니스 성과를 드높입니다. ClickShare라는 무선 협업 솔루션을 이용하면 아이디어를 손쉽게 형상화하고 효율적으로 협업할 수 있습니다.

## 풍부한 공유

CSE-200+는 중간 규모 회의실에 상호 협업할 수 있는 환경을 제공합니다. 이를 이용하면 2명의 사람이 동시에 콘텐츠를 공유할 수 있습니다. 사용자는 단순히 USB로 작동하는 기기(ClickShare Button)를 컴퓨터나 Mac에 꽂고 버튼을 클릭하기만 하면 노트북에 있는 내용을 대형 회의실 스크린에 띄울 수 있습니다. ClickShare App으로 노트북, 휴대폰 또는 태블릿에 있는 콘텐츠를 공유할 수도 있습니다. Desktop App으로 최고의 성능을 누리시려면 Base Unit에 설치된 펌웨어 버전이 1.7인지 확인하십시오.

## 전사적으로 창의성 제고

CSE-200+는 기업의 신제품 설명회를 위해 고안되었습니다. 이 제품은 구형 장비용 HDMI 입력, 무선 소스와 유선 소스 간에 쉬운 전환, 강화된 보안 기능, 4K 캔버스 상에서 이루어지는 주석 입력, 판서 및 터치백 지원 광범위한 상호작용 기능과 중앙 관리를 포함한 전체 네트워크 통합 기능을 제공합니다. 최대 2명의 사람이 동시에 콘텐츠를 공유할 수 있는 CSE-200+는 여러분의 기업에서 브레인스토밍과 생산성을 제고해 줍니다.

CSE-200+는 ISO 27001 인증 제품입니다.

## 기술 사양

## CLICKSHARE CSE-200+

일반 사양	
운영체제	Windows 7/8/8.1/10 32 및 64비트 macOS 10.13/10.14 (Mojave) Android v7 & v8 & 8.1 (ClickShare 앱) iOS 11, 12 (ClickShare 앱)
비디오 출력	HDMI 1.4b 1개
비디오 입력	HDMI 1.4b 1개
출력 해상도	4K UHD (3840*2160) @ 30Hz
입력 해상도	1920x1080 @60Hz
오디오	Via HDMI, analog via Audio Jack 3.5mm, S/PDIF
AirPlay 지원	iOS 미러링(AirPlay) iOS 9.0에서 최대 iOS 12까지 / Mac OS 10.14 (Mojave)
구글 캐스트 지원	Android 8
Miracast 지원	Windows 10
프레임 속도	Up to 30fps
화면에 동시 연결 가능 소스 수	2
동시 연결 수	16
iPad, iPhone 및 Android 호환성	ClickShare 앱을 통해 Android 및 iOS 장치 모두에서 문서, 브라우저, 카메라 공유
확장 데스크톱	이용 가능(운영 체제에 따라 다름). ClickShare Extension Pack이 필요할 수 있습니다.
인증 프로토콜	독립형 모드의 WPA2-PSK 네트워크 통합 모드에서 ClickShare Button을 사용하는 WPA2-PSK 또는 IEEE 802.1X
무선 전송 프로토콜	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 및 IEEE 802.15.1
도달	신호 강도 변조로 조절 가능, 최대 30m(100ft)의 ClickShare Button과 ClickShare Base Unit 거리
주파수 대역	2.4GHz 및 5GHz(몇개 국가에서 DFS 채널 지원 - 곧 출시 예정)
연결	1Gbit 이더넷 LAN 1개 USB Type-C 2.0 (후면) 1개, USB Type A 2.0 (후면) 2개, USB Type A 2.0 (전면) 1개 미니 잭 소켓의 오디오 아날로그 라인 출력(3.5mm), 디지털 S/PDIF
소음도	최대 25dBA @ 0-30°C 최대 30dBA @ 30-40°C
온도 범위	작동: 0°C ~ +40°C (+32°F ~ +104°F) 최대 온도: 3,000m에서 35°C(95°F) 보관 온도: -20°C ~ +60°C(-4°F ~ +140°F)
습도	보관: 0 ~ 90% 상대 습도, 비응축 작동: 0 ~ 85% 상대 습도, 비응축
도난 방지 시스템	캔싱턴 잠금 장치
인증	FCC/CE
보증	표준 3년
ClickShare 베이스 유닛 치수	
크기(HxWxD)	39mm x 200mm x 202mm
전원 공급 장치	표준 110/220V AC 플러그
전력 소비	작동: 50W(최대) 대기:
무게	900gr

작성일: 19 Jul 2019

기술 사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 최신 정보는 [www.barco.com](http://www.barco.com)에서 확인하십시오.

ENABLING BRIGHT OUTCOMES

BARCO