

ClickShare Conferencing Button

ClickShare Conferencing Button



- Iconisch ClickShare-onderdeel
- USB-C-apparaat om te beginnen met draadloos vergaderen en inhoud delen
- Extra Quick Button met samenwerkingsfuncties
- Ultrasnelle installatie

De ClickShare Conferencing Button geeft u direct toegang tot draadloos vergaderen, een meer meeslepde, interactieve en gastvriendelijke vergaderervaring. Stel uw vergadering op afstand in met uw favoriete UC-oplossing. Sluit het USB-C-apparaat aan op uw laptop, klik en in minder dan 7 seconden bent u automatisch verbonden met de vergaderruimte via camera's, microfoons, soundbars en andere AV-randapparatuur. Je krijgt betere audio, vollediger weergaven van de ruimte en je kan video's toevoegen aan je mix.

Neem met slechts één klik deel aan uw volgende Microsoft Teams-gesprek. Gebruik naar wens de ClickShare Button of de bureaubladapp. U verbindt u meteen met de camera en speakers in de kamer voor betere hybride vergaderingen. Hetzelfde geldt ook voor je Zoom-, Webex- of andere oproepen. Draadloos vergaderen met de ClickShare Button is gastvriendelijk, iedereen kan een videogesprek starten en direct in elke vergaderruimte inhoud delen. Geen installatie of training nodig. Sluit aan en begin! Met de extra Quick Button hebt u toegang tot ClickShare om te profiteren van geavanceerde vergaderbedieningen zoals vensterselectie, pauzeren, het delen van ideeën, snapshots,... Ook kunt u draadloos vergaderen en inhoud delen met de ClickShare Desktop-app met extra functionaliteiten voor workflowintegratie die tot uw beschikking staan. Intelligente, geautomatiseerde, op intentie gebaseerde vergaderstromen zoals PresentSense, One-Click-Join, HostFlow en ConferenceView, maken hybride vergaderingen intuïtief en stressvrij. ClickShare Conference past bij uw digitale werkplekstrategie. Met of zonder aanraking, Button of app. Het is uw manier van werken, uw beslissing.

TECHNISCHE SPECIFICATIES**CLICKSHARE CONFERENCING BUTTON**

Gewicht	60 g -0,132 lb
Frequentieband	2.4 GHZ en 5 GHz
Protocol voor draadloze overdracht	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
Authenticatieprotocol	WPA2-PSK in zelfstandige modus WPA2-PSK of IEEE 802.1X in netwerkindegratiemodus
Connectoren	USB-C-type
Afmetingen (H x B x D)	14,6 mm x 59,3 mm x 161,39 mm / 0,57" x 2,354" x 6,354"
Energieverbruik	Voeding via USB 5V DC 350mA Typisch 500mA Maximum

Last updated: 27 Jun 2022

Technical specifications are subject to change without prior notice. Please check www.barco.com for the latest information.