

ClickShare CSE-800

Draadloos presentatie- en samenwerkingsstelsel voor boardrooms en vergaderruimtes



- Draadloze verbinding met het centrale scherm
- Verbeterde beveiligingsfuncties
- Tot 8 gebruikers tegelijkertijd op het scherm
- Delen vanaf laptop, tablet of smartphone
- Moderatie, blackboarding en annotatie
- Maakt eenvoudig verbinding met bestaande AV- en IT-apparatuur
- 4K DCI
- Geleverd met 4 Buttons

De CSE-800 is ontworpen om de ClickShare-ervaring naar boardrooms, high-end vergaderzalen en vergaderzalen te brengen. De CSE-800 is het krachtigste systeem in de ClickShare-familie en introduceert een aantal unieke functies, waaronder het gelijktijdig delen door maximaal 8 personen, automatisch en handmatig modereren en blackboarding en annotatie. De CSE-800 is ontworpen voor bedrijfsuitrol en biedt verbeterde beveiligingsfuncties, een breder scala aan connectiviteitsopties - waaronder AirPlay en Google Cast-ondersteuning voor niet-HDCP-inhoud - en centraal beheer. Gebruikers pluggen eenvoudig een USB-apparaat - de ClickShare-knop - in hun pc of Mac en klikken op de knop om de inhoud van hun laptop op het grote scherm in de vergaderruimte te krijgen. Met de ClickShare-apps kunnen gebruikers ook inhoud van hun laptop, mobiele telefoon of tablet delen. Zorg dat de laatste firmware-versie geïnstalleerd is op je basisstation om de beste ervaring te krijgen met de bureaubladapp.

Ontdek wat er nieuw is in de laatste ClickShare-update

De kracht van interactieve samenwerking

De CSE-800 heeft twee HDMI-ingangen en -uitgangen. Er is een directe verbinding met oudere apparatuur en eenvoudige integratie met conferentiesystemen, en twee 4K DCI-schermen kunnen worden aangestuurd door één basisstation. Bovendien maken de 2 netwerkverbindingen een afzonderlijke en gelijktijdige verbinding met meerdere netwerken mogelijk (bijv. Gast- en bedrijfsnetwerken) en bieden ze extra veiligheid en gemak voor gebruikers. De CSE-800 maakt het mogelijk voor tot 8 personen om gelijktijdig inhoud te delen, zorgt voor een verbinding met het centrale scherm en stimuleert samenwerking.



De moderatiefunctie is speciaal ontworpen voor gebruik in grotere vergaderzalen, waarbij meerdere mensen tegelijkertijd delen. Om te voorkomen dat snel van scherm wordt gewisseld, waardoor de inhoud moeilijk te volgen is, kan een moderator handmatig selecteren wanneer en welke inhoud op het scherm wordt weergegeven, wat zorgt voor een geweldige ervaring voor alle bezoekers. De moderatiefunctie kan op elk moment worden uitgeschakeld, waardoor het systeem terugkeert naar de normale bedrijfsmodus van ClickShare, waarbij inhoud wordt gedeeld met een klik op de button. Voor het gebruiksgemak kunnen de beveiligingsfuncties van de CSE-800 worden ingesteld op een van de drie vooraf gedefinieerde niveaus, afhankelijk van het beleid en de behoeften van het bedrijf.

ClickShare introduceert touchback-ondersteuning en ideation in uw boardrooms. Start elke applicatie vanaf je laptop en bedien deze vanaf het scherm. Met een paar drukken op het scherm kan je presentaties openen, mails delen en een video starten. Focus op je publiek en inhoud in plaats van op je presentatietool.

Past perfect bij Barco UniSee

De CSE-800 is ook een van de bouwstenen van de Barco Ideation Wall voor interactieve en collaboratievergaderingen. Door simpelweg een Barco UniSee LCD-videomuur te combineren, een speciaal ontworpen Touch-frame voor Barco UniSee en een ClickShare CSE-800 die kant-en-klare ondersteuning voor aantekeningen, blackboarding en touchback ondersteunt, creëer je een uniforme ervaring in je vergaderruimte, zodat je geniet van zowel de interactiviteitsfuncties die onze ClickShare-oplossing voor draadloze samenwerking biedt als de naadloze kijkervaring van Barco UniSee, nog nooit eerder vertoond op LCD-videomuren.

De CSE-800 is gemaakt met ISO 27001-gecertificeerde stromen en processen.

Door ClickShare CSE-800 toe te voegen aan je vaste vergaderruimte (zoals een Microsoft Teams- of Zoom-ruimte), verbeter je de interactiviteit, productiviteit en samenwerking in je Microsoft Teams- en Zoom-vergaderingen. Het brengt de focus van vergaderen terug naar echt samenwerken.

PRODUCT SPECIFICATIONS**CLICKSHARE CSE-800**

General specifications	
Operating system	Windows 7/8/8.1/10 32 & 64 bit macOS 10.14/10.15 (Catalina) Android 9 & 10 (ClickShare app) iOS 11, 12 & 13 (ClickShare app)
Video outputs	2x HDMI 1.4b
Video inputs	2x HDMI 1.4b
Output resolution	4K DCI (4096x2160) @ 60Hz
Input resolutions	4K DCI (4096x2160) @ 60Hz
Audio	Via HDMI, analog via Audio Jack 3.5mm, S/PDIF
AirPlay Support	iOS 11, 12 & 13 / macOS 10.14, 10.15
Google Cast Support	Android 9, 10
Frame rate	Using HDMI inputs: Up to 60fps with one input @ 4K Up to 30fps with two inputs @ 4K* Using the ClickShare Button or Apps: Up to 30 fps @1080p
Number of sources simultaneous on screen	8 (4 per screen)
Number of simultaneous connections	64 (Button and/or App)
iPad, iPhone and Android compatibility	Sharing of documents, browser, camera for both Android and iOS devices via ClickShare app or using AirPlay / Google Cast
Extended desktop	Available for Windows, requires ClickShare Extension Pack.
Authentication protocol	WPA2-PSK in stand-alone mode WPA2-PSK or IEEE 802.1X using the ClickShare Button in network integration mode
Wireless transmission protocol	IEEE 802.11 a/b/g/n and IEEE 802.15.1
Reach	Adjustable with signal strength modulation; max. 30m (100 ft) between ClickShare Button and ClickShare Base Unit
Frequency band	2.4 GHZ and 5 GHz (not all DFS channels supported. Full details can be found in the network deployment whitepaper)
Connections	2x Ethernet LAN 1Gbit 2x USB 2.0; 2x USB 3.0 (back); 2x USB 3.0 (front) Audio analog line out on mini jack socket (3.5mm), digital S/PDIF
Noise Level	Max. 25dBA @ 0-30°C Max. 30dBA @ 30-40°C

PRODUCT SPECIFICATIONS**CLICKSHARE CSE-800**

Temperature range	Operating: 0°C to +40°C (+32°F to +104°F) Max: 35°C (95°F) at 3000m Storage: -20°C to +60°C (-4°F to +140°F)
Humidity	Storage: 0 to 90% relative humidity, non-condensing Operation: 0 to 85% relative humidity, non-condensing
Anti-theft system	Kensington lock
Certifications	FCC/CE
Warranty	3 years standard Possible to extend to 5 years
*Note	*In optimal WiFi conditions with minimal WiFi interference and as measured during our quality validation. Check Network Deployment Guide for more info on WiFi optimisation and ideal configuration depending on your network environment.

ClickShare Base Unit dimensions

Dimensions (HxWxD)	46.2mm x 282.3mm x 206.5mm (excl. antennas) / 1.8" x 11.1" x 8.1" 146.4mm x 282.3mm x 206.5mm (incl. antennas) / 5.8"x 11.1" x 8.1"
Power supply	Standard 110/220 V AC plug
Power consumption	Normal operation: 90W under full usage 52W under normal usage (connect 2 HDMI outputs, connect 1 HDMI input, share with 4 people) ECO mode: 30W Networked standby mode: < 1W Deep standby mode: < 0.5W
Weight	2.2kg / 4.85lbs

Last updated: 05 Jul 2021

Technical specifications are subject to change without prior notice. Please check www.barco.com for the latest information.