

# ClickShare C-10

Hybride samenwerking mogelijk maken in middelgrote tot grote vergaderruimtes.



- Volledige BYOD-ondersteuning
- Naadloos delen van inhoud
- Volledige interactiviteit met touch back, blackboarding, annotatie
- Verbeterde beveiliging
- Verbonden en beheerd in de cloud
- Samenwerken met de ClickShare Button of DesktopApp
- Geleverd met 1 Button

Zelfs in een hybride vergadering kunnen deelnemers betrokken, geïnspireerd en actief zijn. ClickShare C-10 voegt interactieve functies toe aan een volledige BYOD, eenvoudige draadloze presentatie in elke middelgrote tot grote vergaderruimte. De draadloze presentatiehub die hybride samenwerking in één klik mogelijk maakt in middelgrote tot grote vergaderruimtes.

Ontdek wat er nieuw is in de laatste ClickShare-update

## Volledig delen van inhoud via BYOD

Met ClickShare C-10 kunt u een vergadering starten en uw inhoud binnen enkele seconden op het scherm laten verschijnen. Welk apparaat u ook gebruikt. Plug & Play met de ClickShare Button, die perfect werkt op zowel PC als Mac. Zet in op workflowintegratie met de ClickShare App op laptop, mobiel of tablet. Of maak volledige BYOD mogelijk op een 4K scherm: schermspiegeling met Airplay, GoogleCast en Miracast werkt feilloos.

Iedereen, inclusief gasten, kan draadloos inhoud delen naar het centrale scherm in de ruimte met onze één-klik vergaderervaring. Twee gebruikers kunnen naast elkaar in full HD op het scherm delen. Geen kabels, geen software om te downloaden, geen opleidingen nodig.

## Geniet van interactieve, creatieve vergaderingen

ClickShare C-10 gebruikers kunnen profiteren van geavanceerde interactieve functies, zoals lokale weergave van het scherm in de ruimte, het zelf bepalen wat er gedeeld wordt (een volledig scherm of een enkel venster), annotatie, blackboarding en touchback-ondersteuning waarmee gebruikers het touchscreen in de ruimte kunnen bedienen. Speciaal ontworpen om uw vergaderingen rijker en dynamischer te maken. C-10 laat hybride samenwerking in uw creatieve vergaderingen, brainstormsessies en discussies in één klik verlopen.



### **Verbeterde beveiliging en naadloze integratie**

De C-10 met IT-kwaliteit is ontworpen voor bedrijfsimplementaties en biedt u verbeterde beveiligingsfuncties (ISO27001-gecertificeerd) en een uitgebreide reeks connectiviteitsopties. Met het XMS Cloud Management Platform geniet u van unitbeheer op afstand en heldere analyses om uw digitale werkplek aan te sturen. Voor praktische vragen over netwerktoepassingen van de ClickShare Conference reeks kunt u terecht bij onze technische ondersteuning of neemt u contact op met uw Barco-contactpersoon.

### **Boost samenwerking in uw bestaande vaste vergaderruimte**

De ClickShare C-10 kan op zichzelf staand worden gebruikt of in combinatie met uw bestaande vergaderruimte. Het maakt hybride vergaderingen in bestaande Microsoft Teams-, Zoom- of Webex-vergaderruimtes mogelijk met eenvoudige, draadloze inhoudsdeling met één klik. ClickShare vormt een aanvulling op de bestaande opzet en zorgt voor een vloeiende hybride samenwerking. Ontworpen om perfect bij uw bedrijf te passen en er samen mee te evolueren. Met ingebouwde flexibiliteit voor de toekomst is het één van de slimste investeringen die u kunt doen in het ecosysteem van uw vergader- of conferentieruimte.

Aangepaste SKU's zijn van toepassing in de APAC-regio. Neem contact op met uw leverancier om meer te weten te komen.

**PRODUCT SPECIFICATIONS****CLICKSHARE C-10**

<b>General specifications</b>	
Operating system	Windows 8/8.1/10. macOS 10.13 and higher. Android v9 and higher (ClickShare App)* iOS 12 and higher (ClickShare App)*
Video outputs	4K UHD (3840*2160) @ 30Hz. HDMI 1.4b
Audio output	HDMI
USB	1 X USB-A, 1 X USB-C
ClickShare Buttons	1
ClickShare App	Desktop & Mobile
Native protocols	Airplay, Google Cast, Miracast*
Maximum number of simultaneous connections (with Buttons and/or App)	minimum 32
Noise Level	Max. 25dBA @ 0-30°C Max. 30dBA @ 30-40°C
Authentication protocol	WPA2-PSK in stand alone mode WPA2-PSK or IEEE 802.1X using the ClickShare Button in network integration mode
Wireless transmission protocol	IEEE 802.11 a/g/n/ac and IEEE 802.15.1
Reach	Adjustable with signal strength modulation; max. 30m (100 ft) between ClickShare Button and ClickShare Base Unit Frequency band 2.4 GHz and 5 GHz
Frequency band	2.4 GHz and 5 GHz (DFS channels supported in select number of countries)
Connections	1x Ethernet LAN 1Gbit 1x USB Type-C 2.0 (front); 1x USB Type A 2.0 (front)
Temperature range	Operating: 0°C to +40°C (+32°F to +104°F) Max: 35°C (95°F) at 3000m Storage: -20°C to +60°C (-4°F to +140°F)
Humidity	Storage: 0 to 90% relative humidity, non-condensing Operation: 0 to 85% relative humidity, non-condensing
Anti-theft system	Kensington lock
Certifications	FCC/CE
Touch screen support & Interactivity	Yes
Room Dock (peripheral support)	No
Local view & moderation	Local view and moderation*
Network connection	LAN & WiFi
Management and reporting	Yes
Warranty	1 year standard. 5 years coverage via SmartCare
*	* depends on configuration, available in future firmware updates
<b>ClickShare Base Unit dimensions</b>	
Dimensions (HxWxD)	34 mm x 135 mm x 135 mm
Power supply	Standard 110/220 V AC plug
Power consumption	Operational: 5-10W, 24W Max
Weight	900 gr

Last updated: 05 Jul 2021

Technical specifications are subject to change without prior notice. Please check [www.barco.com](http://www.barco.com) for the latest information.