

ClickShare CX-30

Naadloos en draadloos vergaderen in kleine tot middelgrote vergader- en conferencingruimten.



- Volledige BYOD-ondersteuning
- Werk samen op afstand
- Volledige interactiviteit en moderatie (beschikbaar in toekomstige firmware-update)
- Werkt met je apparaat, je conferencingplatform (UC) en je eigen randapparatuur
- Verbeterde beveiliging
- Verbonden en beheerd in de cloud
- Geleverd met 2 Conferencing Buttons
- Werk samen met de Conferencing Button of Collaboration App

Om zo productief mogelijk te kunnen vergaderen, moeten de deelnemers zich betrokken en geïnspireerd voelen. De ClickShare CX-30 van Barco biedt een naadloze draadloze vergaderoplossing die op elk apparaat kan worden gebruikt om teams samen te brengen - waar ook ter wereld - om deel te nemen aan inclusieve vergaderingen die de beste ideeën en discussiepunten opleveren. Compatibel met alle pc's, laptops of Mac-apparaten met Windows, Android of iOS-besturingssystemen; ClickShare CX-30 kan van kleine tot middelgrote vergaderruimten innovatieve vergader- en conferencingfaciliteiten maken.

Ontdek wat er nieuw is in de laatste ClickShare-update

Communiceer, bespreek en werk samen met deelnemers op afstand en organiseer interactieve vergaderingen met touch-back, aantekeningen en blackboarding.

Breng je eigen vergadering mee

Met ClickShare CX-30 kan je overal ter wereld een vergadering beginnen met collega's en belanghebbenden. Compleet met volledige "Bring Your Own Device"-ondersteuning (BYOD), laat ClickShare CX-30 de deelnemers aan de vergadering gebruik maken van eender welk apparaat, wat de samenwerking op afstand een fluitje van een cent maakt wanneer ze vanaf een andere locatie aan de vergadering deelnemen, en wanneer ze aan de vergadering deelnemen vanaf kleinere vergader- en huddle-ruimten waar collega's hun laptops, tablets of zelfs smartphones kunnen gebruiken.

Start IT-vriendelijke vergaderingen op afstand



De ClickShare CX-30 is een volledig geïntegreerd, draadloos conferencingsysteem dat in minder dan zeven seconden klaar is voor gebruik. De ClickShare Wireless Conferencing Button en de ClickShare Collaboration App helpen om het hele proces voor het delen van inhoud snel en eenvoudig te maken - ideaal voor wanneer er weinig tijd is - terwijl de drievoudige agnostische werking van ClickShare ervoor zorgt dat het door iedereen kan worden gebruikt, op elk apparaat met alle randapparatuur. De ClickShare CX-30 is volledig compatibel met Windows, Mac, iOS en Android-apparaten en het kan ook worden gebruikt in combinatie met alle Unified Communications-technologie (UC) en alle AV USB-randapparatuur van eender welk merk. Bovendien kunnen ClickShare CX-30-gebruikers genieten van interactieve functies* zoals moderatie, lokale weergave van het beeldscherm van de vergaderruimte, aantekeningen, blackboarding en touch-backondersteuning, waardoor gebruikers het touchscreen in de ruimte kunnen bedienen. Met ClickShare CX-30 kunnen gebruikers naar keuze verbinding maken vanaf elk apparaat, aangezien het ClickShare CX-30 draadloze conferentiesysteem IT-vriendelijke functies biedt, waaronder verbeterde beveiliging op bedrijfsniveau en naadloze integratie om gegevens en het bredere bedrijfsnetwerk te beschermen, evenals een XMS Cloud Management-platform voor eenvoudig apparaatbeheer en zelfs analyses om ervoor te zorgen dat u het meeste uit uw systeem en uw vergaderingen haalt. Voor praktische vragen over de netwerkimplementatie van het ClickShare Conference-assortiment, raadpleeg onze technische ondersteuning of neem contact op met uw Barco-contactpersoon

TECHNISCHE SPECIFICATIES**CLICKSHARE CX-30**

ClickShare Base Unit dimensions	
Dimensions (HxWxD)	34 mm x 135 mm x 135 mm
Power supply	Standard 110/220 V AC plug
Power consumption	Operational: 5-10W, 24W Max
Weight	900 gr
General specifications	
Operating system	Windows 8/8.1/10, macOS 10.13 and higher. Android v9 and higher (ClickShare App)* iOS 12 and higher (ClickShare App)*
Video outputs	4K UHD (3840*2160) @ 30Hz, HDMI 1.4b
Audio output	USB, HDMI
USB	1 X USB-A, 1 X USB-C
ClickShare Buttons	2
ClickShare App	Desktop & Mobile*
Native protocols	Airplay, Google Cast, Miracast*
Noise Level	Max. 25dBA @ 0-30°C Max. 30dBA @ 30-40°C
Authentication protocol	WPA2-PSK in stand alone mode WPA2-PSK or IEEE 802.1X using the ClickShare Button in network integration mode
Wireless transmission protocol	IEEE 802.11 a/g/n/ac and IEEE 802.15.1
Reach	Max. 30m (100 ft) between ClickShare Button and ClickShare Base Unit Frequency band 2.4 GHz and 5 GHz (DFS)
Frequency band	2.4 GHz and 5 GHz (DFS channels supported in select number of countries)
Connections	1x Ethernet LAN 1Gbit 1x USB Type-C 2.0 (front); 1x USB Type A 2.0 (front)
Temperature range	Operating: 0°C to +40°C (+32°F to +104°F) Max: 35°C (95°F) at 3000m Storage: -20°C to +60°C (-4°F to +140°F)
Humidity	Storage: 0 to 90% relative humidity, non-condensing Operation: 0 to 85% relative humidity, non-condensing
Anti-theft system	Kensington lock
Certifications	FCC/CE
Touch screen support & Interactivity	Yes*
Room Dock (peripheral support)	Yes
Local view & moderation	Yes*
Network connection	LAN & WiFi *
Management and reporting	Yes
Warranty	1 year standard, 5 years coverage via SmartCare
*	* depends on configuration, available in future firmware updates

Last updated: 29 Sep 2020Technical specifications are subject to change without prior notice. Please check www.barco.com for the latest information.