

ClickShare CX-20

Transformeer kleine vergader- en huddle-ruimten in inspirerende conferencingfaciliteiten.



- Volledige BYOD-ondersteuning
- Samenwerken op afstand
- Drievoudig agnostisch: werkt met elk apparaat, met UC-technologie en met elk merk van AV-randapparatuur.
- Verbeterde beveiliging
- Verbonden en beheerd in de cloud
- Geleverd met 1 Conferencing Button
- Werk samen met de Conferencing Button of Collaboration App

In de moderne bedrijfswereld is een vlotte samenwerking en flexibiliteit vereist, vooral wanneer het gaat om teamvergaderingen in huddle-ruimten, en dit is precies wat Barco ClickShare CX-20 biedt. Door creatieve innovatie te stimuleren via naadloze draadloze vergaderingen, maakt de ClickShare CX-20 vergaderingen inspirerender en productiever.

Ontdek wat er nieuw is in de laatste ClickShare-update

Start een huddle-vergadering vanaf je apparaat

Met ClickShare CX-20 is het eenvoudiger dan ooit om huddle-vergaderingen op afstand te starten op je apparaat, waardoor je een naadloze en meeslepende vergadering kan bieden aan alle deelnemers, zowel lokaal, als gast of op afstand. Gebruik je favoriete vergadersoftware in combinatie met de ClickShare Conferencing Button en je kunt je vergadering in minder dan zeven seconden starten. De CX-20 kan draadloos worden aangesloten op bestaande camera's in de huddle-ruimte, speakers en audiorandapparatuur. Daardoor bespaar je tijd en maximaliseer je de efficiëntie.

Bepaal hoe je wilt samenwerken

ClickShare CX-20 biedt je uitzonderlijke flexibiliteit en keuze, zodat je zelf kunt bepalen hoe je wilt samenwerken. Of je nu op pc, Mac of mobiel werkt, de ClickShare Wireless Conferencing Button en de ClickShare Collaboration App zorgen voor een eenvoudige en consistente gebruikerservaring. Naast zijn compatibiliteit met meerdere apparaten is ClickShare CX-20 ook volledig compatibel met de technologie van je conferencingplatform (UC) en je eigen USB-randapparatuur. Extra functies, zoals een lokaal zicht op het beeldscherm van de vergadering, zorgen voor een nog betere ervaring..



Verbeterde beveiliging en naadloze integratie

Het ClickShare CX-20 draadloze conferencingsysteem is perfect geschikt voor elke zakelijke omgeving en is uitgerust met een aantal geweldige functies voor verbeterde beveiliging en naadloze integratie. ClickShare Conference biedt probleemloze integratie met elk IT-netwerk, terwijl het XMS (Cloud) Management-platform eenvoudig apparaatbeheer biedt, evenals een intuïtieve gebruikerservaring en duidelijke analyses om meer uit uw digitale werkruimte te halen. Voor praktische vragen over de netwerkimplementatie van het ClickShare Conference-assortiment, raadpleeg onze technische ondersteuning of neem contact op met uw Barco-contactpersoon

TECHNISCHE SPECIFICATIES**CLICKSHARE CX-20**

ClickShare Base Unit dimensions	
Dimensions (HxWxD)	34 mm x 135 mm x 135 mm
Power supply	Standard 110/220 V AC plug
Power consumption	Operational: 5-10W, 24W Max
Weight	900 gr
General specifications	
Operating system	Windows 8/8.1/10, macOS 10.13 and higher. Android v9 and higher (ClickShare App)* iOS 12 and higher (ClickShare App)*
Video outputs	4K UHD (3840*2160) @ 30Hz, HDMI 1.4b
Audio output	USB, HDMI
USB	1 X USB-A, 1 X USB-C
ClickShare Buttons	1
ClickShare App	Desktop & Mobile*
Native protocols	Airplay, Google Cast, Miracast*
Noise Level	Max. 25dBA @ 0-30°C Max. 30dBA @ 30-40°C
Authentication protocol	WPA2-PSK in stand alone mode WPA2-PSK or IEEE 802.1X using the ClickShare Button in network integration mode
Wireless transmission protocol	IEEE 802.11 a/g/n/ac and IEEE 802.15.1
Reach	Max. 30m (100 ft) between ClickShare Button and ClickShare Base Unit Frequency band 2.4 GHz and 5 GHz (DFS)
Frequency band	2.4 GHz and 5 GHz (DFS channels supported in select number of countries)
Connections	1x Ethernet LAN 1Gbit 1x USB Type-C 2.0 (front); 1x USB Type A 2.0 (front)
Temperature range	Operating: 0°C to +40°C (+32°F to +104°F) Max: 35°C (95°F) at 3000m Storage: -20°C to +60°C (-4°F to +140°F)
Humidity	Storage: 0 to 90% relative humidity, non-condensing Operation: 0 to 85% relative humidity, non-condensing
Anti-theft system	Kensington lock
Certifications	FCC/CE
Touch screen support & Interactivity	/
Room Dock (peripheral support)	Yes
Local view & moderation	Local view of the room display only
Network connection	LAN & WiFi *
Management and reporting	Yes
Warranty	1 year standard, 5 years coverage via SmartCare
*	* depends on configuration, available in future firmware updates

Last updated: 29 Sep 2020Technical specifications are subject to change without prior notice. Please check www.barco.com for the latest information.