

ClickShare C-5

Vlotte presentaties in kleine tot middelgrote vergaderruimten en huddle rooms



- Volledige BYOD-ondersteuning
- Naadloos content delen met de button of de bureaubladapp
- Verbeterde beveiliging, verbonden en cloudgestuurd

Uw werkplek vereist een naadloze samenwerking en flexibiliteit om gemakkelijk inhoud te delen op een scherm, zelfs in de kleinste vergaderruimten en huddle rooms in uw bedrijf. Met ClickShare C-5, ons draadloze presentatiesysteem, start u een vergadering met slechts één klik in de ClickShare-app vanaf om het even welke laptop of mobiel apparaat.

Ontdek wat er nieuw is in de laatste ClickShare-update

Eenvoudig inhoud delen vanaf uw apparaat

Start een huddle vergadering in slechts enkele seconden. Iedereen, inclusief gasten, kan draadloos en in full HD inhoud delen met het centrale scherm in de kamer. Met slechts één klik in de ClickShare-app, vanaf elke laptop (Windows of Mac) of elk mobiel apparaat voor een betere workflowintegratie. Of met de ClickShare Button als u de voorkeur geeft aan een Plug&Play-oplossing (apart verkrijgbaar). Geen kabels of opleidingen nodig.

Met volledige BYOD-ondersteuning op een 4K-scherm biedt onze draadloze presentatieoplossing een eenvoudige hybride samenwerkingservaring in al uw vergaderruimten, zodat uw inhoud blijft hangen. We ondersteunen ook schermspiegeling met Airplay, GoogleCast en Miracast. Geniet van geavanceerde samenwerkingsfuncties: geef het beeldscherm op uw eigen apparaat weer, of bepaal zelf wat u deelt, uw volledige scherm of een enkel venster.

Verbeterde beveiliging en naadloze integratie

De C-5 met IT-kwaliteit is ontworpen voor bedrijfsimplementaties en biedt u verbeterde beveiligingsfuncties (ISO27001-gecertificeerd) en een uitgebreide reeks connectiviteitsopties. Met het XMS Cloud Management Platform geniet u



van unitbeheer op afstand en heldere analyses om uw digitale werkplek aan te sturen. Voor praktische vragen over netwerktoepassingen van het ClickShare Conference gamma kunt u terecht bij onze technische ondersteuning of neemt u contact op met uw Barco-contactpersoon.

Stimuleer samenwerking in huddle rooms of kleine vergaderruimten

De ClickShare C-5 kan als standalone oplossing worden gebruikt of in combinatie met uw bestaande kleine vergaderruimte. Vergaderingen zijn nooit meer saai. U kunt nu immers met slechts één klik inhoud draadloos delen in huddle rooms. ClickShare vormt de perfecte aanvulling op uw bestaande vergaderopstelling en maakt presenteren gemakkelijk, eenvoudig en draadloos. Ontworpen om perfect bij uw bedrijf te passen en mee te evolueren. Door de ingebouwde toekomstgerichte flexibiliteit is het één van de slimste investeringen voor het ecosysteem van uw vergaderruimte.

TECHNISCHE SPECIFICATIES**CLICKSHARE C-5**

ClickShare Base Unit dimensions	
Afmetingen (H x B x D)	34 mm x 135 mm x 135 mm
Voeding	Standaard 110/220 V AC-stekker
Energieverbruik	Operationeel: 5-10W, 24W Max
Gewicht	900 gr
General specifications	
Besturingssysteem	Windows 8/8.1/10/11 macOS 10.13 en hoger. Android v9 en hoger (ClickShare-app)* iOS 12 en hoger (ClickShare-app)*
Video-uitgangen	4K UHD (3840*2160) @ 30Hz. HDMI 1.4b
Audio-uitgang	HDMI
USB	1 X USB-A, 1 X USB-C
ClickShare buttons	0
ClickShare App	Desktop & mobiel
Native protocols	Airplay, Google Cast, Miracast
Maximaal aantal gelijktijdige verbindingen (met Buttons en/of App)	32
Geluidsniveau	Max. 25dBA @ 0-30°C Max. 30dBA @ 30-40°C
Authenticatieprotocol	WPA2-PSK in stand-alone-modus WPA2-PSK of IEEE 802.1X met de ClickShare Button in netwerkintegratiemodus
Protocol voor draadloze overdracht	IEEE 802.11 a/g/n/ac en IEEE 802.15.1
Bereik	Instelbaar met signaalsterktemodulatie; max. 30m (100 ft) tussen de ClickShare Button en het ClickSharebasisstation Frequentieband 2.4 GHz en 5 GHz
Frequentieband	2.4 GHz en 5 GHz (DFS-kanalen ondersteund in een beperkt aantal landen)
Verbindingen	1x Ethernet LAN 1Gbit 1x USB type C 2.0 (voorkant); 1x USB type A 2.0 (voorkant)
Temperatuurbereik	Werkend: 0°C tot +40°C (+32°F tot +104°F) Max: 35°C (95°F) op 3000m Opslag: -20°C tot +60°C (-4°F tot +140°F)
Vochtigheid	Opslag: 0 tot 90% relatieve vochtigheid, niet-condenserend Werking: 0 tot 85% relatieve vochtigheid, niet-condenserend
Antidiefstalsysteem	Kensingtonslot
Certificeringen	FCC/CE
Touch screen support & Interactivity	/
Room Dock (peripheral support)	Nee
Lokale weergave	Plaatselijk beeld van enkel het beeldscherm in de vergaderruimte
Netwerkverbinding	LAN & WiFi
Management and reporting	Ja
Garantie	1 jaar standaard. 5 jaar dekking via SmartCare
*	* afhankelijk van de configuratie, beschikbaar in toekomstige firmware-updates

Last updated: 19 Apr 2022

Technical specifications are subject to change without prior notice. Please check www.barco.com for the latest information.