

ClickShare C-5

Hybride samenwerking mogelijk maken in kleine tot middelgrote vergaderruimtes en huddle spaces.



- Volledige BYOD-ondersteuning
- Naadloos delen van inhoud
- Verbeterde beveiliging
- Verbonden en beheerd in de cloud
- Samenwerken met de DesktopApp

Een hybride werkplek vereist naadloze samenwerking en de flexibiliteit om eenvoudig inhoud te delen, op het scherm en op afstand, zelfs in de kleinste vergaderruimtes van uw bedrijf. ClickShare C-5 is de draadloze presentatiehub die uw hybride vergaderingen in één klik laat verlopen.

Ontdek wat er nieuw is in de laatste ClickShare-update

Eenvoudig inhoud delen vanaf uw apparaat

Start een vergadering in slechts enkele seconden. Iedereen, inclusief gasten, kan draadloos en in full HD inhoud delen met het centrale scherm in de kamer. Met slechts één klik in de ClickShare App, vanaf elke laptop (pc of Mac) of mobiel apparaat voor een betere workflowintegratie. Of met de ClickShare Button als u de voorkeur geeft aan een Plug&Play-oplossing (apart verkrijgbaar). Geen kabels of opleidingen nodig.

Met volledige BYOD-ondersteuning op een 4K-scherm biedt onze draadloze presentatieoplossing een eenvoudige hybride samenwerkingservaring in al uw vergaderruimtes, zodat uw inhoud blijft hangen. We ondersteunen schermspiegeling met Airplay, GoogleCast en Miracast. Geniet van geavanceerde samenwerkingsfuncties, zoals het bekijken van het scherm in de kamer op uw eigen apparaat of het zelf bepalen wat u deelt, uw volledige scherm of een enkel venster.

Verbeterde beveiliging en naadloze integratie

De C-5 met IT-kwaliteit is ontworpen voor bedrijfsimplementaties en biedt u verbeterde beveiligingsfuncties (ISO27001-gecertificeerd) en een uitgebreide reeks connectiviteitsopties. Met het XMS Cloud Management Platform geniet u van unitbeheer op afstand en heldere analyses om uw digitale werkplek aan te



sturen. Voor praktische vragen over netwerktoepassingen van de ClickShare Conference reeks kunt u terecht bij onze technische ondersteuning of neemt u contact op met uw Barco-contactpersoon.

Boost samenwerking in uw bestaande vaste vergaderruimte

De ClickShare C-5 kan op zichzelf staand worden gebruikt of in combinatie met uw bestaande vergaderruimte. Het maakt hybride vergaderingen in bestaande Microsoft Teams-, Zoom- of Webex-vergaderruimtes mogelijk met eenvoudige, draadloze inhoudsdeling met één klik. ClickShare vormt een aanvulling op de bestaande opzet en zorgt voor een vloeiende hybride samenwerking. Ontworpen om perfect bij uw bedrijf te passen en er samen mee te evolueren. Met ingebouwde flexibiliteit voor de toekomst is het één van de slimste investeringen die u kunt doen in het ecosysteem van uw vergader- of conferentieruimte.

PRODUCT SPECIFICATIONS**CLICKSHARE C-5**

ClickShare Base Unit dimensions	
Dimensions (HxWxD)	34 mm x 135 mm x 135 mm
Power supply	Standard 110/220 V AC plug
Power consumption	Operational: 5-10W, 24W Max
Weight	900 gr
General specifications	
Operating system	Windows 8/8.1/10. macOS 10.13 and higher. Android v9 and higher (ClickShare App)* iOS 12 and higher (ClickShare App)*
Video outputs	4K UHD (3840*2160) @ 30Hz. HDMI 1.4b
Audio output	HDMI
USB	1 X USB-A, 1 X USB-C
ClickShare Buttons	0
ClickShare App	Desktop & Mobile
Native protocols	Airplay, Google Cast, Miracast
Maximum number of simultaneous connections (with Buttons and/or App)	minimum 32
Noise Level	Max. 25dBA @ 0-30°C Max. 30dBA @ 30-40°C
Authentication protocol	WPA2-PSK in stand alone mode WPA2-PSK or IEEE 802.1X using the ClickShare Button in network integration mode
Wireless transmission protocol	IEEE 802.11 a/g/n/ac and IEEE 802.15.1
Reach	Adjustable with signal strength modulation; max. 30m (100 ft) between ClickShare Button and ClickShare Base Unit Frequency band 2.4 GHZ and 5 GHZ
Frequency band	2.4 GHZ and 5 GHZ (DFS channels supported in select number of countries)
Connections	1x Ethernet LAN 1Gbit 1x USB Type-C 2.0 (front); 1x USB Type A 2.0 (front)
Temperature range	Operating: 0°C to +40°C (+32°F to +104°F) Max: 35°C (95°F) at 3000m Storage: -20°C to +60°C (-4°F to +140°F)
Humidity	Storage: 0 to 90% relative humidity, non-condensing Operation: 0 to 85% relative humidity, non-condensing
Anti-theft system	Kensington lock
Certifications	FCC/CE
Touch screen support & Interactivity	/
Room Dock (peripheral support)	No
Local view & moderation	Local view of the room display only
Network connection	LAN & WiFi
Management and reporting	Yes
Warranty	1 year standard. 5 years coverage via SmartCare
*	* depends on configuration, available in future firmware updates

Last updated: 06 Jul 2021

Technical specifications are subject to change without prior notice. Please check www.barco.com for the latest information.