

ClickShare CX-50

Breng eersteklas draadloos vergaderen en samenwerking op afstand naar je vergaderruimten en directiekantoor



- Volledige BYOD-ondersteuning
- Samenwerken op afstand in de hoogste kwaliteit
- Volledige interactiviteit en moderatie (beschikbaar in toekomstige firmware-update)
- Drievoudig agnostisch: je laptop, je conferencingplatform (UC) en je USB-apparaat.
- HDMI-ingangskabel
- Verbeterde beveiliging
- Verbonden en beheerd in de cloud
- Geleverd met 2

Connectiviteit is de sleutel tot succes in het moderne bedrijfsleven. In een steeds meer onderling verbonden wereldwijde bedrijfsomgeving moet je ervoor zorgen dat je teams voortdurend nauw met elkaar samenwerken. De ClickShare CX-50 is een eersteklas draadloos vergadersysteem dat is ontworpen om net dat te vergemakkelijken. Het maakt het mogelijk om in minder dan zeven seconden verbinding te maken en stelt gebruikers in staat om deel te nemen aan volledig draadloze en productieve vergaderingen, en om presentaties te geven in full HD zonder gedoe met kabels, verbindingen of locaties.

Ontdek wat er nieuw is in de laatste ClickShare-update

Communiceer, bespreek en werk samen met deelnemers op afstand met superieure audio- en videokwaliteit door multi-content te delen.

Uitstekend draadloos vergaderen

Met ClickShare CX-50 kan je je favoriete conferencingtool gebruiken en een vergadering starten op je apparaat, waardoor je een meeslepende vergaderervaring krijgt met een uitzonderlijke audio-visuele kwaliteit. De audiovisuele randapparatuur in de vergaderruimte wordt automatisch via USB aangesloten, waardoor je geen kostbare tijd verspilt bij het aansluiten van camera's of soundbars in de vergader- of conferencingruimte of het directiekantoor.

Kies hoe je wilt samenwerken



Met ClickShare CX-50 kan je "je eigen vergadering meebrengen" en beslissen op welke manier je wilt samenwerken. Het biedt een waaier aan mogelijkheden voor een efficiëntere samenwerking in uw middelgrote tot grote vergaderruimten, waaronder aantekeningen* zodat de deelnemers aan de vergadering opmerkingen kunnen toevoegen aan de dia's, blackboarding* zodat de details in real-time kunnen worden bijgewerkt, moderatie waarmee de teamleden kunnen bepalen wat er op het vergaderscherm wordt getoond en volledige touch-screencontrole via de ClickShare CX-50 touchbackondersteuning. Gebruik de ClickShare Conference Button en de ClickShare Collaboration App (voor pc, Mac en mobiele apparaten) voor een intuïtieve en consistente gebruikerservaring.

*Niet alle functies zijn beschikbaar bij de lancering. Deze zullen beschikbaar worden gemaakt met toekomstige firmware-updates

Een gebruikersvriendelijke ervaring en verbeterde beveiliging

De ClickShare CX-50 is een perfecte oplossing voor elke zakelijke omgeving. Met verbeterde beveiliging voor je privacy en gemoedsrust kan ClickShare Conference naadloos worden geïntegreerd in elk IT-netwerk. Het XMS (Cloud) Management-platform maakt ondertussen eenvoudig en ongecompliceerd apparaatbeheer mogelijk, evenals een gebruiksvriendelijke ervaring en duidelijke analyses. Voor praktische vragen over netwerkimplementatie van het ClickShare Conference-assortiment, raadpleeg onze technische ondersteuning of neem contact op met uw Barco-contactpersoon

TECHNISCHE SPECIFICATIES**CLICKSHARE CX-50**

ClickShare Base Unit dimensions	
Dimensions (HxWxD)	39mm x 200mm x 202mm
Power supply	Standard 110/220 V AC plug
Power consumption	Operational: 50W (max) Standby:
Weight	900 gr
General specifications	
Operating system	Windows 8/8.1/10, macOS 10.13 and higher. Android v9 and higher (ClickShare App)* iOS 12 and higher (ClickShare App)*
Video outputs	4K UHD (3840*2160) @ 30Hz, HDMI 1.4b
Video inputs	1920x1080 @30Hz, HDMI 1.4b
Audio output	USB, SPDIF, jack, HDMI
USB	3 X USB-A, 1 X USB-C
ClickShare Buttons	2
ClickShare App	Desktop & Mobile*
Native protocols	Airplay, Google Cast, Miracast
Noise Level	Max. 25dBA @ 0-30°C Max. 30dBA @ 30-40°C
Authentication protocol	WPA2-PSK in stand alone mode WPA2-PSK or IEEE 802.1X using the ClickShare Button in network integration mode
Wireless transmission protocol	IEEE 802.11 a/g/n/ac and IEEE 802.15.1
Reach	Max. 30m (100 ft) between ClickShare Button and ClickShare Base Unit Frequency band 2.4 GHz and 5 GHz (DFS)
Frequency band	2.4 GHz and 5 GHz (DFS channels supported in select number of countries)
Connections	1x Ethernet LAN 1Gbit 1x USB Type-C 2.0 (back); 2x USB Type A 2.0 (back); 1x USB Type A 2.0 (front) Audio analog line out on mini jack socket (3.5mm), digital S/PDIF
Temperature range	Operating: 0°C to +40°C (+32°F to +104°F) Max: 35°C (95°F) at 3000m Storage: -20°C to +60°C (-4°F to +140°F)
Humidity	Storage: 0 to 90% relative humidity, non-condensing Operation: 0 to 85% relative humidity, non-condensing
Anti-theft system	Kensington lock
Certifications	FCC/CE
Touch screen support & Interactivity	Touch screen support : Yes Interactivity : Yes*
Room Dock (peripheral support)	High quality
Local view & moderation	High quality*
Network connection	LAN & WiFi (dual)*
Management and reporting	Yes
Warranty	1 year standard, 5 years coverage via SmartCare
*	* available in future firmware updates

Last updated: 29 Sep 2020

Technical specifications are subject to change without prior notice. Please check www.barco.com for the latest information.