

# ClickShare CSE-800

Bezprzewodowy system prezentacji i współpracy do sal narad i sal konferencyjnych

- **Bezprzewodowe połączenie z centralnym ekranem**
- **Zwiększone funkcje bezpieczeństwa**
- **Do 8 użytkowników jednocześnie na ekranie**
- **Udostępniaj z laptopa, tabletu lub smartfona**
- **Moderacja, tablica i adnotacje**
- **Łatwe połączenie z istniejącym sprzętem IT i audiowizualnym**
- **4K DCI**
- **W zestawie 4 Buttons**

CSE-800 został zaprojektowany w ten sposób, aby zapewnić doświadczenie klasy ClickShare w salach narad, podczas spotkań zarządców i w salach konferencyjnych. Wprowadzając szereg unikalnych funkcji, w tym jednocześnie udostępnianie przez maksymalnie 8 osób, automatyczną i ręczną moderację oraz tworzenie tablicy i adnotacji, CSE-800 jest obecnie najpotężniejszym systemem z rodziny ClickShare. CSE-800 został zaprojektowany z myślą o wdrożeniu w firmach i zapewnia ulepszone funkcje bezpieczeństwa, szerszy zakres opcji łączności, w tym obsługę AirPlay i Google Cast dla treści innych niż HDCP, oraz centralne zarządzanie. Użytkownicy po prostu podłączają urządzenie zasilane przez USB — ClickShare Button — do swojego komputera lub Maca i klikają Button, aby wyświetlić zawartość swojego laptopa na dużym ekranie w sali konferencyjnej. Dzięki aplikacjom ClickShare użytkownicy mogą również udostępniać treści ze swoich laptopów, telefonów komórkowych lub tabletów. Aby zapewnić najwyższą jakość aplikacji na komputer, na Base Unit zawsze musi być zainstalowana najnowsza wersja oprogramowania sprzętowego.

Dowiedz się, co nowego znajduje się w najnowszej aktualizacji ClickShare

## **Moc interaktywnej współpracy**

CSE-800 jest wyposażone w dwa wejścia i wyjścia HDMI. Istnieje bezpośrednie połączenie ze starszym sprzętem i łatwa integracja z systemami konferencyjnymi, a dwa wyświetlacze 4K DCI mogą być obsługiwane za pośrednictwem pojedynczej jednostki. Ponadto 2 połączenia sieciowe umożliwiają oddzielne i jednocześnie połączenie z wieloma sieciami (np. sieciami dla gości i sieciami korporacyjnymi) oraz



zapewniają dodatkowe warstwy bezpieczeństwa i wygodę dla użytkowników. Umożliwiają jednocześnie udostępnianie treści maksymalnie 8 osobom, CSE-800 zapewnia również z centralnym ekranem i zachęca do współpracy.

Funkcja moderacji została zaprojektowana pod kątem większych sal, w których wiele osób udostępnia jednocześnie treści. Aby zapobiec szybkiemu przełączaniu ekranów, co utrudnia śledzenie treści, moderator może ręcznie wybrać, które treści mają się pojawić na ekranie i kiedy mają się pojawić, co zapewnia płynny odbiór przez wszystkich uczestników. Funkcja moderacji można wyłączyć w dowolnym momencie, przywracając system do normalnego trybu działania ClickShare, by treść była udostępniana po kliknięciu przycisku. Dla wygody użytkownika funkcje bezpieczeństwa CSE-800 można skonfigurować na jednym z trzech wstępnie określonych poziomów w zależności od polityki i potrzeb firmy.

ClickShare wprowadza obsługę dotykową i inwentarykę w salach narad. Uruchamiaj dowolną aplikację z laptopa, sterując nią na ekranie. Kilka dotknięć ekranu pozwala otwierać prezentacje, udostępniać wiadomości e-mail, uruchamiać wideo. Skoncentruj się na odbiorcach i treściach zamiast na narzędziu do prezentacji.

### **Doskonała współpraca z Barco UniSee**

CSE-800 jest również jednym z elementów składowych ściany Barco Ideation Wall do interaktywnych spotkań opartych na zasadach współpracy. Łącząc ścianę wideo Barco UniSee LCD, specjalnie zaprojektowaną do Barco UniSee ramki dotykowej i ClickShare CSE-800, który po wyjściu z pudełka i bez potrzeby konfiguracji obsługuje adnotacje, tablice i funkcje dotykowe, stworzysz spójne i ujednolicone doświadczenie wszystkich osób na sali konferencyjnej, umożliwiając wykorzystanie zarówno interaktywnych funkcji, które zapewnia nasze rozwiązanie do współpracy bezprzewodowej ClickShare, jak i płynne oglądanie zapewniane przez Barco UniSee – całkowitą nowość w zakresie ścian wideo LCD.

CSE-800 to produkt stworzony przy zastosowaniu przepływów pracy i procesów z certyfikacją ISO 27001.

Wprowadzenie ClickShare CSE-800 do stałej konfiguracji sali konferencyjnej (np. pokój w Microsoft Teams lub Zoom) zwiększa interaktywność, produktywność i poziom współpracy podczas spotkań w aplikacjach Microsoft Teams i Zoom. To pozwala skupić się nie na konferencjach, ale na prawdziwej współpracy.

**PRODUCT SPECIFICATIONS****CLICKSHARE CSE-800**

General	
Operating system	Windows 10 32 i 64 bit macOS 10.14/10.15 (Catalina) Android 9 i 10 (aplikacja ClickShare) iOS 11, 12 i 13 (aplikacja ClickShare)
Video outputs	
Video inputs	
Output resolution	4K DCI (4096x2160) przy 60 Hz
Input resolutions	4K DCI (4096x2160) przy 60 Hz
Audio	Za pośrednictwem HDMI, analogowe za pośrednictwem jacka 3,5 mm, S/PDIF
AirPlay Support	iOS 11, 12 i 13 / macOS 10.14, 10.15
Google Cast Support	
Frame rate	Wykorzystanie wejść HDMI: do 60 kl./s z jednym wejściem przy rozdzielczości 4K do 30 kl./s z dwoma wejściami przy rozdzielczości 4K*  Wykorzystanie ClickShare Button lub aplikacji: do 30 kl./s przy rozdzielczości 1080 p
Number of sources simultaneous on screen	8 (4 na ekran)
Number of simultaneous connections	44 (Button i/lub aplikacja)
iPad, iPhone and Android compatibility	Udostępnianie dokumentów, przeglądarki, kamery urządzeniom z systemem Android i iOS za pośrednictwem aplikacji ClickShare lub używając AirPlay / Google Cast
Extended desktop	Dostępne na systemy Windows, wymaga ClickShare Extension Pack.
Authentication protocol	WPA2-PSK w trybie samodzielnym WPA2-PSK lub IEEE 802.1X za pośrednictwem ClickShare Button w trybie integracji sieciowej
Wireless transmission protocol	IEEE 802.11 a/b/g/n i IEEE 802.15.1
Reach	Regulowany z modulacją siły sygnału; maks. 30 m (100 stóp) między ClickShare Button a ClickShare Base Unit
Frequency band	2,4 GHz i 5 GHz (nie wszystkie kanały DFS są obsługiwane. Pełne szczegóły można znaleźć w oficjalnym artykule na temat wdrażania sieciowego)
Connections	2x kabel Ethernet LAN 1 Gbit 2x USB 2.0; 2x USB 3.0 (z tyłu) + 2x USB 3.0 (z przodu) Analogowe wyjście audio na gniazdo mini jack (3,5 mm), złącze S/PDIF o cyfrowej jakości
Noise Level	Maks. 25 dBA w temperaturze 0–30°C Maks. 30 dBA w temperaturze 30–40°C

**PRODUCT SPECIFICATIONS****CLICKSHARE CSE-800**

<b>Temperature range</b>	Działanie: od 0°C do +40°C (od +32°F do +104°F) Maks: 35°C (95°F) przy 3000 m Przechowywanie: od -20°C do +60°C (od -4°F do +140°F)
<b>Humidity</b>	Przechowywanie: od 0 do 90% wilgotności względnej, bez kondensacji Działanie: od 0 do 85% wilgotności względnej, bez kondensacji
<b>Anti-theft system</b>	Gniazdo Kensington Lock
<b>Certifications</b>	
<b>Warranty</b>	Standardowo 3 lata , można przedłużyć do 5 lat
<b>*Note</b>	*W optymalnych warunkach Wi-Fi oraz przy minimalnych zakłóceniach sieci Wi-Fi i zgodnie z pomiarami podczas procesu walidacji jakości. Więcej informacji na temat optymalizacji sieci Wi-Fi i idealnej konfiguracji w zależności od środowiska sieciowego można znaleźć w Podręczniku instalacji sieciowej.

  

ClickShare Base Unit dimensions	
<b>Dimensions (HxWxD)</b>	46,2 mm x 282,3 mm x 206,5 mm (bez anten) / 1,8 cali x 11,1 cali x 8,1 cali 146,4 mm x 282,3 mm x 206,5 mm (z antenami) / 5,8 cali x 11,1 cali x 8,1 cali
<b>Power supply</b>	Standardowa wtyczka audiowizualna 110/220 V
<b>Power consumption</b>	Normalnie działanie: 90 W podczas użytkowania na pełnych obrotach 52 W podczas normalnego użytkowania (połączenie 2 wyjść HDMI, 1 wejście HDMI, udostępnianie 4 osobom) Tryb ECO: 30 W Sieciowy tryb czuwania: < 1 W Głęboki tryb czuwania: < 0,5 W
<b>Weight</b>	2,2 kg / 4,85 funta

Last updated: 08 Apr 2021

Technical specifications are subject to change without prior notice. Please check [www.barco.com](http://www.barco.com) for the latest information.