

# ClickShare C-10

Umożliwia płynną prezentację w średnich i dużych salach konferencyjnych



- Pełna obsługa BYOD (Bring your own device – Korzystaj z własnego urządzenia).
- Bezproblemowe udostępnianie treści za pośrednictwem urządzenia Button lub aplikacji komputerowej
- Zwiększone bezpieczeństwo, poświadczenie i zarządzanie w chmurze
- Pełna interaktywność z obsługą dotykową, tablic, adnotacjami
- W zestawie 1 Button

Technologia może sprawić, że uczestnicy spotkania będą zaangażowani, zainspirowani i aktywni. ClickShare C-10 wzbogaca świat, bezprzewodową prezentację w modelu BYOD o interaktywne funkcje, które doskonale sprawdzają się w średnich i dużych salach konferencyjnych. To bezprzewodowe centrum prezentacji, które umożliwia prowadzenie spotkania za jednym kliknięciem z wykorzystaniem ClickShare Button lub aplikacji ClickShare – z dowolnego laptopa lub urządzenia mobilnego.

Dowiedz się, co nowego znajduje się w najnowszej aktualizacji ClickShare

## Pełna obsługa udostępniania treści za pośrednictwem opcji BYOD (Bring your own device – Korzystaj z własnego urządzenia)

Za pośrednictwem ClickShare C-10 możesz rozpocząć spotkanie i wyświetlić treść na ekranie w ciągu kilku sekund. Bez względu na używane urządzenie. Opcja Plug & Play, która jest dostępna za pomocą ClickShare Button, działa doskonale zarówno na komputerach PC, jak i Mac. Włącz integrację przepływu pracy w aplikacji ClickShare na laptopie, telefonie komórkowym lub tablecie. Możesz też włączyć pełną obsługę BYOD (Bring your own device – Korzystaj z własnego urządzenia) na wyświetlaczu 4K: klonowanie ekranu za pośrednictwem Airplay, GoogleCast i Miracast działa bezproblemowo.

Kiedy, w tym goście, może bezprzewodowo udostępnić treści na centralnym wyświetlaczu w sali, korzystając z naszego systemu spotkania za jednym kliknięciem. Dwóch użytkowników może udostępnić treści na ekranie obok siebie w rozdzielczości Full HD. Bez przewodów, pobierania dodatkowego oprogramowania i szkoleń.



### Korzystaj z interaktywnych, kreatywnych spotkań

Użytkownicy ClickShare C-10 mogą korzystać z zaawansowanych funkcji interaktywnych, w tym z lokalnego widoku wyświetlacza w sali, decydowania o udostępnianych treściach (pełny ekran lub pojedyncze okno), adnotacji, tablicy i obsługi dotykowej, która pozwala im kontrolować ekran dotykowy w sali. Rozwiązanie to zostało zaprojektowane w celu wzbogacenia i zdynamizowania spotkań. C-10 za jednym kliknięciem umożliwia hybrydową współpracę podczas kreatywnych spotkań, burz mózgów i dyskusji.

### Ulepszone bezpieczeństwo i płynna integracja

Zaprojektowany z myślą o wdrożeniach w przedsiębiorstwach, C-10 klasy IT zapewnia ulepszone funkcje bezpieczeństwa (z certyfikatem ISO27001) i szeroki zakres opcji łączności. Dzięki XMS Cloud Management Platform możesz cieszyć się zdalnym zarządzaniem jednostkami i przejrzystą analizą, aby rozwijać swoje cyfrowe miejsce pracy. W przypadku praktycznych pytań dotyczących wdrażania sieciowego urządzenia ClickShare skorzystaj z naszej pomocy technicznej lub skontaktuj się z osobami kontaktowymi z firmy Barco.

### Usprawnij współpracę w swojej sali konferencyjnej

Rozwiązanie ClickShare C-10 może być używane samodzielnie lub w połączeniu z istniejącą salą konferencyjną. Umożliwia ono prowadzenie spotkań z wykorzystaniem prostego, bezprzewodowego udostępniania treści za jednym kliknięciem. ClickShare uzupełnia system znajdujący się w sali i sprawia, że prezentacja jest prosta, wygodna i bezprzewodowa. Używaj wyświetlacza do treści digital signage, gdy nie jest używany do prezentacji dzięki opcjom integracji signage. Zaprojektowane, aby idealnie wpasować się do Twojej firmy i rozwijać się wraz z nią. Dzięki elastyczności pod kątem przyszłego rozszerzania rozwiązań jest to jedna z najmłodszych inwestycji, jakich można dokonać w zakresie sal konferencyjnych.

**PRODUCT SPECIFICATIONS****CLICKSHARE C-10**

| General specifications   |   |
|--|---|
| Operating system   | Windows 8/8.1/10/11, macOS 10.13 i wyższe wersje.<br>Android v9 i wyższe wersje (aplikacja ClickShare)*<br>iOS 12 i wyższe wersje (aplikacja ClickShare)* |
| Video outputs  | 4K UHD (3840*2160) przy 30 Hz. HDMI 1.4b  |
| Audio output   | HDMI  |
| USB  | 1 x USB-A, 1 x USB-C  |
| ClickShare Buttons   | 1   |
| ClickShare App   | Wersja komputerowa i mobilna  |
| Native protocols   | Airplay, Google Cast, Miracast*   |
| Maximum number of simultaneous connections (with Buttons and/or App) | 32  |
| Noise Level  | Maks. 25 dBA w temperaturze 0–30°C<br>Maks. 30 dBA w temperaturze 30–40°C   |
| Authentication protocol  | WPA2-PSK w trybie samodzielnym<br>WPA2-PSK lub IEEE 802.1X za pośrednictwem ClickShare Button w trybie integracji sieciowej                               |
| Wireless transmission protocol                                       | IEEE 802.11 a/g/n/ac i IEEE 802.15.1  |
| Reach  | Regulowany z modulacją siły sygnału; maks. 30 m (100 stóp) między ClickShare Button a ClickShare Base Unit<br>Pasmo czułości 2,4 GHz i 5 GHz              |
| Frequency band   | 2,4 GHz i 5 GHz (kanały DFS obsługiwane w wybranych krajach)  |
| Connections  | 1x kabel Ethernet LAN 1 Gbit<br>1x USB typu C 2.0 (z przodu); 1x USB typu A 2.0 (z przodu)  |
| Temperature range  | Działanie: od 0°C do +40°C (od +32°F do +104°F)<br>Maks: 35°C (95°F) przy 3000 m<br>Przechowywanie: od -20°C do +60°C (od -4°F do +140°F)                 |
| Humidity   | Przechowywanie: od 0 do 90% wilgotności względnej, bez kondensacji<br>Działanie: od 0 do 85% wilgotności względnej, bez kondensacji                       |
| Anti-theft system  | Gniazdo Kensington Lock   |
| Certifications   | FCC/CE  |
| Touch screen support & Interactivity                                 | Tak   |
| Room Dock (peripheral support)                                       | Nie   |
| Local view   | Tak   |
| Network connection   | LAN i Wi-Fi   |
| Management and reporting   | Tak   |
| Warranty   | Standardowo 1 rok. 5-letnie usługi SmartCare  |
| *  | * dostępne w przyszłych aktualizacjach oprogramowania sprzętowego w zależności od konfiguracji  |
| ClickShare Base Unit dimensions                                      |   |
| Dimensions (HxWxD)   | 34 mm x 135 mm x 135 mm   |
| Power supply   | Standardowa wtyczka audiowizualna 110/220 V   |
| Power consumption  | Gotowe do użycia: 5–10 W, 24 W maks.  |
| Weight   | 900 gr  |

**Last updated: 25 Aug 2022**Technical specifications are subject to change without prior notice. Please check [www.barco.com](http://www.barco.com) for the latest information.