

# ClickShare CX-30

Bezproblemowe konferencje bezprzewodowe w małych i średnich salach konferencyjnych



- **Pełna obsługa BYOD (Bring your own device – Korzystaj z własnego urządzenia).**
- **Zdalna współpraca za pośrednictwem urządzenia Button lub aplikacji komputerowej**
- **Bezproblemowo współpracuj z Twoim urządzeniem, platformą konferencyjną i szeroką gamą peryferyjnych urządzeń audiowizualnych**
- **Zwiększone bezpieczeństwo, połączenie i zarządzanie w chmurze**
- **Pełna interaktywność**

Aby spotkania hybrydowe były lepsze, uczestnicy muszą czuć się zaangażowani i zainspirowani. ClickShare CX-30 to bezprzewodowy system konferencyjny firmy Barco, który umożliwia bezproblemowe połączenie zespołów za jednym kliknięciem – gdziekolwiek się znajdują. System ClickShare CX-30 jest kompatybilny z każdym komputerem PC, laptopem lub komputerem Mac z systemem operacyjnym Windows, Android lub iOS; rozwiązanie to może przekształcić małe i średnie sale konferencyjne w innowacyjne przestrzenie do prowadzenia spotkań hybrydowych.

Dowiedz się, co nowego znajduje się w najnowszej aktualizacji ClickShare

Wchodź w interakcje, prowadź dyskusje i nawiązuj współpracę ze zdalnymi uczestnikami podczas interaktywnych spotkań hybrydowych z obsługą dotyku, adnotacji i tablicy.

## **Korzystaj z własnego sprzętu konferencyjnego**

ClickShare CX-30 umożliwia bezproblemowe prowadzenie bezprzewodowych konferencji za jednym kliknięciem. Dzięki naszemu niezależnemu, bezprzewodowemu systemowi konferencyjnemu możesz rozpocząć hybrydowe spotkanie z poziomu laptopa, używając dowolnego narzędzia do prowadzenia konferencji, co pozwala na bezproblemowe korzystanie z modelu BYOM (Bring your own meeting – Korzystaj z własnego sprzętu konferencyjnego).

Wejść do sali i automatycznie połącz się ze znajdującymi się w niej urządzeniami, takimi jak kamery, mikrofony, głośniki czy listwy dźwiękowe. Spraw, by współpraca hybrydowa była możliwa za jednym kliknięciem.



### Prowadź przyjazne pod kątem IT spotkania hybrydowe

Zdecyduj, w jaki sposób ma przebiegać współpraca. Skorzystaj z opcji Plug & Play za pomocą ClickShare Button i włącz inteligentne, ukierunkowane na intencje przepływy spotkań z aplikacji ClickShare, aby Twoje spotkania stały się intuicyjne i interaktywne.

Korzystaj z funkcji interaktywnych, takich jak lokalny widok wyświetlacza w sali, adnotacje, tablica czy obsługa dotykowa. ClickShare CX-30 to w pełni zintegrowany, niezależny, bezprzewodowy system konferencyjny, który można skonfigurować i uruchomić w mniej niż siedem sekund. Każdego, włączając go, możesz korzystać z systemu ClickShare; współpracuje on z największą gamą rozwiązań od kompatybilnych marek i partnerów.

### Lepsze spotkania hybrydowe? Tak! Inteligentne, ukierunkowane na intencje przepływy spotkań w aplikacji ClickShare

Inteligentne spotkania oparte na celach sprawiają, że spotkanie jest bezstresowe. Wejdziesz do pokoju, a natychmiast zobaczysz, czy sala jest dostępna lub zarezerwowana. Automatycznie połączysz się z pokojem (zbliżeniowe wykrywanie ultradźwiękowe PresentSense) lub podłączysz się za pomocą przycisku. ClickShare poprowadzi Cię jako gospodarza lub uczestnika (HostFlow). Rozpocznij spotkanie z osobistego kalendarza za pomocą jednego kliknięcia (One-Click-Join). Udostępnij prezentację i jednocześnie śledź wideo uczestnika zdalnego (ConferenceView). Udostępnij pełny ekran lub okno aplikacji, zachowując prywatność ekranu laptopa w celu robienia notatek. Po zakończeniu połączenia pokój staje się ekranem digital signage.

### Dopasowany do Twojej organizacji

Zestaw przyjaznych pod kątem IT funkcji sprawia, że ClickShare Conference idealnie pasuje do każdego środowiska korporacyjnego. System ClickShare Conference charakteryzuje się wysokim poziomem bezpieczeństwa. Można go bezproblemowo zintegrować z dowolną siecią IT. Dzięki rozwiązaniu XMS Cloud Management Platform możesz w łatwy sposób zarządzać jednostkami oraz korzystać z intuicyjnego środowiska użytkownika i przejrzystych danych analitycznych, aby rozwijać swoje cyfrowe miejsce pracy.

W przypadku praktycznych pytań dotyczących wdrażania sieciowego urządzenia ClickShare Conference skorzystaj z naszej pomocy technicznej lub skontaktuj się z osobami kontaktowymi z firmy Barco

**PRODUCT SPECIFICATIONS****CLICKSHARE CX-30**

<b>ClickShare Base Unit dimensions</b>	
Dimensions (HxWxD)	34 mm x 135 mm x 135 mm
Power supply	Standardowa wtyczka audiowizualna 110/220 V
Power consumption	Gotowe do użycia: 5–10 W, 24 W maks.
Weight	900 gr
<b>General specifications</b>	
Operating system	Windows 8/8.1/10/11, macOS 10.15 i wyższe wersje. Android v11 i wyższe wersje (aplikacja ClickShare) iOS 14 i wyższe wersje (aplikacja ClickShare)
System requirements	Poniżej znajdują się wymagania, które należy spełnić, aby bezproblemowo korzystać z Microsoft Teams lub Zoom.  Minimalne: dwurdzeniowy procesor Intel i3 / 8 GB RAM / najnowsza wersja systemu operacyjnego Windows 10 lub Mojave  Zalecane: czterordzeniowy procesor Intel i5 / 8 GB RAM / najnowsza wersja systemu operacyjnego Windows 10 lub Mac OS
Video outputs	4K UHD (3840*2160) przy 30 Hz. HDMI 1.4b
Audio output	USB, HDMI
USB	1 x USB-A, 1 x USB-C
ClickShare Buttons	2
ClickShare App	Wersja komputerowa i mobilna
Native protocols	Airplay, Google Cast, Miracast
Maximum number of simultaneous connections (with Buttons and/or App)	32
Noise Level	Maks. 25 dBA w temperaturze 0–30°C Maks. 30 dBA w temperaturze 30–40°C
Authentication protocol	WPA2-PSK w trybie samodzielnym WPA2-PSK lub IEEE 802.1X za pośrednictwem ClickShare Button w trybie integracji sieciowej
Wireless transmission protocol	IEEE 802.11 a/g/n/ac i IEEE 802.15.1
Reach	Maks. 30 m (100 stóp) między ClickShare Button a ClickShare Base Unit Pasmo człstotliwości 2,4 GHz i 5 GHz (DFS)
Frequency band	2,4 GHz i 5 GHz (kanały DFS obsługiwane w wybranych krajach)
Connections	1x kabel Ethernet LAN 1 Gbit 1x USB typu C 2.0 (z przodu); 1x USB typu A 2.0 (z przodu)
Temperature range	Działanie: od 0°C do +40°C (od +32°F do +104°F) Maks: 35°C (95°F) przy 3000 m Przechowywanie: od -20°C do +60°C (od -4°F do +140°F)
Humidity	Przechowywanie: od 0 do 90% wilgotności względnej, bez kondensacji Działanie: od 0 do 85% wilgotności względnej, bez kondensacji
Anti-theft system	Gniazdo Kensington Lock
Certifications	FCC/CE
Touch screen support & Interactivity	Tak
Wireless conferencing	za pośrednictwem aplikacji lub Button
Local view	Tak
Network connection	LAN i WiFi *
Management and reporting	Tak
Warranty	Standardowo 1 rok. 5-letnie usługi SmartCare

Last updated: 25 Aug 2022

Technical specifications are subject to change without prior notice. Please check [www.barco.com](http://www.barco.com) for the latest information.