

ClickShare CX-20

Wygodne konferencje bezprzewodowe w małych salach konferencyjnych i miejscach zbiórek



- Pełna obsługa BYOD (Bring your own device – Korzystaj z własnego urządzenia).
- Zdalna współpraca za pośrednictwem urządzenia Button lub aplikacji komputerowej
- Współpracuje z Twoim urządzeniem, Twoją platformą konferencyjną i szeroką gamą rozwiązań
- Zwiększone bezpieczeństwo, połączanie i zarządzanie w chmurze

Współczesne organizacje potrzebują płynnej współpracy hybrydowej i elastyczności, zwłaszcza podczas spotkań zespołowych w pokojach zbiórek, a to właśnie zapewnia Barco ClickShare CX-20. System ClickShare CX-20 umożliwia współpracę hybrydową za jednym kliknięciem; za jego pośrednictwem można bezproblemowo prowadzić bezprzewodowe konferencje, co sprzyja powstawaniu kreatywnych innowacji.

Dowiedz się, co nowego znajduje się w najnowszej aktualizacji ClickShare

Rozpocznij zbiórki ze swojego urządzenia

ClickShare CX-20 umożliwia bezproblemowe prowadzenie bezprzewodowych konferencji za jednym kliknięciem. Teraz łatwiej niż kiedykolwiek wcześniej możesz rozpoczynać hybrydowe zbiórki z poziomu swojego urządzenia. Dzięki naszemu niezależnemu, bezprzewodowemu systemowi konferencyjnemu możesz rozpocząć hybrydowe zbiórki z poziomu laptopa, używając preferowanego narzędzia do prowadzenia konferencji, w mniej niż siedem sekund. Wejdź do sali i automatycznie połącz się ze znajdującymi się w niej urządzeniami, takimi jak kamery, mikrofony, głośniki czy listwy dźwiękowe, aby zaoszczędzić czas i zmaksymalizować wydajność. Spraw, by współpraca hybrydowa była możliwa za jednym kliknięciem. Wszystkie te możliwości są dostępne dla pracowników i gości.

Zdecyduj, jaki chcesz wybrać rodzaj współpracy

ClickShare CX-20 zapewnia wyjątkową elastyczność i pozwala Ci wybrać sposób współpracy. Skorzystaj z opcji Plug & Play za pomocą ClickShare Button i włącz inteligentne, ukierunkowane na intencje przepływy spotkań z aplikacją, aby Twoje spotkania stały się intuicyjne i interaktywne. Obie funkcje ułatwiają obsługę, która jest zarówno prosta, jak i spójna. Korzystaj z przydatnych funkcji, takich jak lokalny widok



wyświetlacza w sali czy integracja z kalendarzem.

ClickShare CX-20 jest również niezależny technologicznie i w pełni kompatybilny z technologią platformy konferencyjnej (UC) i szeroką gamą urządzeń peryferyjnych USB. Dodatkowe funkcje, takie jak lokalny widok wyświetlacza w sali, pomagają zoptymalizować przebieg spotkania – za jednym kliknięciem.

Lepsze spotkania hybrydowe? Tak! Inteligentne, ukierunkowane na intencje przepływy spotkań w aplikacji ClickShare

Inteligentne, oparte na celu spotkania, hybrydowe, które są całkowicie bezstresowe. Przejdź do pokoju, przy czym od razu zobaczysz, czy pokój jest dostępny lub zarezerwowany. Automatycznie połącz się z pokojem (zbliżeniowe wykrywanie ultradźwiękowe PresentSense) lub podłącz się za pomocą przycisku. ClickShare poprowadzi Cię jako gospodarza lub uczestnika (HostFlow). Rozpocznij spotkanie z osobistego kalendarza za pomocą jednego kliknięcia (One-Click-Join). Udostępnij prezentację i jednocześnie śledź wideo uczestnika zdalnego (ConferenceView). Udostępnij pełny ekran lub okno aplikacji, zachowując prywatność ekranu laptopa w celu robienia notatek. Po zakończeniu połączenia pokój staje się ekranem digital signage.

Ulepszone bezpieczeństwo i płynna integracja

Zestaw przyjaznych pod kątem IT funkcji sprawia, że ClickShare Conference idealnie pasuje do każdego środowiska korporacyjnego. System ClickShare Conference charakteryzuje się wysokim poziomem bezpieczeństwa. Można go bezproblemowo zintegrować z dowolną siecią IT. Dzięki rozwiązaniu XMS (Cloud) Management Platform możesz w łatwy sposób zarządzać jednostkami oraz korzystać z intuicyjnego środowiska użytkownika i przejrzystych danych analitycznych, aby rozwijać swoje cyfrowe miejsce pracy.

W przypadku praktycznych pytań dotyczących wdrażania sieciowego urządzeń ClickShare Conference skorzystaj z naszej pomocy technicznej lub skontaktuj się z osobami kontaktowymi z firmy Barco.

PRODUCT SPECIFICATIONS**CLICKSHARE CX-20**

ClickShare Base Unit dimensions	
Dimensions (HxWxD)	34 mm x 135 mm x 135 mm
Power supply	Standardowa wtyczka audiowizualna 110/220 V
Power consumption	Gotowe do użycia: 5–10 W, 24 W maks.
Weight	900 gr
General specifications	
Operating system	Windows 8/8.1/10/11, macOS 10.15 i wyższe wersje. Android v11 i wyższe wersje (aplikacja ClickShare) iOS 14 i wyższe wersje (aplikacja ClickShare)
System requirements	Poniżej znajdują się wymagania, które należy spełnić, aby bezproblemowo korzystać z Microsoft Teams lub Zoom. Minimalne: dwurdzeniowy procesor Intel i3 / 8 GB RAM / najnowsza wersja systemu operacyjnego Windows 10 lub Mojave Zalecane: czterordzeniowy procesor Intel i5 / 8 GB RAM / najnowsza wersja systemu operacyjnego Windows 10 lub Mac OS
Video outputs	4K UHD (3840*2160) przy 30 Hz. HDMI 1.4b
Audio output	USB, HDMI
USB	1 x USB-A, 1 x USB-C
ClickShare Buttons	1
ClickShare App	Wersja komputerowa i mobilna
Native protocols	Airplay, Google Cast, Miracast
Maximum number of simultaneous connections (with Buttons and/or App)	32
Noise Level	Maks. 25 dBA w temperaturze 0–30°C Maks. 30 dBA w temperaturze 30–40°C
Authentication protocol	WPA2-PSK w trybie samodzielnym WPA2-PSK lub IEEE 802.1X za pośrednictwem ClickShare Button w trybie integracji sieciowej
Wireless transmission protocol	IEEE 802.11 a/g/n/ac i IEEE 802.15.1
Reach	Maks. 30 m (100 stóp) między ClickShare Button a ClickShare Base Unit Pasmo człłstotliwoci 2,4 GHz i 5 GHz (DFS)
Frequency band	2,4 GHz i 5 GHz (kanały DFS obsługiwane w wybranych krajach)
Connections	1x kabel Ethernet LAN 1 Gbit 1x USB typu C 2.0 (z przodu); 1x USB typu A 2.0 (z przodu)
Temperature range	Działanie: od 0°C do +40°C (od +32°F do +104°F) Maks: 35°C (95°F) przy 3000 m Przechowywanie: od -20°C do +60°C (od -4°F do +140°F)
Humidity	Przechowywanie: od 0 do 90% wilgotnoci wzglłdnej, bez kondensacji Działanie: od 0 do 85% wilgotnoci wzglłdnej, bez kondensacji
Anti-theft system	Gniazdo Kensington Lock
Certifications	FCC/CE
Touch screen support & Interactivity	/
Wireless conferencing	za pośrednictwem aplikacji lub Button
Local view	Lokalny widok wyłącznie wyświetlacza w sali
Network connection	LAN i WiFi *
Management and reporting	Tak
Warranty	Standardowo 1 rok. 5-letnie usługi SmartCare

Last updated: 25 Aug 2022

Technical specifications are subject to change without prior notice. Please check www.barco.com for the latest information.