

# ClickShare C-5

Umożliwia prezentację w małych i średnich salach konferencyjnych oraz w miejscach zbiórek



- **Pełna obsługa BYOD (Bring your own device – Korzystaj z własnego urządzenia).**
- **Bezproblemowe udostępnianie treści za pośrednictwem urządzenia Button lub aplikacji komputerowej**
- **Zwiększone bezpieczeństwo, połączanie i zarządzanie w chmurze**

Twoje miejsce pracy wymaga bezproblemowej współpracy i elastyczności umożliwiając łatwe udostępnianie treści na ekranie, nawet w najmniejszych salach konferencyjnych i miejscach zbiórek w firmie. ClickShare C-5 to bezprzewodowy system prezentacji, który pozwala na prowadzenie spotkań za jednym kliknięciem w aplikacji ClickShare, z dowolnego laptopa lub urządzenia mobilnego.

Dowiedz się, co nowego znajduje się w najnowszej aktualizacji ClickShare

## **Łatwe udostępnianie treści ze swojego urządzenia**

Rozpocznie zbiórki w kilka sekund. Każdy, w tym goście, może bezprzewodowo udostępnić treści na centralnym ekranie w sali w rozdzielczości Full HD. Wystarczy jedno kliknięcie w aplikacji ClickShare z poziomu dowolnego laptopa (Windows lub Mac) lub urządzenia mobilnego, aby zapewnić lepszą integrację przepływu pracy. Można użyć ClickShare Button, jeśli wolisz rozwiązanie typu Plug&Play (sprzedawane osobno). Bez przewodów i szkoleń.

Dzięki pełnej obsłudze BYOD (Bring your own device – Korzystaj z własnego urządzenia) na wyświetlaczach 4K nasze bezprzewodowe rozwiązanie do prezentacji zapewnia proste środowisko współpracy we wszystkich salach konferencyjnych w firmie. Obsługujemy klonowanie ekranu za pomocą Airplay, GoogleCast i Miracast. Korzystaj z zaawansowanych funkcji współpracy, takich jak wyświetlanie widoku wyświetlacza w sali na własnym urządzeniu lub decydowanie o tym, co udostępniasz – pełny ekran czy pojedyncze okno.



### Ulepszone bezpieczeństwo i płynna integracja

Zaprojektowany z myślą o wdrożeniach w przedsiębiorstwach, C-5 klasy IT zapewnia ulepszone funkcje bezpieczeństwa (z certyfikatem ISO27001) i szeroki zakres opcji konfiguracyjnych. Dzięki XMS Cloud Management Platform możesz cieszyć się zdalnym zarządzaniem jednostkami i przejrzystą analizą, aby rozwijać swoje cyfrowe miejsce pracy. W przypadku praktycznych pytań dotyczących wdrażania sieciowego urządzenia ClickShare skorzystaj z naszej pomocy technicznej lub skontaktuj się z osobami kontaktowymi z firmy Barco.

### Usprawnij współpracę w miejscach zbiórek lub małych salach konferencyjnych

Rozwiązanie ClickShare C-5 może być używane samodzielnie lub w połączeniu z istniejącym systemem znajdującym się w małej sali konferencyjnej. Umożliwia ono prowadzenie spotkań w miejscach zbiórek z wykorzystaniem prostego, bezprzewodowego udostępniania treści za jednym kliknięciem. ClickShare uzupełnia system znajdujący się w sali i sprawia, że prezentacja jest prosta, wygodna i bezprzewodowa. Rozwiązanie to zostało zaprojektowane w taki sposób, aby idealnie wpasować się do Twojej firmy i rozwijać się wraz z nią. Dzięki elastyczności pod kątem przyszłego rozszerzania rozwiązanie jest to jedna z najtańszych inwestycji, jakich można dokonać w zakresie sal konferencyjnych.

**PRODUCT SPECIFICATIONS****CLICKSHARE C-5**

<b>ClickShare Base Unit dimensions</b>	
Dimensions (HxWxD)	34 mm x 135 mm x 135 mm
Power supply	Standardowa wtyczka audiowizualna 110/220 V
Power consumption	Gotowe do użycia: 5–10 W, 24 W maks.
Weight	900 gr
<b>General specifications</b>	
Operating system	Windows 8/8.1/10/11, macOS 10.13 i wyższe wersje. Android v9 i wyższe wersje (aplikacja ClickShare)* iOS 12 i wyższe wersje (aplikacja ClickShare)*
Video outputs	4K UHD (3840*2160) przy 30 Hz. HDMI 1.4b
Audio output	HDMI
USB	1 x USB-A, 1 x USB-C
ClickShare Buttons	0
ClickShare App	Wersja komputerowa i mobilna
Native protocols	Airplay, Google Cast, Miracast
Maximum number of simultaneous connections (with Buttons and/or App)	32
Noise Level	Maks. 25 dBA w temperaturze 0–30°C Maks. 30 dBA w temperaturze 30–40°C
Authentication protocol	WPA2-PSK w trybie samodzielnym WPA2-PSK lub IEEE 802.1X za pośrednictwem ClickShare Button w trybie integracji sieciowej
Wireless transmission protocol	IEEE 802.11 a/g/n/ac i IEEE 802.15.1
Reach	Regulowany z modulacją siły sygnału; maks. 30 m (100 stóp) między ClickShare Button a ClickShare Base Unit Pasmo częstotliwości 2,4 GHz i 5 GHz
Frequency band	2,4 GHz i 5 GHz (kanały DFS obsługiwane w wybranych krajach)
Connections	1x kabel Ethernet LAN 1 Gbit 1x USB typu C 2.0 (z przodu); 1x USB typu A 2.0 (z przodu)
Temperature range	Działanie: od 0°C do +40°C (od +32°F do +104°F) Maks: 35°C (95°F) przy 3000 m Przechowywanie: od -20°C do +60°C (od -4°F do +140°F)
Humidity	Przechowywanie: od 0 do 90% wilgotności względnej, bez kondensacji Działanie: od 0 do 85% wilgotności względnej, bez kondensacji
Anti-theft system	Gniazdo Kensington Lock
Certifications	FCC/CE
Touch screen support & Interactivity	/
Room Dock (peripheral support)	Nie
Local view	Lokalny widok wyłącznie wyświetlacza w sali
Network connection	LAN i Wi-Fi
Management and reporting	Tak
Warranty	Standardowo 1 rok. 5-letnie usługi SmartCare
*	* dostępne w przyszłych aktualizacjach oprogramowania sprzętowego w zależności od konfiguracji

Last updated: 08 Apr 2022

Technical specifications are subject to change without prior notice. Please check [www.barco.com](http://www.barco.com) for the latest information.