

ClickShare CSE-800

Apresentação sem fio e sistema de colaboração para salas de diretoria e salas de conferência



- **Conexão à tela central sem fio**
- **Avançados recursos de segurança**
- **Até 8 usuários na tela simultaneamente**
- **Compartilhar do laptop, tablet ou smartphone**
- **Moderação, lousa e anotações**
- **Conecta-se facilmente a equipamentos AV e TI existentes**
- **4K DCI**
- **Fornecido com 4 botões**

O CSE-800 foi projetado para levar a experiência do ClickShare até as salas de diretoria, salas de reunião high-end e salas de conferência. Introduzindo diversos recursos exclusivos, incluindo compartilhamento simultâneo de até 8 pessoas, moderação automática e manual, e lousa e anotações, o CSE-800 é o sistema mais potente da família ClickShare atualmente. O CSE-800 foi projetado para lançamentos corporativos e oferece recursos de segurança aprimorados, uma ampla variedade de opções de conectividade - incluindo suporte para AirPlay e Google Cast para conteúdo não HDCP - e gerenciamento central. Os usuários simplesmente conectam um dispositivo USB - o ClickShare Button - ao PC ou Mac e clicam no botão para obter o conteúdo do laptop na grande tela da sala de reuniões. Com os Aplicativos ClickShare, os usuários podem compartilhar o conteúdo de seus laptops, telefones celulares ou tablets. Certifique-se de ter o firmware mais recente instalado em sua Base Unit para poder ter a melhor experiência com o Aplicativo de área de trabalho.

Saiba as novidades na atualização mais recente do ClickShare

O poder da colaboração interativa

O CSE-800 possui duas entradas e saídas HDMI. Existe uma conexão direta com o equipamento legado e integração facilitada com sistemas de conferências, e dois visores 4K DCI podem ser comandados por uma única Base Unit. Além disso, as 2 conexões de rede permitem conexão separada e simultânea a múltiplas redes (por exemplo, redes de convidados e corporativa), e fornecem segurança e conveniência adicional para os usuários. Permitindo que até 8 pessoas compartilhem conteúdo simultaneamente, o CSE-800 garante conectividade direta



à tela central e encoraja a colaboração.

A funcionalidade de moderação foi projetada especificamente para uso em salas maiores, com diversas pessoas compartilhando ao mesmo tempo. Para evitar a troca rápida entre telas, dificultando o acompanhamento do conteúdo, um moderador pode selecionar manualmente qual conteúdo aparece na tela e quando, garantindo uma experiência excelente para todos os participantes. A função de moderação pode ser desativada a qualquer momento, retornando o sistema ao modo de operação normal do ClickShare, com o conteúdo sendo compartilhado com o clique de um botão. Para conveniência do usuário, os recursos de segurança do CSE-800 podem ser configurados em três níveis predefinidos, dependendo das necessidades e da política da empresa.

O ClickShare introduz o suporte a touch back e ideação às suas salas de diretoria. Execute qualquer aplicativo de seu laptop e controle-o da tela principal. Com alguns toques na tela, abra apresentações, compartilhe e-mails, inicie um vídeo. Foque no público e no conteúdo em vez de se preocupar com a ferramenta de apresentação.

Ajuste perfeito com o Barco UniSee

O CSE-800 também é um dos blocos fundamentais da Barco Ideation Wall para reuniões interativas e colaborativas. Ao combinar uma parede de vídeo LCD Barco UniSee, uma estrutura de toque especialmente projetada para o Barco UniSee e um ClickShare CSE-800 com suporte a anotações, função de lousa e suporte touch back prontos para usar, você cria uma experiência unificada na sua sala de reunião, podendo desfrutar dos recursos de interatividade que a nossa solução de colaboração sem fio ClickShare oferece e a experiência de visualização integrada do Barco UniSee nunca antes vista em paredes de vídeo LCD.

O CSE-800 é um produto criado com fluxos e processos certificados pela ISO 27001.

Adicionar o ClickShare CSE-800 à configuração da sala de conferência fixa (como uma sala do Microsoft Teams ou Zoom) aumenta a interatividade, a produtividade e a colaboração nas reuniões do Microsoft Teams e do Zoom. Traz o foco da conferência de volta para a colaboração verdadeira.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS**CLICKSHARE CSE-800**

General specifications	
Operating system	Windows 7/8/8.1/10 32 & 64 bit macOS 10.14/10.15 (Catalina) Android 9 & 10 (ClickShare app) iOS 11, 12 & 13 (ClickShare app)
Video outputs	2x HDMI 1.4b
Video inputs	2x HDMI 1.4b
Output resolution	4K DCI (4096x2160) @ 60Hz
Input resolutions	4K DCI (4096x2160) @ 60Hz
Audio	Via HDMI, analog via Audio Jack 3.5mm, S/PDIF
AirPlay Support	iOS 11, 12 & 13 / macOS 10.14, 10.15
Google Cast Support	Android 9, 10
Frame rate	Using HDMI inputs: Up to 60fps with one input @ 4K Up to 30fps with two inputs @ 4K* Using the ClickShare Button or Apps: Up to 30 fps @1080p
Number of sources simultaneous on screen	8 (4 per screen)
Number of simultaneous connections	64 (Button and/or App)
iPad, iPhone and Android compatibility	Sharing of documents, browser, camera for both Android and iOS devices via ClickShare app or using AirPlay / Google Cast
Extended desktop	Available for Windows, requires ClickShare Extension Pack.
Authentication protocol	WPA2-PSK in stand-alone mode WPA2-PSK or IEEE 802.1X using the ClickShare Button in network integration mode
Wireless transmission protocol	IEEE 802.11 a/b/g/n and IEEE 802.15.1
Reach	Adjustable with signal strength modulation; max. 30m (100 ft) between ClickShare Button and ClickShare Base Unit
Frequency band	2.4 GHZ and 5 GHz (not all DFS channels supported. Full details can be found in the network deployment whitepaper)
Connections	2x Ethernet LAN 1Gbit 2x USB 2.0; 2x USB 3.0 (back); 2x USB 3.0 (front) Audio analog line out on mini jack socket (3.5mm), digital S/PDIF
Noise Level	Max. 25dBA @ 0-30°C Max. 30dBA @ 30-40°C

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS**CLICKSHARE CSE-800**

Temperature range	Operating: 0°C to +40°C (+32°F to +104°F) Max: 35°C (95°F) at 3000m Storage: -20°C to +60°C (-4°F to +140°F)
Humidity	Storage: 0 to 90% relative humidity, non-condensing Operation: 0 to 85% relative humidity, non-condensing
Anti-theft system	Kensington lock
Certifications	FCC/CE
Warranty	3 years standard Possible to extend to 5 years
*Note	*In optimal WiFi conditions with minimal WiFi interference and as measured during our quality validation. Check Network Deployment Guide for more info on WiFi optimisation and ideal configuration depending on your network environment.

ClickShare Base Unit dimensions

Dimensions (HxWxD)	46.2mm x 282.3mm x 206.5mm (excl. antennas) / 1.8" x 11.1" x 8.1" 146.4mm x 282.3mm x 206.5mm (incl. antennas) / 5.8"x 11.1" x 8.1"
Power supply	Standard 110/220 V AC plug
Power consumption	Normal operation: 90W under full usage 52W under normal usage (connect 2 HDMI outputs, connect 1 HDMI input, share with 4 people) ECO mode: 30W Networked standby mode: < 1W Deep standby mode: < 0.5W
Weight	2.2kg / 4.85lbs

Gerada em: 07 May 2021

Especificações técnicas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Consulte www.barco.com para as últimas informações.