

# Grande espaço com ClickShare CS-100

Sistema de apresentação sem fio para grandes espaços



- Conexão à tela central sem fio
- 1 usuário na tela
- Compartilhar do laptop, tablet ou smartphone
- Saída HDMI

Melhor colaboração, em pequenas equipes. Espaços grandes são espaços criativos, flexíveis, dinâmicos e intuitivos onde você traz seu próprio dispositivo para compartilhar, discutir, interagir. Rápido e fácil.

É por isso que a Barco desenvolveu o ClickShare CS-100 Huddle. Com esse sistema de apresentação sem fio, projetado para colaboração espontânea em grandes espaços, os usuários simplesmente podem compartilhar na tela de apresentação o que está nos dispositivos móveis ou laptops deles. Sem cabos, sem configurações, sem esperar para poder entrar. Foco no que realmente interessa.

Saiba as novidades na atualização mais recente do ClickShare

## Transforme seus grandes espaços em espaços vibrantes de colaboração

O CS-100 Huddle traz compartilhamento de conteúdo rápido, criativo para pequenas salas e grandes espaços. Oferece para sua empresa uma experiência de reunião uniforme tanto para espaços grandes como para sala de reunião do Conselho. Qualquer pessoa – incluindo convidados – podem conectar e compartilhar, sem necessidade de treinamento. Use o aplicativo ClickShare para ter o conteúdo de seu dispositivo na tela da sala de reunião. Certifique-se de ter o firmware mais recente instalado em sua Base Unit para poder ter a melhor experiência com o Aplicativo de área de trabalho. Ou solicite o ClickShare Button além do pacote de compartilhamento de conteúdo dinâmico e enriquecido.



### Apropriado para sua empresa

O CS-100 Huddle é um modelo independente com saída HDMI, que permite até 8 usuários conectados, com um usuário compartilhando de cada vez. Também pode ser integrado na rede da empresa e gerenciado centralmente, para desfrutar de uma experiência uniforme do espaço grande para a sala de reunião do Conselho. O CS-100 Huddle inclui os recursos de segurança padrão do ClickShare inclusive a criptografia, gerenciamento de login, https e a possibilidade de ocultar o SSID da rede sem fio da Unidade Base.

O CS-100 Huddle é um produto criado com fluxos e processos certificados pela ISO 27001.

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

## GRANDE ESPAÇO COM CLICKSHARE CS-100

| General specifications                   |  |
|--|--|
| Operating system                         | Windows 7/8/8.1/10 32 & 64 bit<br>macOS 10.14/10.15 (Catalina)<br>Android 9 & 10 (ClickShare app)<br>iOS 11, 12 & 13 (ClickShare app)  |
| Video outputs                            | 1x HDMI 1.2  |
| Output resolution                        | 1920x1080 @60Hz  |
| Audio                                    | Via HDMI, analog via Audio Jack 3.5mm  |
| Frame rate                               | Up to 30 fps*  |
| Number of sources simultaneous on screen | 1  |
| Number of simultaneous connections       | 8  |
| iPad, iPhone and Android compatibility   | Sharing of documents, browser, camera for both Android and iOS devices via ClickShare app  |
| Extended desktop                         | Available for Windows, requires ClickShare Extension Pack.   |
| Authentication protocol                  | WPA2-PSK in stand-alone mode<br>WPA2-PSK or IEEE 802.1X using the ClickShare Button in network integration mode  |
| Wireless transmission protocol           | IEEE 802.11 a/g/n  |
| Reach                                    | Adjustable with signal strength modulation; max. 30m (100 ft) between ClickShare Button and ClickShare Base Unit   |
| Frequency band                           | 2.4 GHz and 5 GHz (DFS channels not supported)   |
| Connections                              | 1x Ethernet LAN 100Mbit<br>1x (back) + 1x (front) USB<br>Audio analog line out on mini jack socket (3.5mm)   |
| Noise Level                              | Fanless  |
| Temperature range                        | Operating: 0°C to +40°C (+32°F to +104°F)<br>Max: 35°C (95°F) at 3000m<br>Storage: -20°C to +60°C (-4°F to +140°F)   |
| Humidity                                 | Storage: 0 to 90% relative humidity, non-condensing<br>Operation: 0 to 85% relative humidity, non-condensing   |
| Anti-theft system                        | Kensington lock  |
| Certifications                           | FCC/CE   |
| Warranty                                 | 3 years standard   |
| Google Cast Support                      | Google Cast not supported  |
| *Note                                    | *In optimal WiFi conditions with minimal WiFi interference and as measured during our quality validation. Check Network Deployment Guide for more info on WiFi optimisation and ideal configuration depending on your network environment. |

| ClickShare Base Unit dimensions |  |
|---------------------------------|--|
| Weight                          | 600g / 1.32lbs   |
| Dimensions (HxWxD)              | 205mm x 115mm x 45mm (Min.) / 8.1" x 4.5" x 1.8" (Min.)                                  |
| Power consumption               | Operation: 6W (typical) / 18W (max)<br>Standby: 2.6W (ECO standby) / 0.4W (Deep standby) |

Gerada em: 13 Jan 2021

Especificações técnicas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Consulte [www.barco.com](http://www.barco.com) para as últimas informações.