

# ClickShare CS-100

Sistema de apresentação sem fio individual para pequenas salas de reunião



- **Conexão sem fio à tela central**
- **1 usuário na tela**
- **Compartilhe do laptop, tablet ou smartphone**
- **Saída HDMI**
- **Entregue com 1 Botão**

A confiança é ideal para reuniões de sucesso. Confiança nas ideias, confiança nas apresentações, mas também confiança na tecnologia da sala de reunião. É por isso que a Barco desenvolveu o ClickShare. Com este sistema de apresentação sem fio, os usuários podem compartilhar o conteúdo do seu laptop ou dispositivo móvel na tela da apresentação. Sem cabos, sem instalação, sem espera para participar.

## **Compartilhamento como necessidade básica**

O CS-100 leva a experiência do ClickShare para pequenas salas de reunião e debate onde compartilhar conteúdos de um laptop ou dispositivo móvel é uma necessidade básica. Qualquer pessoa - incluindo convidados - podem se conectar com um clique e compartilhar imediatamente, sem necessidade de treinamento. Os usuários simplesmente conectam um dispositivo alimentado por USB - o ClickShare Button - no seu computador ou Mac e clicam no botão para levar o conteúdo do laptop à tela grande da sala de reunião. Com o Aplicativo do ClickShare, os usuários também podem compartilhar conteúdos dos seus celulares ou tablets.

## **Um modelo individual**

O CS-100 é um modelo individual com uma saída HDMI, que permite que até 8 usuários se conectem, com um usuário compartilhando por vez. O CS-100 inclui os recursos de segurança padrão do ClickShare, incluindo criptografia, gerenciamento de logins, https e a possibilidade de ocultar o SSID da rede sem fio da Unidade Base.

**ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS****CLICKSHARE CS-100**

<b>General specifications</b>	
Operating system	Windows 7/8/8.1/10 32 & 64 bit macOS 10.10/10.11/10.12/10.13 (High Sierra) Android v5 & v6 & v7 & v8 & 8.1 (ClickShare app) iOS 8, 9 & 10 & 11 (ClickShare app)
Video outputs	1x HDMI
Frame rate	Up to 30 fps
Output resolution	1920x1200
Noise Level	Fanless
Number of sources simultaneous on screen	1
Number of simultaneous connections	8
Audio	Via HDMI, analog via Audio Jack 3.5mm
iPad, iPhone and Android compatibility	Sharing of documents, browser, camera for both Android and iOS devices ClickShare app
Extended desktop	Available (depending on your operating system). May require ClickShare Extension Pack.
Authentication protocol	WPA2-PSK in stand alone mode
Wireless transmission protocol	IEEE 802.11 a/g/n
Reach	Adjustable with signal strength modulation; max. 30m (100 ft) between ClickShare Button and ClickShare Base Unit
Frequency band	2.4 GHZ and 5 GHZ (DFS channels not supported)
Connections	1x Ethernet LAN 1x (back) + 1x (front) USB Audio analog line out on mini jack socket (3.5mm)
Temperature range	Operating: 0°C to +40°C (+32°F to +104°F) Max: 35°C (95°F) at 3000m Storage: -20°C to +60°C (-4°F to +140°F)
Humidity	Storage: 0 to 90% relative humidity, non-condensing Operation: 0 to 85% relative humidity, non-condensing
Anti-theft system	Kensington lock
Certifications	FCC/CE
Warranty	3 years standard
Google Cast Support	Google Cast not supported
<b>ClickShare Base Unit dimensions</b>	
Weight	600g / 1.32lbs
Dimensions (HxWxD)	205mm x 115mm x 45mm (Min.) / 8.1" x 4.5" x 1.8" (Min.)
Power consumption	Operation: 6W (typical) / 18W (max) Standby: 2.6W (ECO standby) / 0.4W (Deep standby)

Gerada em: 16 Feb 2018

Especificações técnicas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Consulte [www.barco.com](http://www.barco.com) para as últimas informações.