

# Lentes FLD (0.74 : 1) EN15 (otimizado para resolução)

1.25: 1 (SX+)/1.16: 1 (WUXGA)



- WUXGA = 1.16 : 1 (F70 W, F90 W)
- 1080p = 1.16 : 1
- SXGA+ = 1.26 : 1
- 720p = 1.37 : 1
- XGA = 1.72 : 1

**ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS****LENTEs FLD (0.74 : 1) EN15 (OTIMIZADO PARA RESOLUÇÃO WUXGA)**

F/nº em funcionamento	F 2.1 Íris motorizada F# 2,1-6,5
Taxa de zoom	Sem zoom Foco motorizado
Comprimento de foco	23,98 mm
Faixa de Foco	Padrão: 1,5m – 15m
Personalizar faixa de foco	Faixa de Foco estendida está disponível, entre em contato com o departamento de vendas para obter detalhes
Peso	2,4 kg
Razão de alcance	Chip DMD <ul style="list-style-type: none"><li>■ 1080p/WUXGA 1,16:1</li><li>■ SXGA+ 1,25:1</li><li>■ 720p 1,37:1</li><li>■ XGA 1,71:1</li></ul>
Tolerância ao tamanho da imagem +/-5%	

Gerada em: 08 Apr 2022

Especificações técnicas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Consulte [www.barco.com](http://www.barco.com) para as últimas informações.