

ClickShare CSE-200

Sistema de apresentação sem fio para salas de reunião pequenas ou médias



- **Conexão à tela central sem fio**
- **Até 2 usuários na tela**
- **Compartilhar do laptop, tablet ou smartphone**
- **Avançados recursos de segurança**
- **Suporte de touch back**
- **Gerenciamento central**
- **Fornecido com 2 botões**

A criatividade é um dos principais ativos de sua organização. Com o ClickShare, você pode ter certeza de que as ideias recebem a atenção que merecem. Esse sistema de apresentação sem fio, permite que os usuários simplesmente compartilhem na tela de apresentação o que está nos dispositivos móveis ou laptops deles. Sem cabos, sem configurações, sem esperar para poder entrar.

Saiba as novidades na atualização mais recente do ClickShare

Conecte para se destacar

O CSE-200 oferece experiência do ClickShare para salas de reunião pequenas e médias. Todos – inclusive convidados – podem conectar com um clique e compartilhar imediatamente, sem qualquer treinamento. Os usuários simplesmente conectam um dispositivo com USB – o ClickShare Button – em seu computador PC ou Mac e clicam no botão para ter o conteúdo exibido na tela grande da sala de reunião. Com os Aplicativos ClickShare, os usuários podem compartilhar o conteúdo de seus laptops, telefones celulares ou tablets. Certifique-se de ter o firmware mais recente instalado em sua Base Unit para poder ter a melhor experiência com o Aplicativo de área de trabalho.

Estimulando a colaboração

O CSE-200 foi projetado para trazer destaques à empresas, oferece recursos de segurança, uma ampla variedade de opções de conectividade – inclusive suporte para AirPlay e Google Cast para conteúdo não HDCP – função touch back e gerenciamento central. Permitindo que até 2 pessoas compartilhem o conteúdo simultaneamente, o CSE-200 garante conectividade direta com a tela principal e incentiva a colaboração. Para conveniência do usuário, os recursos de segurança do CSE-200 podem ser configurados em três níveis predefinidos, dependendo das necessidades e da política da empresa. Por

último, mas não menos importante, a API do dispositivo também torna muito mais fácil a integração na rede da empresa. O ClickShare traz também a função touch back para as salas de reunião. Execute qualquer aplicativo de seu laptop e controle-o da tela principal. Com alguns toques na tela, abra apresentações, compartilhe e-mails, inicie um vídeo. Foque no público e no conteúdo em vez de se preocupar com a ferramenta de apresentação.

O CSE-200 é um produto criado com fluxos e processos certificados pela ISO 27001.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS**CLICKSHARE CSE-200**

General specifications	
Operating system	Windows 7/8/8.1/10 32 & 64 bit macOS 10.14/10.15 (Catalina) Android 9 & 10 (ClickShare app) iOS 11, 12 & 13 (ClickShare app)
Video outputs	1x HDMI 1.2
Output resolution	1920x1080 @60Hz
Audio	Via HDMI, analog via Audio Jack 3.5mm, S/PDIF
AirPlay Support	iOS 11, 12 & 13 / macOS 10.14, 10.15
Google Cast Support	Android 9, 10
Frame rate	Up to 30fps*
Number of sources simultaneous on screen	2
Number of simultaneous connections	16
iPad, iPhone and Android compatibility	Sharing of documents, browser, camera for both Android and iOS devices via ClickShare app or using AirPlay / Google Cast
Extended desktop	Available for Windows, requires ClickShare Extension Pack.
Authentication protocol	WPA2-PSK in stand-alone mode WPA2-PSK or IEEE 802.1X using the ClickShare Button in network integration mode
Wireless transmission protocol	IEEE 802.11 a/g/n
Reach	Adjustable with signal strength modulation; max. 30m (100 ft) between ClickShare Button and ClickShare Base Unit
Frequency band	2.4 GHz and 5 GHz (DFS channels not supported)
Connections	1x Ethernet LAN 100Mbit 2x (back) + 1x (front) USB Audio analog line out on mini jack socket (3.5mm), digital S/PDIF
Noise Level	Fanless
Temperature range	Operating: 0°C to +40°C (+32°F to +104°F) Max: 35°C (95°F) at 3000m Storage: -20°C to +60°C (-4°F to +140°F)
Humidity	Storage: 0 to 90% relative humidity, non-condensing Operation: 0 to 85% relative humidity, non-condensing
Anti-theft system	Kensington lock
Certifications	FCC/CE
Warranty	3 years standard Possible to extend to 5 years
*Note	*In optimal WiFi conditions with minimal WiFi interference and as measured during our quality validation. Check Network Deployment Guide for more info on WiFi optimisation and ideal configuration depending on your network environment.

ClickShare Base Unit dimensions

Dimensions (HxWxD)	205mm x 115mm x 45mm (excl. antennas) / 8.1" x 4.5" x 1.8" 205mm x 150mm x 135mm (incl. antennas) / 8.1" x 5.9" x 5.3"
Power supply	Standard 110/220 V AC plug or Power over Ethernet (PoE Plus)
Power consumption	Operation: 6W (typical) / 18W (max) Standby: 2.6W (ECO standby) / 0.4W (Deep standby)
Weight	600g / 1.32lbs

Gerada em: 18 Aug 2020

Especificações técnicas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Consulte www.barco.com para as últimas informações.