

# Óculos 3D

Escudo ocular 3D descartável e armação do escudo



- **3D-G L 20x: escudo**
- **3D-G F 10x: armação do escudo**

O 3D-G L 20x é um escudo ocular polarizador e o 3D-G F 10x destina-se à armação do escudo ocular, permitindo a visualização 3D em um monitor 3D com retardador de padrão. Destinam-se a proteger os olhos de salpicos, como sangue, ao mesmo tempo que mantêm uma visibilidade clara das imagens.

## Principais recursos

O escudo e a armação podem ser usados para monitores LCD 3D do tipo polarização circular. Evite a quebra da imagem 3D ao sobrepor óculos 3D e escudos de uso geral.

Os óculos são leves e também podem ser usados sobre óculos corretivos.

O escudo é descartável e pode ser facilmente substituído a cada procedimento, enquanto a armação pode ser reutilizada.

## Notas de segurança

O escudo não protege os olhos de choques físicos ou substâncias nocivas.

Este não é um equipamento de classe médica.

**ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS****ÓCULOS 3D**

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Dimensions                     | 3D-G L 20x: Approximately 160 mm x 45 mm 3D-G F 10x: Approximately 235 mm x 77mm |
| Weight                         | 3D-G L 20x: Approximately 7g 3D-G F 10x: Approximately 16g                       |
| Operating temperature          | 0 to 40°C  |
| Operating humidity             | 30 to 85 %   |
| Operating pressure             | 70 to 1060 hPa   |
| Storage -transport temperature | -20 to +60 °C  |
| Storage -transport humidity    | 20 to 90 %   |
| Storage -transport pressure    | 70 to 1060 hPa   |
| Package content                | 3D-G L 20x: 20 units of 3D shield 3D-G F 10x: 10 units of shield frame           |

Gerada em: 13 Jan 2021

Especificações técnicas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Consulte [www.barco.com](http://www.barco.com) para as últimas informações.