

FLDX 0.8 - 1.21 : 1 (EN66)

Foco curto

WUXGA 0.75 - 1.13 : 1 WQXGA/4K 0.80 - 1.21 : 1 F80: 1,12 a 1,70: 1
(WQXGA/4K UHD) (O F80 requer adaptador de lente R9801442)



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS**FLDX 0.8 - 1.21 : 1 (EN66) FOCO CURTO**

| | |
|-----------------------|---|
| Plataformas | Para projetores das séries F35, FL40, F70, F80* e F90 *requer adaptador de lente R9801442. Razão de alcance específica do F80: 1,12 a 1,70: 1 (WQXGA/4K UHD) |
| F/nº em funcionamento | F 2,4-3,29 Íris motorizada F# 2,4-6,5 com memória |
| Taxa de zoom | 1,51 Zoom e foco motorizados com memória |
| Comprimento de foco | 15,98-23,99 mm |
| Faixa de Foco | 0,7-7,0 m |
| Peso | 3,3 kg |
| Peso de expedição | 4 kg |
| Razão de alcance | Chip DMD WUXGA 0,75 -1,13 : 1 WQXGA 0,80 -1,21 : 1 Tolerância ao tamanho da imagem +/-2% |

Gerada em: 07 Feb 2019

Especificações técnicas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Consulte www.barco.com para as últimas informações.