

ClickShare C-10

Como fazer a colaboração híbrida fluir em salas de reunião de médio e grande porte



- **Total suporte "Traga seu próprio aparelho"**
- **Compartilhamento perfeito de conteúdo**
- **Interatividade total com toque, lousa, anotação**
- **Segurança avançada**
- **Conectado e gerenciado via nuvem**
- **Colabore com o ClickShare Button ou o DesktopApp**
- **Fornecido com 1 Botão**

Mesmo em uma reunião híbrida, os participantes podem ser engajados, inspirados e ativos. O ClickShare C-10 adiciona recursos interativos ao BYOD completo, apresentação sem fio fácil em qualquer sala de reunião de médio a grande porte. Trata-se do hub de apresentação sem fio que faz as reuniões híbridas fluírem com um único clique.

Saiba as novidades na atualização mais recente do ClickShare

Compartilhamento de conteúdo BYOD completo

Com o ClickShare C-10, você pode iniciar uma reunião e colocar o conteúdo na tela em questão de segundos. Não importa o dispositivo que você está usando. Plug & Play com o ClickShare Button, que funciona perfeitamente em PC ou Mac. Busque a integração do fluxo de trabalho com o Aplicativo ClickShare em laptop, celular ou tablet. Ou habilite BYOD total em uma tela 4K: o espelhamento de tela com Airplay, GoogleCast e Miracast funciona perfeitamente.

Qualquer pessoa, inclusive convidados, pode compartilhar conteúdo sem fio com a tela da sala central com nossa experiência de reunião com um único clique. Dois usuários podem compartilhar lado a lado na tela full HD. Sem cabos, software para download, sem treinamento necessário.

Aproveite reuniões criativas e interativas

Os usuários do ClickShare C-10 podem aproveitar recursos interativos avançados, inclusive ver o local da tela na sala, decidir o que você compartilha (uma tela inteira ou uma única janela), anotação, lousa e suporte ao toque, o que permite aos usuários controlar a tela sensível ao toque na sala. Projetado especialmente para deixar as reuniões mais sofisticadas e dinâmicas. O C-10



faz a colaboração híbrida fluir nas reuniões criativas, nos brainstormings e nas discussões com um só clique.

Segurança avançada e integração dinâmica

Projetado para implantações empresariais, o C-10 de nível de TI oferece recursos de segurança aprimorados (com certificação ISO27001) e uma grande variedade de opções de conectividade. Com a plataforma XMS Cloud Management, você aproveita o gerenciamento remoto das unidades e as análises claras para comandar o local de trabalho digital. Para questões práticas sobre a implantação de rede da linha ClickShare Conference, consulte nosso suporte técnico ou entre em contato com o representante da Barco.

Amplie a colaboração na sala de conferências fixa existente

O ClickShare C-10 pode ser usado de maneira autônoma ou em combinação com a sala de conferências existente. Ele capacita reuniões híbridas em salas de conferências do Microsoft Teams, do Zoom ou do Webex existentes com compartilhamento de conteúdo sem fio simples com um único clique. O ClickShare conclui a configuração existente e torna o fluxo de colaboração híbrido. Projetado atender perfeitamente à empresa e evoluir com ela. Com flexibilidade para o futuro integrada, este é um dos investimentos mais inteligentes que você pode fazer na sala de reunião ou no ecossistema da sala de conferências.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS**CLICKSHARE C-10**

General specifications	
Operating system	Windows 8/8.1/10. macOS 10.13 and higher. Android v9 and higher (ClickShare App)* iOS 12 and higher (ClickShare App)*
Video outputs	4K UHD (3840*2160) @ 30Hz. HDMI 1.4b
Audio output	HDMI
USB	1 X USB-A, 1 X USB-C
ClickShare Buttons	1
ClickShare App	Desktop & Mobile
Native protocols	Airplay, Google Cast, Miracast*
Maximum number of simultaneous connections (with Buttons and/or App)	32
Noise Level	Max. 25dBA @ 0-30°C Max. 30dBA @ 30-40°C
Authentication protocol	WPA2-PSK in stand alone mode WPA2-PSK or IEEE 802.1X using the ClickShare Button in network integration mode
Wireless transmission protocol	IEEE 802.11 a/g/n/ac and IEEE 802.15.1
Reach	Adjustable with signal strength modulation; max. 30m (100 ft) between ClickShare Button and ClickShare Base Unit Frequency band 2.4 GHz and 5 GHz
Frequency band	2.4 GHz and 5 GHz (DFS channels supported in select number of countries)
Connections	1x Ethernet LAN 1Gbit 1x USB Type-C 2.0 (front); 1x USB Type A 2.0 (front)
Temperature range	Operating: 0°C to +40°C (+32°F to +104°F) Max: 35°C (95°F) at 3000m Storage: -20°C to +60°C (-4°F to +140°F)
Humidity	Storage: 0 to 90% relative humidity, non-condensing Operation: 0 to 85% relative humidity, non-condensing
Anti-theft system	Kensington lock
Certifications	FCC/CE
Touch screen support & Interactivity	Yes
Room Dock (peripheral support)	No
Local view	Yes
Network connection	LAN & WiFi
Management and reporting	Yes
Warranty	1 year standard. 5 years coverage via SmartCare
*	* depends on configuration, available in future firmware updates
ClickShare Base Unit dimensions	
Dimensions (HxWxD)	34 mm x 135 mm x 135 mm
Power supply	Standard 110/220 V AC plug
Power consumption	Operational: 5-10W, 24W Max
Weight	900 gr

Gerada em: 05 Jul 2021

Especificações técnicas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Consulte www.barco.com para as últimas informações.