

# ClickShare C-10

Como fazer a apresentação fluir em salas de reunião de médio e grande porte



- Total suporte "Traga seu próprio aparelho"
- Compartilhamento de conteúdo perfeito com botão ou aplicativo de área de trabalho
- Segurança aprimorada, conectada e gerenciada na nuvem
- Interatividade total com toque, lousa, anotação
- Fornecido com 1 Botão

A tecnologia pode ajudar a engajar, inspirar e tornar os participantes da reunião ativos. O ClickShare C-10 adiciona recursos interativos ao BYOD completo, apresentação sem fio fácil em qualquer sala de reunião de médio a grande porte. É o hub de apresentação sem fio que faz suas reuniões fluírem com um clique no botão ClickShare ou no aplicativo ClickShare, de qualquer notebook ou dispositivo móvel.

Saiba as novidades na atualização mais recente do ClickShare

## Compartilhamento de conteúdo BYOD completo

Com o ClickShare C-10, você pode iniciar uma reunião e colocar o conteúdo na tela em questão de segundos. Não importa o dispositivo que você está usando. Plug & Play com o ClickShare Button, que funciona perfeitamente em pc ou Mac. Busque a integração do fluxo de trabalho com o Aplicativo ClickShare em laptop, celular ou tablet. Ou habilite o BYOD total em uma tela 4K: o espelhamento de tela com Airplay, GoogleCast e Miracast funciona perfeitamente.

Qualquer pessoa, inclusive convidados, pode compartilhar conteúdo sem fio com a tela da sala central com nossa experiência de reunião com um único clique. Dois usuários podem compartilhar lado a lado na tela full HD. Sem cabos, software para download, sem treinamento necessário.

## Aproveite reuniões criativas e interativas

Os usuários do ClickShare C-10 podem aproveitar recursos interativos avançados, inclusive ver o local da tela na sala, decidir o que você compartilha (uma tela inteira ou uma única janela), anotação, lousa e suporte ao toque, o



que permite aos usuários controlar a tela sensível ao toque na sala. Projetado especialmente para deixar as reuniões mais sofisticadas e dinâmicas. O C-10 faz a colaboração híbrida fluir nas reuniões criativas, nos brainstormings e nas discussões com um só clique.

### **Segurança avançada e integração dinâmica**

Projetado para implantações empresariais, o C-10 de nível de TI oferece recursos de segurança aprimorados (com certificação ISO27001) e uma grande variedade de opções de conectividade. Com a plataforma XMS Cloud Management, você aproveita o gerenciamento remoto das unidades e as análises claras para comandar o local de trabalho digital. Para questões práticas sobre a implantação de rede da linha ClickShare Conference, consulte nosso suporte técnico ou entre em contato com o representante da Barco.

### **Aumente a colaboração na sua sala de reuniões**

O ClickShare C-10 pode ser usado de maneira autônoma ou em combinação com a sala de conferências existente. Ele permite reuniões com compartilhamento de conteúdo sem fio simples com um clique. O ClickShare completa a configuração da sala e torna a apresentação simples, fácil e sem fio. Projetado atender perfeitamente à empresa e evoluir com ela. Com flexibilidade para o futuro integrada, este é um dos investimentos mais inteligentes que você pode fazer na sala de reunião ou no ecossistema da sala de conferências.

**ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS****CLICKSHARE C-10**

Especificações gerais	
Sistema operacional	Windows 8/8.1/10/11 macOS 10.13 ou superior. Android v9 ou superior (Aplicativo ClickShare)* iOS 12 ou superior (Aplicativo ClickShare)*
Saídas de Vídeo	4K UHD (3840*2160) @ 30Hz. HDMI 1.4b
Saída de áudio	HDMI
USB	1 X USB-A, 1 X USB-C
Buttons do ClickShare	1
ClickShare App	Desktop e móvel
Native protocols	Airplay, Google Cast, Miracast*
Número máximo de conexões simultâneas (com botões e/ou aplicativo)	32
Nível de Ruído	Máx. 25dBA @ 0-30°C Máx. 30dBA @ 30-40°C
Protocolo de autenticação	WPA2-PSK em modo autônomo WPA2-PSK ou IEEE 802.1X usando o ClickShare Button em modo de integração da rede
Protocolo de transmissão sem fio	IEEE 802.11 a/g/n/ac e IEEE 802.15.1
Alcance	Ajustável com a modulação de intensidade do sinal; máximo de 30 m (100 pés) entre o ClickShare Button e a ClickShare Base Unit Faixa de frequências de 2,4 GHz e 5 GHz
Faixa de frequência	2,4 GHz e 5 GHz (canais DFS suportados em um número seletivo de países)
Conexões	1x Ethernet LAN 1Gbit 1x USB Tipo-C 2.0 (front); 1x USB Tipo A 2.0 (front)
Faixa de temperatura	Operacional: 0°C a +40°C (+32°F a +104°F) Máx: 35°C (95°F) a 3000m Armazenamento: -20°C a +60°C (-4°F a +140°F)
Umidade	Armazenamento: com umidade relativa de 0 a 90%, sem condensação Operação: umidade relativa de 0 a 85%, sem condensação
Sistema antifurto	Trava de Kensington
Certificações	FCC/CE
Touch screen support & Interactivity	Sim
Room Dock (peripheral support)	Não
Vista local	Sim
Conexão de rede	LAN e Wi-Fi
Management and reporting	Sim
Garantia	1 ano padrão. 5 anos de cobertura via SmartCare
*	* depende da configuração, disponível em atualizações de firmware futuras
Dimensões da unidade base ClickShare	
Dimensões (AxLxP)	34 mm x 135 mm x 135 mm
Fonte de alimentação	Plugue de 110/220 V CA padrão
Consumo de energia	Operacional: 5-10W, 24W Máx.
Peso	900 g

Gerada em: 08 Apr 2022

Especificações técnicas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Consulte [www.barco.com](http://www.barco.com) para as últimas informações.