

FLD+ 1.7 - 2.5 : 1 (EN41)

1,58 - 2,33: 1 (WUXGA)/1,7 - 2,5: 1 (WQXGA e 4K UHD) para F80 (requer o adaptador de lente da série FLD)



Razão de alcance

- SX+ 1,71-2,52:1
- 1080 / WUXGA 1,58-2,33:1
- Panorama / WQXGA 1,70-2,50:1
- F80: 2.38 - 3.51 : 1 (WQXGA/4K UHD) (F80 exige o adaptador de lente FLD/FLD+)

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS**FLD+ 1.7 - 2.5 : 1 (EN41)**

Working F/#	F 2.1-2.5 Motorized Iris F# 2.1-6.5
Zoom ratio	1.47 Motorized zoom and focus
Focal length	33.7-49.54 mm
Focus Range	Standard: 1.5m – 15m
Custom focus range	Extended focus range is available, please contact sales for details
Weight	2.54 kg
Throw Ratio	DMD chip <ul style="list-style-type: none">■ WQXGA 1.7-2.5 :1■ 1080p /WUXGA 1.58-2.33 :1■ SXGA+ 1.71-2.52:1

Image size tolerance +/-2%

Gerada em: 04 Nov 2020

Especificações técnicas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Consulte www.barco.com para as últimas informações.