

# Lente CR/CN super ampla fixa (alta resolução) (EN47)

0,61:1 (WUXGA) / 0,65:1 (WQXGA e 4K UHD) para F80 (para o qual ele requer um suporte personalizado de terceiro)



Intervalo de foco de 0,5 m a 4,0 m

Razão de alcance

- SX+ 0,66:1
- 1080 / WUXGA 0,61:1
- Panorama / WQXGA 0,65:1
- F80: 0,91: 1 (WQXGA/4K UHD) (O F80 requer o adaptador de lente FLD/FLD+ e o suporte de terceiro personalizado é necessário)

**ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS****LENTE CR/CN SUPER AMPLA FIXA (ALTA RESOLUÇÃO) (EN47)**

---

<b>Working F/#</b>	F 2.1 Motorized Iris F# 2.1-6.0
<b>Zoom ratio</b>	No zoom Motorized focus
<b>Focal length</b>	12.6 mm
<b>Focus Range</b>	Optical Performance 0.5-4.0 m
<b>Custom focus range</b>	Extended focus range is available, please contact sales for details
<b>Weight</b>	5.4 kg
<b>Throw Ratio</b>	DMD chip <ul style="list-style-type: none"><li>■ WQXGA 0.65:1</li><li>■ 1080p/WUXGA 0.65:1</li><li>■ SXGA+ 0.65:1</li></ul>

---

Image size tolerance +/-5%

Gerada em: 09 Mar 2018

Especificações técnicas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Consulte [www.barco.com](http://www.barco.com) para as últimas informações.