

FLD+ 2.5 - 4.6 (EN44)

2,33 - 4,3: 1 (WUXGA)/2,5 a 4,6 (WQXGA) para F70 e F90 3,51 a 6,45: 1 (WQXGA e 4K UHD) para F80 (requer o adaptador de lente da série FLD)



Razão de alcance

- SX+ 2.50-4.60:1
- 1080 / WUXGA 2.33-4.30:1
- Panorama / WQXGA 2.50-4.60:1
- F80: 3,51 a 6,45: 1 (WQXGA/4K UHD) (O F80 requer o adaptador de lente FLD/FLD+)

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS**FLD+ 2.5 - 4.6 (EN44)**

F/nº em funcionamento	F 2.1-2.93 Íris motorizada F# 2,1-6,5
Taxa de zoom	1,85 Zoom e foco motorizados
Comprimento de foco	49,52-91,6 mm
Faixa de Foco	Desempenho ótico 2,5-25 m Mecânico 2,0-40 m
Personalizar faixa de foco	Faixa de Foco estendida está disponível, entre em contato com o departamento de vendas para obter detalhes
Peso	3,08 kg
Razão de alcance	Chip DMD <ul style="list-style-type: none">■ WQXGA 2,50-4,60:1■ 01080p /WUXGA 2,33-4,3 : 1■ SXGA+ 2,5-4,60:1
	Tolerância ao tamanho da imagem +/-2%

Gerada em: 09 Mar 2018

Especificações técnicas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Consulte www.barco.com para as últimas informações.