


Lente G (1,52-2,92 : 1)



Para obter mais informações, entre em contato com a Barco.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS**LENTE G (1,52-2,92 : 1)**

Tipo de lente	LENTE G (1,52 -2,92:1)
Razão de alcance	
F/nº em funcionamento	2,30 (largo) -3,39 (tele)
Taxa de zoom	1,9x
Comprimento de foco	22,56-42,87 mm
Faixa de Foco	50" – 300" (Full optical performance)
Distância de alcance	1.61 -19.00 m
Peso	0.79 kg
Zoom Motorizado	Sim
Foco Motorizado	Sim

Gerada em: 07 Jan 2022

Especificações técnicas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Consulte www.barco.com para as últimas informações.