


DP2K-6E

Projektor DLP Barco Alchemy Cinema compacto para telas com até 7,5 m (24 pés) de largura



- **Duas vezes mais silencioso que o mais silencioso projetor de cinema digital**
- **Troca simples da lâmpada de UHP para manutenção facilitada**
- **Projektor totalmente integrado e em conformidade com DCI**

Levando o cinema digital a patamares nunca antes alcançados

O DP2K-6E leva a projeção de cinema digital compacta, totalmente integrada e em conformidade com DCI para salas de cinemas pequenas e independentes ao redor do mundo. E como!

Por que você vai adorar o DP2K-6E

- Custo-eficiente e completamente integrado graças ao seu módulo on-board Barco Alchemy da série 3
- As lâmpadas de UHP facilitam a manutenção e possibilitam um design compacto
- Duas vezes mais silencioso que o mais silencioso projetor disponível atualmente no mercado - e super compacto
- Qualidade característica da Barco, e modularidade, agora também para as menores telas

Dispositivos eletrônicos da série 3, que combinam funcionalidade de servidor de mídia com dispositivos eletrônicos para processamento de cinema

Menos caixas levam a maior confiabilidade e facilidade de uso

Operação simples graças à interface do usuário "Barco Web Commander" intuitiva

- Dispositivos eletrônicos da série 3, que combinam funcionalidade de servidor de mídia com dispositivos eletrônicos para processamento de cinema
- Menos caixas levam a maior confiabilidade e facilidade de uso
- Operação simples graças à interface do usuário "Barco Web Commander" intuitiva

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS**DP2K-6E**

Native resolution	2,048 x 1,080 pixels
Housing	Hermetically sealed DMDs and optical assembly
Light output	DCI colors: 4,800 lumens / Non-DCI: 7,200 lumens
Lamps	Dual 465W, UHP lamps
Screen size	Up to 7.5m/24.6 ft wide (screen gain 1.2 @ 14ft)
Contrast ratio	1,600:1
Digital MicroMirror Device™	3 x 0.69" DC2K dark metal devices
Prime lenses	Fully motorized 1.2 -1.7 1.34 -1.9 1.5 -2.15 1.7 -2.55 2.0 -3.9
Control I/O	3x Ethernet (RJ 45) 8x GPIO (DB 25) 3D interface USB interface
Integrated Cinema Media Processor	DCI 4K 2D up to 60fps DCI 4K 3D (24 or 30 fps per eye) DCI High Frame Rates 2K 3D up to 120fps (60fps per eye) JPEG 2000 bit-rates up to 625Mbps Dual-channel color-correction MPEG-2 (4:2:0 and 4:2:2 up to 60fps) 2x HDMI2.0a (up to 4K 2D 60fps) 2x 3G-SDI inputs 16x AES/EBU audio channels (2x RJ45) 8x GPI, 8x GPO (4x RJ45) 2x Gbe for content connectivity & ingest 2x front-accessible USB 3.0 for fast ingest 2x front-accessible USB 2.0 Video watermarking: Civolution NexGuard Audio watermarking: Civolution Closed captioning devices: Support for SMPTE 430-10
Integrated storage	1.9TB effective storage (RAID-5) / 3x 1TB Hot-swappable 2.5" hard-drives 3.9TB effective storage (RAID-5) / 3x 2TB Hot-swappable 2.5" hard-drives
Barco Web Commander	Projector Dashboard Projector Control Board Show Player/Editor/Scheduler Automation, 3D, Ingest TMS integration Smart Projector Status Via HTML5 web-browsers including iOS & Android tablets
Barco Communicator	Projector installation & configuration Projector update & maintenance
Power requirements	200-240 VAC
Projector dimensions (HxWxD)	369 x 689 x 664 mm 14.5 x 27.1 x 26.1 inch
Projector weight	53.8 kg / 119 lbs (including recessed handles for easy carrying)
Ambient temperature	35°C / 95°F Max.
Options	Barco CineMate App (iOS & Android) -free 3D add-ons Touch screen monitor, inc. Barco Commander & Communicator Pedestal CineCare Web Auro 11.1 license Barco Escape license Live 3D*** Ceiling mount kit*** (***) roadmap)
Noise Level	48 dB(A)
Airflow requirements	43 CFM

Gerada em: 17 Jun 2020

Especificações técnicas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Consulte www.barco.com para as últimas informações.