

ClickShare CX-20

Transforme pequenas salas de reunião e espaços de conferência em instalações inspiradoras.



- Total suporte "Traga seu próprio aparelho"
- Colaboração remota
- Independente: trabalhe com qualquer dispositivo, tecnologia UC&C e uma ampla variedade de periféricos AV
- Segurança avançada
- Conectado e gerenciado via nuvem
- Fornecido com 1 Conferencing Button
- Colaborar usando Conferencing Button ou DesktopApp

O mundo moderno das empresas exige colaboração dinâmica e flexibilidade, especialmente no momento de reunir equipes em grandes espaços, é exatamente aí que entra a ajuda do Barco ClickShare CX-20. Encorajando a inovação criativa por meio de conferência sem fio dinâmica, o ClickShare CX-20 pode tornar as reuniões mais inspiradoras e mais produtivas.

Saiba as novidades na atualização mais recente do ClickShare

Inicie uma reunião de conferência com qualquer dispositivo

Com o ClickShare CX-20 ficou mais fácil do nunca iniciar uma reunião a partir de seu próprio dispositivo, oferecendo experiência de conferência imersiva e dinâmica a todos os participantes, sejam locais, convidados ou remotos. Use o próprio software de conferência preferido, integrado ao ClickShare Conferencing Button ou ao Desktop App, e você pode começar a conferência em menos de sete segundos. Sem usar fios o X-20 conecta-se a câmeras, auto-falantes e periféricos de áudio, economizando tempo e maximizando a eficiência.

Decida como você deseja colaborar

O ClickShare CX-20 oferece escolha e flexibilidade, você só precisa decidir de que forma colaborar. Não importa se você esteja em PC, Mac ou celular, o ClickShare Wireless Conferencing Button e o ClickShare App facilitam a experiência do usuário, deixando-a direta e consistente. Além de sua ampla compatibilidade com vários dispositivos, o ClickShare CX-20 também é compatível com sua tecnologia de plataforma de conferência (UC) e uma ampla variedade de periféricos USB. Recursos adicionais como visão local da exibição da sala ajudam a otimizar a experiência.



Segurança avançada e integração dinâmica

Um ajuste perfeito para qualquer ambiente corporativo, o sistema de conferência sem fio do ClickShare CX-20 vem equipado com uma seleção de ótimos recursos para aprimorar a segurança e a integração. O ClickShare Conference oferece integração sem complicações a qualquer rede de TI, enquanto a plataforma XMS (Cloud) Management fornece gerenciamento de dispositivos fácil, bem como uma experiência de usuário intuitiva e análises claras para tirar mais proveito do espaço de trabalho digital. Para questões práticas sobre implantação de rede da linha ClickShare Conference, consulte nosso suporte técnico ou entre em contato com o representante da Barco.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS**CLICKSHARE CX-20**

ClickShare Base Unit dimensions	
Dimensions (HxWxD)	34 mm x 135 mm x 135 mm
Power supply	Standard 110/220 V AC plug
Power consumption	Operational: 5-10W, 24W Max
Weight	900 gr
General specifications	
Operating system	Windows 8/8.1/10. macOS 10.15 and higher. Android v11 and higher (ClickShare App) iOS 14 and higher (ClickShare App)
System requirements	For a smooth experience with Microsoft Teams or Zoom. Minimum: <ul style="list-style-type: none">■ Intel i3 dual-core processor■ 8GB RAM■ OS:<ul style="list-style-type: none">● Windows 10 latest build● Mojave latest build Recommended: <ul style="list-style-type: none">■ Intel i5 4-core processor■ 8GB RAM■ OS:<ul style="list-style-type: none">● Windows 10 latest build● Mac OS latest build
Video outputs	4K UHD (3840*2160) @ 30Hz. HDMI 1.4b
Audio output	USB, HDMI
USB	1 X USB-A, 1 X USB-C
ClickShare Buttons	1
ClickShare App	Desktop & Mobile
Native protocols	Airplay, Google Cast, Miracast
Maximum number of simultaneous connections (with Buttons and/or App)	minimum 32
Noise Level	Max. 25dBA @ 0-30°C Max. 30dBA @ 30-40°C

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS**CLICKSHARE CX-20**

Authentication protocol	WPA2-PSK in stand alone mode WPA2-PSK or IEEE 802.1X using the ClickShare Button in network integration mode
Wireless transmission protocol	IEEE 802.11 a/g/n/ac and IEEE 802.15.1
Reach	Max. 30m (100 ft) between ClickShare Button and ClickShare Base Unit Frequency band 2.4 GHz and 5 GHz (DFS)
Frequency band	2.4 GHz and 5 GHz (DFS channels supported in select number of countries)
Connections	1x Ethernet LAN 1Gbit 1x USB Type-C 2.0 (front); 1x USB Type A 2.0 (front)
Temperature range	Operating: 0°C to +40°C (+32°F to +104°F) Max: 35°C (95°F) at 3000m Storage: -20°C to +60°C (-4°F to +140°F)
Humidity	Storage: 0 to 90% relative humidity, non-condensing Operation: 0 to 85% relative humidity, non-condensing
Anti-theft system	Kensington lock
Certifications	FCC/CE
Touch screen support & Interactivity	/
Wireless conferencing	via App or Button
Local view & moderation	Local view of the room display only
Network connection	LAN & WiFi *
Management and reporting	Yes
Warranty	1 year standard. 5 years coverage via SmartCare

Gerada em: 05 Jul 2021

Especificações técnicas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Consulte www.barco.com para as últimas informações.