


Estrutura multifuncional UDM (estrutura de

Estrutura multifuncional para a série UDM



- Em caso de instalações verticais:

Use um pedestal sólido para colocar um único projetor UDM (com ou sem estrutura de estaiamento)

- Use um pedestal sólido para colocar um único projetor UDM (com ou sem estrutura de estaiamento)
Use um pedestal sólido e estruturas de estaiamento UDM para empilhar os projetores UDM com, no máximo, 3 unidades de altura.
- Use um pedestal sólido e estruturas de estaiamento UDM para empilhar os projetores UDM com, no máximo, 3 unidades de altura.

- Em caso de instalações suspensas:

Use as estruturas de estaiamento UDM para suspender, no máximo, 2 projetores UDM empilhados (montagem de mesa ou de teto).

- Use as estruturas de estaiamento UDM para suspender, no máximo, 2 projetores UDM empilhados (montagem de mesa ou de teto).
Use uma estrutura de estaiamento UDM para pendurar um projetor UDM no modo retrato (montagem na parede)

- Use uma estrutura de estaiamento UDM para pendurar um projetor UDM no modo retrato (montagem na parede)

(Ao instalar o projetor em outras posições que não a mesa ou o teto, é preferível usar a estrutura de estaiamento projetada para esse fim.)

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS**ESTRUTURA MULTIFUNCIONAL UDM (ESTRUTURA DE ESTAIAMENTO AJUSTÁVEL)**

Tamanho	88,9 x 71,1 x 46,3 cm/35 x 27,99 x 18,23 pol.
Peso	36,0 kg líquido -57,0 kg bruto

Gerada em: 07 Jan 2022

Especificações técnicas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Consulte www.barco.com para as últimas informações.