

FLD+ Long Focus 0,8 - 1,21: 1 (EN45)



Razão de alcance

- SX+ 0,81-1,22:1
- 1080 / WUXGA 0,75-1,13:1
- Panorama / WQXGA 0,80-1,21:1

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS**FLD+ LONG FOCUS 0,8 - 1,21: 1 (EN45)**

F/nº em funcionamento	F 2,4-3,29 Íris motorizada F# 2,4-6,5
Taxa de zoom	1,51 Zoom e foco motorizados
Comprimento de foco	15,85-23,93 mm
Faixa de Foco	Desempenho otimizado 5-30 m
Personalizar faixa de foco	Faixa de Foco estendida está disponível, entre em contato com o departamento de vendas para obter detalhes
Peso	3,04 kg
Razão de alcance	Chip DMD <ul style="list-style-type: none">■ WQXGA 0,8-1,21:1■ 1080p /WUXGA 0,75-1,13:1■ SXGA+ 0,81-1,22:1
	Tolerância ao tamanho da imagem +/-2%

Gerada em: 22 Jul 2020

Especificações técnicas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Consulte www.barco.com para as últimas informações.