

ClickShare C-5

Como fazer a colaboração híbrida fluir em salas de reunião de pequeno e médio porte, além de espaços de conferências



- **Total suporte "Traga seu próprio aparelho"**
- **Compartilhamento perfeito de conteúdo**
- **Segurança avançada**
- **Conectado e gerenciado via nuvem**
- **Colabore com o DesktopApp**

Um local de trabalho híbrido requer colaboração contínua e flexibilidade para compartilhar conteúdo facilmente, na tela e remotamente, mesmo nas menores salas de reunião da empresa. O ClickShare C-5 é o hub de apresentação sem fio que faz as reuniões híbridas fluírem com um único clique.

Saiba as novidades na atualização mais recente do ClickShare

Compartilhe facilmente o conteúdo pelo dispositivo

Comece uma reunião em questão de segundos. Qualquer pessoa, inclusive convidados, pode compartilhar conteúdo sem fio com a tela na sala central em full HD. Com apenas um clique no Aplicativo ClickShare, em qualquer laptop (PC ou Mac) ou dispositivo móvel tendo em vista uma integração melhor do fluxo de trabalho. Ou com o ClickShare Button, caso você prefira uma solução Plug&Play (vendida separadamente). Sem cabos, sem necessidade de treinamento.

Com suporte total a BYOD em uma tela 4K, nossa solução de apresentação sem fio proporciona uma experiência de colaboração híbrida fácil em todas as salas de reunião da empresa para fixar o conteúdo. Damos suporte ao espelhamento de tela com Airplay, GoogleCast e Miracast. Aproveite recursos de colaboração avançados, como exibir a sala no próprio dispositivo ou decidir o que você compartilha, em tela inteira ou em uma janela única.

Segurança avançada e integração dinâmica

Projetado para implantações empresariais, o C-5 de nível de TI oferece recursos de segurança aprimorados (com certificação ISO27001) e uma grande variedade de opções de conectividade. Com a plataforma XMS Cloud Management, você aproveita o gerenciamento remoto das unidades e as



análises claras para comandar o local de trabalho digital. Para questões práticas sobre a implantação de rede da linha ClickShare Conference, consulte nosso suporte técnico ou entre em contato com o representante da Barco.

Amplie a colaboração na sala de conferências fixa existente

O ClickShare C-5 pode ser usado de maneira autônoma ou em combinação com a sala de conferências existente. Ele capacita reuniões híbridas em salas de conferências do Microsoft Teams, do Zoom ou do Webex existentes com compartilhamento de conteúdo sem fio simples com um único clique. O ClickShare conclui a configuração existente e torna o fluxo de colaboração híbrido. Projetado atender perfeitamente à empresa e evoluir com ela. Com flexibilidade para o futuro integrada, este é um dos investimentos mais inteligentes que você pode fazer na sala de reunião ou no ecossistema da sala de conferências.

SKUs personalizadas se aplicam à região APAC. Entre em contato com o fornecedor para saber mais.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS**CLICKSHARE C-5**

ClickShare Base Unit dimensions	
Dimensions (HxWxD)	34 mm x 135 mm x 135 mm
Power supply	Standard 110/220 V AC plug
Power consumption	Operational: 5-10W, 24W Max
Weight	900 gr
General specifications	
Operating system	Windows 8/8.1/10. macOS 10.13 and higher. Android v9 and higher (ClickShare App)* iOS 12 and higher (ClickShare App)*
Video outputs	4K UHD (3840*2160) @ 30Hz. HDMI 1.4b
Audio output	HDMI
USB	1 X USB-A, 1 X USB-C
ClickShare Buttons	0
ClickShare App	Desktop & Mobile
Native protocols	Airplay, Google Cast, Miracast
Maximum number of simultaneous connections (with Buttons and/or App)	32
Noise Level	Max. 25dBA @ 0-30°C Max. 30dBA @ 30-40°C
Authentication protocol	WPA2-PSK in stand alone mode WPA2-PSK or IEEE 802.1X using the ClickShare Button in network integration mode
Wireless transmission protocol	IEEE 802.11 a/g/n/ac and IEEE 802.15.1
Reach	Adjustable with signal strength modulation; max. 30m (100 ft) between ClickShare Button and ClickShare Base Unit Frequency band 2.4 GHZ and 5 GHZ
Frequency band	2.4 GHZ and 5 GHZ (DFS channels supported in select number of countries)
Connections	1x Ethernet LAN 1Gbit 1x USB Type-C 2.0 (front); 1x USB Type A 2.0 (front)
Temperature range	Operating: 0°C to +40°C (+32°F to +104°F) Max: 35°C (95°F) at 3000m Storage: -20°C to +60°C (-4°F to +140°F)
Humidity	Storage: 0 to 90% relative humidity, non-condensing Operation: 0 to 85% relative humidity, non-condensing
Anti-theft system	Kensington lock
Certifications	FCC/CE
Touch screen support & Interactivity	/
Room Dock (peripheral support)	No
Local view	Local view of the room display only
Network connection	LAN & WiFi
Management and reporting	Yes
Warranty	1 year standard. 5 years coverage via SmartCare
*	* depends on configuration, available in future firmware updates

Gerada em: 06 Jul 2021

Especificações técnicas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Consulte www.barco.com para as últimas informações.