

ClickShare C-5

Como fazer a apresentação fluir em salas de reunião de pequeno e médio porte, além de espaços de conferências



- **Total suporte "Traga seu próprio aparelho"**
- **Compartilhamento de conteúdo perfeito com botão ou aplicativo de área de trabalho**
- **Segurança aprimorada, conectada e gerenciada na nuvem**

Seu local de trabalho requer uma colaboração perfeita e a flexibilidade para compartilhar facilmente o conteúdo, na tela, mesmo nas menores salas de reunião de sua empresa. ClickShare C-5 é o sistema de apresentação sem fio que faz com que suas reuniões fluam com um clique no aplicativo ClickShare, a partir de qualquer notebook ou dispositivo móvel.

Saiba as novidades na atualização mais recente do ClickShare

Compartilhe facilmente o conteúdo pelo dispositivo

Comece uma reunião em questão de segundos. Qualquer pessoa, inclusive convidados, pode compartilhar conteúdo sem fio com a tela na sala central em full HD. Com apenas um clique no Aplicativo ClickShare, em qualquer laptop (Windows ou Mac) ou dispositivo móvel tendo em vista uma integração melhor do fluxo de trabalho. Ou com o ClickShare Button, caso você prefira uma solução Plug&Play (vendida separadamente). Sem cabos, sem necessidade de treinamento.

Com suporte total a Bring Your Own Device (BYOD) em uma tela 4K, nossa solução de apresentação sem fio proporciona uma experiência de colaboração híbrida fácil em todas as salas de reunião da empresa para fixar o conteúdo. Oferecemos suporte a espelhamento de tela com Airplay, GoogleCast e Miracast. Desfrute de recursos avançados de colaboração como visualizar a exibição da sala em seu próprio dispositivo ou decidir o que você compartilha, seja em tela cheia ou em uma única janela.

Segurança avançada e integração dinâmica

Projetado para implantações empresariais, o C-5 de nível de TI oferece recursos de segurança aprimorados (com certificação ISO27001) e uma grande



variedade de opções de conectividade. Com a plataforma XMS Cloud Management, você aproveita o gerenciamento remoto das unidades e as análises claras para comandar o local de trabalho digital. Para questões práticas sobre a implantação de rede da linha ClickShare Conference, consulte nosso suporte técnico ou entre em contato com o representante da Barco.

Impulsionar a colaboração em grupos ou pequenas salas de reunião

O ClickShare C-5 pode ser usado como solução autônoma ou em combinação com a sala de conferências menor existente. Ele empodera as reuniões com compartilhamento de conteúdo sem fio simples com um clique em espaços de reunião. ClickShare completa a configuração de sua sala e torna a apresentação fácil, simples e sem fio. Projetado para se adaptar perfeitamente ao seu negócio e evoluir com ele. Com flexibilidade para o futuro integrada, este é um dos investimentos mais inteligentes que você pode fazer na sala de reunião ou no ecossistema da sala de conferências.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS**CLICKSHARE C-5**

Dimensões da unidade base ClickShare	
Dimensões (AxLxP)	34 mm x 135 mm x 135 mm
Fonte de alimentação	Plugue de 110/220 V CA padrão
Consumo de energia	Operacional: 5-10W, 24W Máx.
Peso	900 g
Especificações gerais	
Sistema operacional	Windows 8/8.1/10/11 macOS 10.13 ou superior. Android v9 ou superior (Aplicativo ClickShare)* iOS 12 ou superior (Aplicativo ClickShare)*
Saídas de Vídeo	4K UHD (3840*2160) @ 30Hz. HDMI 1.4b
Saída de áudio	HDMI
USB	1 X USB-A, 1 X USB-C
Buttons do ClickShare	0
ClickShare App	Desktop e móvel
Native protocols	Airplay, Google Cast, Miracast
Número máximo de conexões simultâneas (com botões e/ou aplicativo)	32
Nível de Ruído	Máx. 25dBA @ 0-30°C Máx. 30dBA @ 30-40°C
Protocolo de autenticação	WPA2-PSK em modo autônomo WPA2-PSK ou IEEE 802.1X usando o ClickShare Button em modo de integração da rede
Protocolo de transmissão sem fio	IEEE 802.11 a/g/n/ac e IEEE 802.15.1
Alcance	Ajustável com a modulação de intensidade do sinal; máximo de 30 m (100 pés) entre o ClickShare Button e a ClickShare Base Unit Faixa de frequências de 2,4 GHz e 5 GHz
Faixa de frequência	2.4 GHz e 5 GHz (canais DFS suportados em um número seletivo de países)
Conexões	1x Ethernet LAN 1Gbit 1x USB Tipo-C 2.0 (front); 1x USB Tipo A 2.0 (front)
Faixa de temperatura	Operacional: 0°C a +40°C (+32°F a +104°F) Máx: 35°C (95°F) a 3000m Armazenamento: -20°C a +60°C (-4°F a +140°F)
Umidade	Armazenamento: com umidade relativa de 0 a 90%, sem condensação Operação: umidade relativa de 0 a 85%, sem condensação
Sistema antifurto	Trava de Kensington
Certificações	FCC/CE
Touch screen support & Interactivity	/
Room Dock (peripheral support)	Não
Vista local	Visão local da exibição da tela apenas
Conexão de rede	LAN e Wi-Fi
Management and reporting	Sim
Garantia	1 ano padrão. 5 anos de cobertura via SmartCare
*	* depende da configuração, disponível em atualizações de firmware futuras

Gerada em: 08 Apr 2022

Especificações técnicas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Consulte www.barco.com para as últimas informações.