

# Lente G (0,65 - 0,75: 1) com lançamento curto

(otimizado para resolução WUXGA)



Para mais informações, entre em contato com a Barco.

**ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS****LENTE G (0,65 - 0,75: 1) COM LANÇAMENTO CURTO**

Tipo de lente	G LENS (0.65-0.75:1)
Razão de alcance	
F/nº em funcionamento	2.0 (largo) -2,1 (tele)
Taxa de zoom	1,15x
Comprimento de foco	9.96 -11.19 mm
Faixa de Foco	50° – 350° (Desempenho óptico máximo)
Distância de alcance	0,68 -8.29 m
Peso	
Zoom Motorizado	Sim
Foco Motorizado	Sim

Gerada em: 10 Jan 2022

Especificações técnicas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Consulte [www.barco.com](http://www.barco.com) para as últimas informações.