

# ClickShare CX-50

Traga a conferência sem fio superior e a colaboração remota de HD para suas salas de reunião e diretoria



- Total suporte "Traga seu próprio aparelho"
- Colaboração remota de altíssima qualidade
- Completa interatividade e moderação (disponível em futura atualização de firmware)
- Independente: seu laptop, sua plataforma de conferência (UC&C) e uma ampla variedade de periféricos USB.
- Cabo de entrada HDMI
- Segurança avançada
- Conectado e gerenciado via nuvem
- Fornecido com 2 Botões

A conectividade é a chave para o sucesso das empresas modernas. Em um ambiente comercial global cada vez mais interconectado, é necessário garantir que suas equipes estejam em contínua colaboração umas com as outras. O ClickShare CX-50 é um sistema de conferência sem fio superior destinado a facilitar exatamente isso, conectando em menos de sete segundos e permitindo que os usuários participem completamente de conferências produtivas e sem fio, e ainda possam fazer apresentações em full HD sem a preocupação de cabos, conexão e localização.

Saiba as novidades na atualização mais recente do ClickShare

Interaja, discuta e colabore com participantes remotos em qualidade AV superior conduzindo compartilhamento de múltiplos conteúdos

## Conferência sem fio superior

O ClickShare CX-50 permite que você use sua ferramenta de conferência preferida e inicie uma reunião a partir de seu próprio dispositivo, oferecendo experiência de conferência imersiva com qualidade audiovisual excepcional. A conexão a periféricos audiovisuais da sala de conferência via USB é automática, o que significa que você não perde tempo tentando encontrar câmeras ou soundbars na sala de reunião, conferência ou diretoria.

## Escolha como você deseja colaborar

Com o ClickShare CX-50, é possível "trazer sua própria reunião" e decidir de



que forma colaborar. Ele oferece uma variedade de recursos para colaboração mais eficaz em suas salas de reunião de porte médio ou grande, incluindo anotações\* para que os participantes possam adicionar comentários aos slides, lousa\* para que os detalhes possam ser atualizados em tempo real, moderação para os membros da equipe que controlam o que é exibido na tela da sala de reunião e um completo controle na tela de toque por meio do recurso de suporte touchback do ClickShare CX-50. Use o ClickShare Conference Button e o ClickShare Collaboration App (para PC, Mac e dispositivos móveis) para uma experiência de usuário intuitiva e consistente.

\*Nem todos os recursos disponíveis no lançamento, eles estarão disponíveis com futuras atualizações de firmware

### **Uma experiência fácil ao usuário e segurança avançada**

Para qualquer ambiente corporativo, o ClickShare CX-50 é perfeito. Oferecendo segurança avançada para sua privacidade e tranquilidade, o ClickShare Conference pode ser integrado dinamicamente a qualquer rede de TI. A plataforma XMS (Cloud) Management, enquanto isso, permite o gerenciamento de dispositivos simples e direto, bem como uma experiência amigável e análises claras. Para questões práticas sobre implantação de rede da linha ClickShare Conference, consulte nosso suporte técnico ou entre em contato com o representante da Barco

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

## CLICKSHARE CX-50

ClickShare Base Unit dimensions	
Dimensions (HxWxD)	39mm x 200mm x 202mm
Power supply	Standard 110/220 V AC plug
Power consumption	Operational: 50W (max) Standby:
Weight	900 gr
General specifications	
Operating system	Windows 8/8.1/10. macOS 10.15 and higher. Android v11 and higher (ClickShare App) iOS 14 and higher (ClickShare App)
System requirements	For a smooth experience with Microsoft Teams or Zoom.  Minimum: <ul style="list-style-type: none"><li>■ Intel i3 dual-core processor</li><li>■ 8GB RAM</li><li>■ OS:<ul style="list-style-type: none"><li>● Windows 10 latest build</li><li>● Mojave latest build</li></ul></li></ul> Recommended: <ul style="list-style-type: none"><li>■ Intel i5 4-core processor</li><li>■ 8GB RAM</li><li>■ OS:<ul style="list-style-type: none"><li>● Windows 10 latest build</li><li>● Mac OS latest build</li></ul></li></ul>
Video outputs	4K UHD (3840*2160) @ 30Hz. HDMI 1.4b
Video inputs	1920x1080 @30Hz. HDMI 1.4b
Audio output	USB, SPDIF, jack, HDMI
USB	3 X USB-A, 1 X USB-C
ClickShare Buttons	2
ClickShare App	Desktop & Mobile
Native protocols	Airplay, Google Cast, Miracast
Maximum number of simultaneous connections (with Buttons and/or App)	minimum 32
Noise Level	Max. 25dBA @ 0-30°C Max. 30dBA @ 30-40°C
Authentication protocol	WPA2-PSK in stand alone mode WPA2-PSK or IEEE 802.1X using the ClickShare Button in network integration mode
Wireless transmission protocol	IEEE 802.11 a/g/n/ac and IEEE 802.15.1
Reach	Max. 30m (100 ft) between ClickShare Button and ClickShare Base Unit Frequency band 2.4 GHz and 5 GHz (DFS)
Frequency band	2.4 GHz and 5 GHz (DFS channels supported in select number of countries)
Connections	1x Ethernet LAN 1Gbit 1x USB Type-C 2.0 (back); 2x USB Type A 2.0 (back); 1x USB Type A 2.0 (front) Audio analog line out on mini jack socket (3.5mm), digital S/PDIF

**ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS****CLICKSHARE CX-50**

Temperature range	Operating: 0°C to +40°C (+32°F to +104°F) Max: 35°C (95°F) at 3000m Storage: -20°C to +60°C (-4°F to +140°F)
Humidity	Storage: 0 to 90% relative humidity, non-condensing Operation: 0 to 85% relative humidity, non-condensing
Anti-theft system	Kensington lock
Certifications	FCC/CE
Touch screen support & Interactivity	Touch screen support : Yes Interactivity : Yes
Wireless conferencing	via App or Button
Local view & moderation	High quality*
Network connection	LAN & WiFi (dual)
Management and reporting	Yes
Warranty	1 year standard. 5 years coverage via SmartCare
*	* available in future firmware updates

Gerada em: 04 Mar 2021

Especificações técnicas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Consulte [www.barco.com](http://www.barco.com) para as últimas informações.