

DP2K-36BLP

Кинопроектор Smart Laser для экранов размером от 23 до 27 м (75–89 футов)



35K
LUMENS



<26m
SCREEN



- Низкая совокупная стоимость владения
- Исключительная комфортность работы
- Высочайшее качество изображения

Предназначенный для больших и средних экранов, проектор DP2K-36BLP обеспечивает высококонтрастные изображения с разрешением 2K и яркостью 35 000 люменов.

Низкая совокупная стоимость владения

Исключая все связанные с лампами расходы, DP2K-36BLP существенно уменьшает совокупную стоимость владения. Благодаря своей уникальной системе охлаждения проектор демонстрирует неизменную яркость на протяжении 30 000-часового срока службы при обычных условиях эксплуатации. Его оптическая система также значительно эффективнее, что помогает уменьшить расходы на электроэнергию на 40%.

Исключительная комфортность работы

DP2K-36BLP снижает эксплуатационные расходы, упрощает использование и оптимизирует затраты на персонал. У проектора значительно больше время безотказной работы, а также он освобождает вас от всех связанных с лампами расходов, администрирования и обслуживания.

Высочайшее качество изображения

DP2K-36BLP обеспечивает устойчивое изображение, отвечающее по качеству требованиям киноассоциации DCI, с непревзойденной однородностью и высокой контрастностью на белом и серебристом экранах. Светоотдачу проектора можно снижать до 30% от начальной яркости, поэтому с одного и того же проектора может демонстрироваться содержимое форматов как 2D, так и 3D.

Возможность модернизации

Если у вас уже есть проектор Barco серии В, теперь вы можете заменить его ламповый блок на уникальный лазерно-люминесцентный модуль путем простой модернизации на месте установки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**DP2K-36BLP**

Яркость	35000 люмен (номинал)
Собственный коэффициент контрастности	2400:1 (номинал)
Основные объективы	1,13–1,72; 1,35–1,86; 1,46–2,10; 1,65–2,60; 1,95–3,26; 2,53–4,98
Разрешение	2048 x 1080
Долговременная стабильность яркости	30000 час. при средних условиях эксплуатации
Габариты (WxLxH)	Проектор: 754 x 1129 x 604 мм / 29,69 x 44,5 x 23,78 дюйма Охладитель: 561,5 x 738,5 x 348 мм / 22,11 x 29,07 x 13,7 дюйма
Вес	Проектор: 143 кг (315 фунтов) Охладитель: 32 кг (70,6 фунта)
Длина рукава теплоносителя	4 рукава: 0,5 м, 2,5 м, 5 м и 8 м (1,6 фута / 8,2 фута / 16,4 фута / 26,2 фута)
Вертикальное отделение вентилятора от проектора	Максимум 3 м (10 футов) (выше или ниже)
Требования к источнику питания	Проектор: 3 x 400 В + “ноль” или 3 x 220 В Охладитель: получает питание от проектора
Тепловая нагрузка (при максимальной мощности)	13023 БТЕ/ч
Окружающая Температура	Не более 30°C (86°F) (проектор и охладитель)
Влажность окружающей среды	Не более 85% (проектор и охладитель)
Энергопотребление	Проектор (включая охладитель): 4,0 кВт
Media server	Поддерживаются Varco Alchemy ICMP и интегрированные медиаблоки других производителей.
Уровень шума	дБ(А) на расстоянии 1 м: 67,6 дБ(А) 62 дБ(А) (при половинной скорости вентилятора)
3D-системы	Поддерживаются системы активных очков и системы поляризации на серебристых экранах. Системы цветodelения (Dolby3D и 6P) не поддерживаются.
Требования к безопасности	Класс 1, группа риска 3 Безопасность при показе: персонал клиента должен принять меры для обеспечения лазерной безопасности (выдерживайте безопасное расстояние и высоту разделения) согласно местным правилам техники безопасности при проведении лазерных шоу. Безопасность рабочего места: клиент должен принять меры для: <ul style="list-style-type: none">■ обеспечения безопасности рабочего места в соответствии с предписаниями местных органов власти;■ базового обучения по лазерной безопасности для операторов;■ реализации программы лазерной безопасности в компании;■ обеспечения доступа только обученного персонала: маркировка зон и так далее.

Создано: 19 Mar 2020

Технические характеристики могут изменяться без предварительного уведомления. Для получения самой последней информации посетите веб-сайт www.barco.com.