

Короткий телеобъектив EN14

2,56-4,1 : 1 (SX+) / 2,37-3,79 : 1 (WUXGA)



Диапазон фокусировки: 3,0-30,0 м

- 2,57 - 4,10 : 1 (SXGA+)
- 2,37-3,79: 1 (1080p)
- 2,37-3,79: 1 (WUXGA)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**КОРОТКИЙ ТЕЛЕОБЪЕКТИВ EN14**

Рабочий F/#	F 2.1-2.72 Механизированная регулировка диафрагмы, F 2.1-6.5
Коэффициент масштабирования	1,6 Механизированное увеличение и фокусировка изображения
Фокусное расстояние	49,1-78,6 мм
Диапазон фокусировки	Стандарт: 3,0 м - 30 м
Пользовательский диапазон фокусировки:	Доступен расширенный диапазон фокусировки; за подробностями обращайтесь в отдел продаж
Вес	2,5 кг
Проекционное отношение	Микросхема DMD <ul style="list-style-type: none">▪ 1080p/WUXGA 2,37-3,79:1▪ SXGA+ 2,56-4,1:1▪ 720p 2,8-4,49:1▪ XGA 3,5-5,6:1
Допуск на размер изображения +/- 5%	

Создано: 21 Jan 2018

Технические характеристики могут изменяться без предварительного уведомления. Для получения самой последней информации посетите веб-сайт www.barco.com.