

ClickShare CS-100 Huddle

Беспроводная система презентаций для дискуссионных пространств



- Беспроводное подключение к центральному экрану
- 1 пользователь может выводить содержимое на экран
- Вывод содержимого с ноутбуков, планшетов или смартфонов
- Выход HDMI

Улучшение сотрудничества в небольших командах. Дискуссионные пространства — это творческие, гибкие и интуитивно понятные рабочие зоны, в которых вы можете использовать свое собственное устройство для обмена идеями, обсуждения и взаимодействия. Быстро и просто.

Именно для таких случаев в Barco разработали ClickShare CS-100 Huddle. С помощью этой беспроводной презентационной системы для непринужденного сотрудничества в небольших помещениях пользователи могут легко показать содержимое экрана своего ноутбука или мобильного устройства на экране презентации. Не требуется никаких кабелей, настройки или ожидания. Фокусируйтесь на главном.

Узнайте, что нового в последней версии обновления ClickShare

Превратите дискуссионные пространства в эффективные среды для коллективной работы

CS-100 Huddle привносит быстрый и креативный обмен информацией в небольшие конференц-залы и дискуссионные комнаты. Это обеспечит вашему предприятию единообразный процесс поиска решений — от дискуссионных пространств до залов заседаний. Каждый — включая гостей — может подключиться и сразу же опубликовать свои материалы. Без всякого обучения. С помощью приложения ClickShare



вы сможете отобразить содержимое со своего устройства на большом экране конференц-зала. Для оптимального взаимодействия с классическим приложением на устройстве Base Unit должна быть установлена микропрограмма последней версии. Или, для простого и удобного обмена информацией, в дополнение к пакету закажите устройство ClickShare Button.

Идеально подойдет для вашей компании

CS-100 Huddle — это автономная модель с выходом HDMI, которая обеспечивает подключение до 8 пользователей, при этом в каждый момент времени публиковать содержимое может один пользователь. Устройство можно также интегрировать в корпоративную сеть для централизованного управления им, чтобы вы могли работать в единой среде — от своего дискуссионного пространства до зала заседаний. Модель CS-100 Huddle поддерживает стандартные функции безопасности ClickShare, включая шифрование, управление входом в систему, протокол HTTPS и возможность скрытия SSID беспроводной сети блока Base Unit.

CS-100 Huddle — это продукт, рабочие циклы и процессы которого отвечают требованиям стандарта ISO 27001.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**CLICKSHARE CS-100 HUDDLE**

General specifications	
Operating system	Windows 7/8/8.1/10 32 & 64 bit macOS 10.14/10.15 (Catalina) Android 9 & 10 (ClickShare app) iOS 11, 12 & 13 (ClickShare app)
Video outputs	1x HDMI 1.2
Output resolution	1920x1080 @60Hz
Audio	Via HDMI, analog via Audio Jack 3.5mm
Frame rate	Up to 30 fps*
Number of sources simultaneous on screen	1
Number of simultaneous connections	8
iPad, iPhone and Android compatibility	Sharing of documents, browser, camera for both Android and iOS devices via ClickShare app
Extended desktop	Available for Windows, requires ClickShare Extension Pack.
Authentication protocol	WPA2-PSK in stand-alone mode WPA2-PSK or IEEE 802.1X using the ClickShare Button in network integration mode
Wireless transmission protocol	IEEE 802.11 a/g/n
Reach	Adjustable with signal strength modulation; max. 30m (100 ft) between ClickShare Button and ClickShare Base Unit
Frequency band	2.4 GHz and 5 GHz (DFS channels not supported)
Connections	1x Ethernet LAN 100Mbit 1x (back) + 1x (front) USB Audio analog line out on mini jack socket (3.5mm)
Noise Level	Fanless
Temperature range	Operating: 0°C to +40°C (+32°F to +104°F) Max: 35°C (95°F) at 3000m Storage: -20°C to +60°C (-4°F to +140°F)
Humidity	Storage: 0 to 90% relative humidity, non-condensing Operation: 0 to 85% relative humidity, non-condensing
Anti-theft system	Kensington lock
Certifications	FCC/CE
Warranty	3 years standard
Google Cast Support	Google Cast not supported
*Note	*In optimal WiFi conditions with minimal WiFi interference and as measured during our quality validation. Check Network Deployment Guide for more info on WiFi optimisation and ideal configuration depending on your network environment.

ClickShare Base Unit dimensions

Weight	600g / 1.32lbs
Dimensions (HxWxD)	205mm x 115mm x 45mm (Min.) / 8.1" x 4.5" x 1.8" (Min.)
Power consumption	Operation: 6W (typical) / 18W (max) Standby: 2.6W (ECO standby) / 0.4W (Deep standby)

Создано: 13 Jan 2021

Технические характеристики могут изменяться без предварительного уведомления. Для получения самой последней информации посетите веб-сайт www.barco.com.