

# ClickShare CS-100 Huddle

Беспроводная система презентаций для дискуссионных пространств



- Беспроводное подключение к центральному экрану
- 1 пользователь может выводить содержимое на экран
- Вывод содержимого с ноутбуков, планшетов или смартфонов
- Выход HDMI

Улучшение сотрудничества в небольших командах. Дискуссионные пространства — это творческие, гибкие и интуитивно понятные рабочие зоны, в которых вы можете использовать свое собственное устройство для обмена идеями, обсуждения и взаимодействия. Быстро и просто.

Именно для таких случаев в Barco разработали ClickShare CS-100 Huddle. С помощью этой беспроводной презентационной системы для непринужденного сотрудничества в небольших помещениях пользователи могут легко показать содержимое экрана своего ноутбука или мобильного устройства на экране презентации. Не требуется никаких кабелей, настройки или ожидания. Фокусируйтесь на главном.

Узнайте, что нового в последней версии обновления ClickShare

## Превратите дискуссионные пространства в эффективные среды для коллективной работы

CS-100 Huddle приносит быстрый и креативный обмен информацией в небольшие конференц-залы и дискуссионные комнаты. Это обеспечит вашему предприятию единообразный процесс поиска решений — от дискуссионных пространств до залов заседаний. Каждый — включая гостей — может подключиться и сразу же опубликовать свои материалы. Без всякого обучения. С помощью приложения ClickShare вы сможете отобразить содержимое со своего устройства на большом экране конференц-зала. Для оптимального взаимодействия с классическим



приложением на устройстве Base Unit должна быть установлена прошивка последней версии. Или, для простого и удобного обмена информацией, в дополнение к пакету закажите устройство ClickShare Button.

### **Идеально подойдет для вашей компании**

CS-100 Huddle — это автономная модель с выходом HDMI, которая обеспечивает подключение до 8 пользователей, при этом в каждый момент времени публиковать содержимое может один пользователь. Устройство можно также интегрировать в корпоративную сеть для централизованного управления им, чтобы вы могли работать в единой среде — от своего дискуссионного пространства до зала заседаний. Модель CS-100 Huddle поддерживает стандартные функции безопасности ClickShare, включая шифрование, управление входом в систему, протокол HTTPS и возможность скрытия SSID беспроводной сети блока Base Unit.

CS-100 Huddle — это продукт, рабочие циклы и процессы которого отвечают требованиям стандарта ISO 27001.

Добавление решения ClickShare CS-100 Huddle к стационарному конференц-залу (например, помещению на основе Microsoft Teams или Zoom) повышает удобство совместной работы на собраниях в Microsoft Teams и Zoom. Это позволяет перенести акцент с проведения конференций на подлинную совместную работу.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ****CLICKSHARE CS-100 HUDDLE**

General specifications	
<b>Operating system</b>	Windows 7/8/8.1/10 32 & 64 bit macOS 10.14/10.15 (Catalina) Android 9 & 10 (ClickShare app) iOS 11, 12 & 13 (ClickShare app)
<b>Video outputs</b>	1x HDMI 1.2
<b>Output resolution</b>	1920x1080 @60Hz
<b>Audio</b>	Via HDMI, analog via Audio Jack 3.5mm
<b>Frame rate</b>	Up to 30 fps*
<b>Number of sources simultaneous on screen</b>	1
<b>Number of simultaneous connections</b>	8
<b>iPad, iPhone and Android compatibility</b>	Sharing of documents, browser, camera for both Android and iOS devices via ClickShare app
<b>Extended desktop</b>	Available for Windows, requires ClickShare Extension Pack.
<b>Authentication protocol</b>	WPA2-PSK in stand-alone mode WPA2-PSK or IEEE 802.1X using the ClickShare Button in network integration mode
<b>Wireless transmission protocol</b>	IEEE 802.11 a/g/n
<b>Reach</b>	Adjustable with signal strength modulation; max. 30m (100 ft) between ClickShare Button and ClickShare Base Unit
<b>Frequency band</b>	2.4 GHz and 5 GHz (DFS channels not supported)
<b>Connections</b>	1x Ethernet LAN 100Mbit 1x (back) + 1x (front) USB Audio analog line out on mini jack socket (3.5mm)
<b>Noise Level</b>	Fanless
<b>Temperature range</b>	Operating: 0°C to +40°C (+32°F to +104°F) Max: 35°C (95°F) at 3000m Storage: -20°C to +60°C (-4°F to +140°F)
<b>Humidity</b>	Storage: 0 to 90% relative humidity, non-condensing Operation: 0 to 85% relative humidity, non-condensing
<b>Anti-theft system</b>	Kensington lock
<b>Certifications</b>	FCC/CE
<b>Warranty</b>	3 years standard
<b>Google Cast Support</b>	Google Cast not supported
<b>*Note</b>	*In optimal WiFi conditions with minimal WiFi interference and as measured during our quality validation. Check Network Deployment Guide for more info on WiFi optimisation and ideal configuration depending on your network environment.

**ClickShare Base Unit dimensions**

<b>Weight</b>	600g / 1.32lbs
<b>Dimensions (HxWxD)</b>	205mm x 115mm x 45mm (Min.) / 8.1" x 4.5" x 1.8" (Min.)
<b>Power consumption</b>	Operation: 6W (typical) / 18W (max) Standby: 2.6W (ECO standby) / 0.4W (Deep standby)

**Создано: 07 May 2021**

Технические характеристики могут изменяться без предварительного уведомления. Для получения самой последней информации посетите веб-сайт [www.barco.com](http://www.barco.com).