

# ClickShare CSE-200

Беспроводная система презентации для небольших и средних конференц-залов



- Беспроводное подключение к центральному экрану
- Выводить содержимое на экран могут 2 пользователя
- Вывод содержимого с ноутбуков, планшетов или смартфонов
- Высокая степень защищенности
- Поддержка функции TouchBack
- Централизованное управление
- В комплекте 2 устройства Button

Творческий подход — это один из важнейших активов вашей организации. Благодаря ClickShare вы будете уверены, что все идеи получают должное внимание. С помощью этой беспроводной системы презентации пользователи могут легко вывести содержимое с экрана своего ноутбука или мобильного устройства на экран презентации. Не требуется никаких кабелей, настройки или ожидания.

Узнайте, что нового в последней версии обновления ClickShare

## Подключите устройство и делитесь идеями

Система CSE-200 позволяет использовать функционал ClickShare для небольших и средних конференц-залов. Любой присутствующий, включая гостей, может подключиться одним нажатием и сразу вывести содержимое на общий экран. Никакого обучения не требуется. Пользователю достаточно подсоединить USB-устройство — ClickShare Button — к своему ПК или компьютеру Mac и нажать кнопку, чтобы вывести содержимое со своего ноутбука на большой экран конференц-зала. С помощью приложений ClickShare пользователи также могут вывести на экран содержимое с ноутбуков, мобильных телефонов или планшетов. Для оптимального взаимодействия с классическим приложением на устройстве Base Unit должна быть установлена прошивка последней версии.

## Эффективная коллективная работа

Система CSE-200 предназначена для развертывания в организациях и обладает высокой степенью защищенности, а также обеспечивает расширенный набор возможностей подключения, в том числе поддержку

AirPlay и Google Cast для содержимого не HDCP, функцию TouchBack и централизованное управление. Система CSE-200 допускает одновременный вывод содержимого из двух источников и обеспечивает прямое подключение к центральному экрану, повышая эффективность совместной работы. Для удобства пользователей можно выбрать один из трех предустановленных уровней безопасности CSE-200 в зависимости от политики и потребностей компании. Наконец, API устройства также значительно облегчают интеграцию в сеть компании. Кроме того, ClickShare позволяет использовать в конференц-залах функцию TouchBack. Запускайте любое приложение со своего ноутбука и управляйте им на экране. Открывайте презентации, отправляйте сообщения и запускайте видеоролики с помощью всего нескольких касаний экрана. Концентрируйтесь на аудитории и содержании презентации, а не инструменте.

CSE-200 — это продукт, рабочие циклы и процессы которого отвечают требованиям стандарта ISO 27001.

Добавление решения ClickShare CSE-200 к стационарному конференц-залу (например, помещению на основе Microsoft Teams или Zoom) улучшает эффективность и повышает удобство совместной работы на собраниях в Microsoft Teams и Zoom. Это позволяет перенести акцент с проведения конференций на подлинную совместную работу.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ****CLICKSHARE CSE-200**

General specifications	
<b>Operating system</b>	Windows 7/8/8.1/10 32 & 64 bit macOS 10.14/10.15 (Catalina) Android 9 & 10 (ClickShare app) iOS 11, 12 & 13 (ClickShare app)
<b>Video outputs</b>	1x HDMI 1.2
<b>Output resolution</b>	1920x1080 @60Hz
<b>Audio</b>	Via HDMI, analog via Audio Jack 3.5mm, S/PDIF
<b>AirPlay Support</b>	iOS 11, 12 & 13 / macOS 10.14, 10.15
<b>Google Cast Support</b>	Android 9, 10
<b>Frame rate</b>	Up to 30fps*
<b>Number of sources simultaneous on screen</b>	2
<b>Number of simultaneous connections</b>	16
<b>iPad, iPhone and Android compatibility</b>	Sharing of documents, browser, camera for both Android and iOS devices via ClickShare app or using AirPlay / Google Cast
<b>Extended desktop</b>	Available for Windows, requires ClickShare Extension Pack.
<b>Authentication protocol</b>	WPA2-PSK in stand-alone mode WPA2-PSK or IEEE 802.1X using the ClickShare Button in network integration mode
<b>Wireless transmission protocol</b>	IEEE 802.11 a/g/n
<b>Reach</b>	Adjustable with signal strength modulation; max. 30m (100 ft) between ClickShare Button and ClickShare Base Unit
<b>Frequency band</b>	2.4 GHZ and 5 GHz (DFS channels not supported)
<b>Connections</b>	1x Ethernet LAN 100Mbit 2x (back) + 1x (front) USB Audio analog line out on mini jack socket (3.5mm), digital S/PDIF
<b>Noise Level</b>	Fanless
<b>Temperature range</b>	Operating: 0°C to +40°C (+32°F to +104°F) Max: 35°C (95°F) at 3000m Storage: -20°C to +60°C (-4°F to +140°F)
<b>Humidity</b>	Storage: 0 to 90% relative humidity, non-condensing Operation: 0 to 85% relative humidity, non-condensing
<b>Anti-theft system</b>	Kensington lock
<b>Certifications</b>	FCC/CE
<b>Warranty</b>	3 years standard Possible to extend to 5 years
<b>*Note</b>	*In optimal WiFi conditions with minimal WiFi interference and as measured during our quality validation. Check Network Deployment Guide for more info on WiFi optimisation and ideal configuration depending on your network environment.

**ClickShare Base Unit dimensions**

<b>Dimensions (HxWxD)</b>	205mm x 115mm x 45mm (excl. antennas) / 8.1" x 4.5" x 1.8" 205mm x 150mm x 135mm (incl. antennas) / 8.1" x 5.9" x 5.3"
<b>Power supply</b>	Standard 110/220 V AC plug or Power over Ethernet (PoE Plus)
<b>Power consumption</b>	Operation: 6W (typical) / 18W (max) Standby: 2.6W (ECO standby) / 0.4W (Deep standby)
<b>Weight</b>	600g / 1.32lbs

**Создано: 07 May 2021**

Технические характеристики могут изменяться без предварительного уведомления. Для получения самой последней информации посетите веб-сайт [www.barco.com](http://www.barco.com).