

FLDX 0,8-1,21: 1 (EN66), короткий фокус

WUXGA 0,75-1,13: 1 WQXGA/4K 0,80-1,21: 1 F80: 1,12-1,70 : 1 (WQXGA/4K UHD) (для F80 требуется адаптер объектива R9801442)



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**FLDX 0,8-1,21: 1 (EN66), КОРОТКИЙ ФОКУС**

Платформы	Для проекторов серий F35, FL40, F70, F80* и F90 *требуется адаптер объектива R9801442. Специальное проекционное отношение для F80: 1,12-1,70 : 1 (WQXGA/4K UHD)
Рабочий F/#	F 2,4-3,29 Механизированная регулировка диафрагмы, F# 2.4-6.5 с памятью
Коэффициент масштабирования	1,51 Механизированное зуммирование и фокусировка изображения с памятью
Фокусное расстояние	15,98-23,99 мм
Диапазон фокусировки	0,7-7,0 м
Вес	3,3 кг
Shipping weight	4,0 кг
Проекционное отношение	Микросхема DMD WUXGA 0,75-1,13: 1 WQXGA 0,80-1,21 : 1 Допуск на размер изображения +/-2%

Создано: 07 Feb 2019

Технические характеристики могут изменяться без предварительного уведомления. Для получения самой последней информации посетите веб-сайт www.barco.com.