

ClickShare C-10

Организация смешанной совместной работы в средних и больших конференц-залах



- Полная поддержка собственных устройств пользователей
- Удобный вывод содержимого
- Полная интерактивность с функциями сенсорного ввода, добавления комментариев и пояснений
- Расширенные функции безопасности
- Единая облачная система с управлением в облаке
- Обеспечьте совместную работу с помощью устройства ClickShare Button или приложения для ПК

Даже на смешанных совещаниях можно обеспечить высокий уровень вовлеченности и активности участников, вдохновить их участвовать в совещании. ClickShare C-10 добавляет интерактивные функции и полностью поддерживает использование личных устройств. Решение позволяет комфортно проводить презентации в средних и больших конференц-залах по беспроводной сети. Это беспроводной центр для презентаций, который обеспечивает удобную организацию смешанных совещаний.

Узнайте, что нового в последней версии обновления ClickShare

Полная поддержка вывода содержимого с личных устройств

С ClickShare C-10 вы можете начать совещание и вывести свое содержимое на экран за несколько секунд. Не важно, какое устройство вы используете. Простое подключение с кнопкой ClickShare Button, которая отлично работает как с ПК, так и Mac. Воспользуйтесь интеграцией рабочего процесса с приложением ClickShare на ноутбуке, мобильном устройстве или планшете. Или ощутите преимущества использования личных устройств на полотно разрешением 4K: экранное зеркалирование с помощью Airplay, GoogleCast и Miracast работает безупречно.

С помощью нашего простого решения все участники, включая гостей, могут выводить свое содержимое по беспроводной сети на центральный монитор конференц-зала. Два пользователя могут одновременно выводить на экран свое содержимое в формате Full HD. Без кабелей, обучения и



загрузки программного обеспечения.

Наслаждайтесь интерактивными творческими совещаниями

Пользователи ClickShare C-10 могут воспользоваться расширенными интерактивными функциями, такими как отображение содержимого монитора конференц-зала, выбор формата вывода содержимого на экран (весь экран или одно окно), добавление пояснений, комментариев и сенсорный ввод, который позволяет пользователям управлять сенсорным экраном в конференц-зале. Решение позволяет сделать совещания более насыщенными и динамичными. Решение C-10 позволяет просто организовать смешанную совместную работу во время творческих совещаний, мозговых штурмов и обсуждений.

Расширенные функции безопасности и удобная интеграция

Разработанное для развертывания в масштабах предприятия, ИТ-решение C-10 предлагает расширенные функции безопасности, сертифицированные по стандарту ISO27001, и широкий спектр возможностей подключения. XMS Cloud Management Platform обеспечивает удаленное управление устройствами и точные аналитические данные для управления вашим цифровым рабочим местом. Если у вас возникнут практические вопросы о сетевом развертывании серии ClickShare Conference, обратитесь в нашу службу технической поддержки или свяжитесь со своим представителем Barco.

Расширьте возможности совместной работы в существующем стационарном конференц-зале

ClickShare C-10 можно использовать как отдельное решение или в сочетании с существующим конференц-залом. Оно расширяет возможности смешанных совещаний в существующих конференц-залах Microsoft Teams, Zoom или Webex с помощью удобного и простого беспроводного вывода содержимого на экран. ClickShare дополняет существующую рабочую среду и позволяет организовать смешанную совместную работу. Решение идеально подходит для вашего бизнеса и развивается вместе с ним. Это решение отличается гибкостью и способно адаптироваться к будущим изменениям, поэтому оно станет одним из самых разумных вложений в качество вашего конференц-зала или экосистемы конференц-залов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**CLICKSHARE C-10**

General specifications	
Operating system	Windows 8/8.1/10. macOS 10.13 and higher. Android v9 and higher (ClickShare App)* iOS 12 and higher (ClickShare App)*
Video outputs	4K UHD (3840*2160) @ 30Hz. HDMI 1.4b
Audio output	HDMI
USB	1 X USB-A, 1 X USB-C
ClickShare Buttons	1
ClickShare App	Desktop & Mobile
Native protocols	Airplay, Google Cast, Miracast*
Maximum number of simultaneous connections (with Buttons and/or App)	minimum 32
Noise Level	Max. 25dBA @ 0-30°C Max. 30dBA @ 30-40°C
Authentication protocol	WPA2-PSK in stand alone mode WPA2-PSK or IEEE 802.1X using the ClickShare Button in network integration mode
Wireless transmission protocol	IEEE 802.11 a/g/n/ac and IEEE 802.15.1
Reach	Adjustable with signal strength modulation; max. 30m (100 ft) between ClickShare Button and ClickShare Base Unit Frequency band 2.4 GHZ and 5 GHz
Frequency band	2.4 GHZ and 5 GHz (DFS channels supported in select number of countries)
Connections	1x Ethernet LAN 1Gbit 1x USB Type-C 2.0 (front); 1x USB Type A 2.0 (front)
Temperature range	Operating: 0°C to +40°C (+32°F to +104°F) Max: 35°C (95°F) at 3000m Storage: -20°C to +60°C (-4°F to +140°F)
Humidity	Storage: 0 to 90% relative humidity, non-condensing Operation: 0 to 85% relative humidity, non-condensing
Anti-theft system	Kensington lock
Certifications	FCC/CE
Touch screen support & Interactivity	Yes
Room Dock (peripheral support)	No
Local view & moderation	Local view and moderation*
Network connection	LAN & WiFi
Management and reporting	Yes
Warranty	1 year standard. 5 years coverage via SmartCare
*	* depends on configuration, available in future firmware updates
ClickShare Base Unit dimensions	
Dimensions (HxWxD)	34 mm x 135 mm x 135 mm
Power supply	Standard 110/220 V AC plug
Power consumption	Operational: 5-10W, 24W Max
Weight	900 gr

Создано: 05 Jul 2021

Технические характеристики могут изменяться без предварительного уведомления. Для получения самой последней информации посетите веб-сайт www.barco.com.