

ClickShare C-10

Проведение презентаций в средних и больших конференц-залах



- Полная поддержка собственных устройств пользователей
- Беспрепятственный обмен контентом с помощью устройства Button или приложения для ПК
- Повышенная безопасность с подключением и управлением через облако
- Полная интерактивность с функциями сенсорного ввода, добавления комментариев и пояснений
- В комплекте 1 устройство Button

С помощью технологий можно обеспечить высокий уровень вовлеченности и активности участников, вдохновить их участвовать в совещании. ClickShare C-10 добавляет интерактивные функции и полностью поддерживает использование личных устройств. Решение позволяет комфортно проводить презентации в средних и больших конференц-залах по беспроводной сети. Это беспроводной центр для презентаций, который обеспечивает удобную организацию совещаний всего одним нажатием на кнопку ClickShare Button или щелчком мыши в приложении ClickShare на любом ноутбуке или мобильном устройстве.

Узнайте, что нового в последней версии обновления ClickShare

Полная поддержка вывода содержимого с личных устройств

С ClickShare C-10 вы можете начать совещание и вывести свое содержимое на экран за несколько секунд. Не важно, какое устройство вы используете. Простое подключение с кнопкой ClickShare Button, которая отлично работает как с ПК, так и Mac. Воспользуйтесь интеграцией рабочего процесса с приложением ClickShare на ноутбуке, мобильном устройстве или планшете. Или ощутите преимущества использования личных устройств (BYOD) на полотне разрешением 4K: экранное зеркалирование с помощью Airplay, GoogleCast и Miracast работает безупречно.

С помощью нашего простого решения все участники, включая гостей, могут выводить свое содержимое по беспроводной сети на центральный



монитор конференц-зала. Два пользователя могут одновременно выводить на экран свое содержимое в формате Full HD. Без кабелей, обучения и загрузки программного обеспечения.

Наслаждайтесь интерактивными творческими совещаниями

Пользователи ClickShare C-10 могут воспользоваться расширенными интерактивными функциями, такими как отображение содержимого монитора конференц-зала, выбор формата вывода содержимого на экран (весь экран или одно окно), добавление пояснений, комментариев и сенсорный ввод, который позволяет пользователям управлять сенсорным экраном в конференц-зале. Решение позволяет сделать совещания более насыщенными и динамичными. Решение C-10 позволяет просто организовать смешанную совместную работу во время творческих совещаний, мозговых штурмов и обсуждений.

Расширенные функции безопасности и удобная интеграция

Разработанное для развертывания в масштабах предприятия, ИТ-решение C-10 предлагает расширенные функции безопасности, сертифицированные по стандарту ISO27001, и широкий спектр возможностей подключения. XMS Cloud Management Platform обеспечивает удаленное управление устройствами и точные аналитические данные для управления вашим цифровым рабочим местом. Если у вас возникнут практические вопросы о сетевом развертывании серии ClickShare, обратитесь в нашу службу технической поддержки или свяжитесь со своим представителем Barco.

Расширьте возможности совместной работы в вашем конференц-зале

ClickShare C-10 можно использовать как отдельное решение или в сочетании с существующим конференц-залом. Оно расширяет возможности совещаний с помощью удобного и простого беспроводного вывода содержимого на экран. ClickShare дополняет компоновку вашего конференц-зала и позволяет легко и просто проводить беспроводные презентации. Когда монитор не используется для показа презентаций, транслируйте на нем контент цифровых вывесок с помощью функций интеграции вывесок. Решение идеально подходит для вашего бизнеса и развивается вместе с ним. Это решение отличается гибкостью и способно адаптироваться к будущим изменениям, поэтому оно станет одним из самых разумных вложений в качество вашего конференц-зала.

Вы можете без промедления установить ClickShare в конференц-залах благодаря высокому уровню материальных запасов для всех моделей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**CLICKSHARE C-10**

Общие характеристики	
Операционная система	Windows 10 и более поздней версии macOS 11 (BigSur) и более поздней версии. Android 9 и более поздней версии (приложение ClickShare). iOS 12 и более поздней версии (приложение ClickShare)*
Выходы видео	4K UHD (3840 x 2160), 30 Гц. HDMI 1.4b
Выход аудиосигнала	HDMI
USB	1 разъем USB-A, 1 разъем USB-C
Устройства ClickShare Button	1
ClickShare App	Приложение для ПК и мобильных устройств
Native protocols	Airplay, Google Cast, Miracast*
Максимальное количество одновременных подключений (с помощью кнопок и/или приложения)	32
Уровень шума	Макс. 25 дБА при температуре 0–30 °C Макс. 30 дБА при температуре 30–40 °C
Протокол аутентификации	WPA2-PSK в автономном режиме WPA2-PSK или IEEE 802.1X при использовании ClickShare Button в режиме сетевой интеграции
Протокол беспроводной передачи	IEEE 802.11 a/g/n/ac и IEEE 802.15.1
Область действия	Регулировка с модуляцией мощности сигнала; до 30 м (100 футов) между устройством ClickShare Button и блоком ClickShare Base Unit Полоса частот: 2,4 ГГц и 5 ГГц
Полоса частот	2,4 ГГц и 5 ГГц (каналы DFS в отдельных странах не поддерживаются)
Связи	1 локальная сеть Ethernet, 1 Гбит 1 разъем USB 2.0 Type-C (спереди); 1 разъем USB 2.0 Type-A (спереди)
Диапазон температуры	Эксплуатация: от 0°C до +40°C Макс. температура: 35°C на высоте 3000 м Хранение: от -20°C до +60°C
Влажность	Хранение: относительная влажность 0–90 %, без образования конденсата Эксплуатация: относительная влажность 0–85 %, без образования конденсата
Система предотвращения кражи	Кенсингтонский замок
Сертификаты	FCC/CE
Touch screen support & Interactivity	Да
Room Dock (peripheral support)	Нет
Трансляция с монитора конференц-зала	Да
Соединение сети	Локальная сеть и Wi-Fi
Management and reporting	Да
Гарантия	1 год — стандартная гарантия. 5-летнее гарантийное покрытие в рамках услуги SmartCare
*	* Зависит от конфигурации; станет доступным в последующих обновлениях микропрограммы
Размеры базового блока ClickShare	
Размеры (ВхШхГ)	34 x 135 x 135 мм
Электропитание	Стандартный штепсель 110/220 В перем. тока
Энергопотребление	Эксплуатация: 5–10 Вт, макс. 24 Вт
Вес	900 г

Создано: 20 Jan 2023

Технические характеристики могут изменяться без предварительного уведомления. Для получения самой последней информации посетите веб-сайт www.barco.com.