

Широкоугольный трансфокатор EN13

1,34-1,74 : 1 (SX+) / 1,24-1,6 : 1 (WUXGA)



Диапазон фокусировки: 1,0-15,0 м

Проекционное отношение:

- **SX+ 1,34-1,74:1**
- **1080 / WUXGA 1,24-1,60:1**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**ШИРОКОУГОЛЬНЫЙ ТРАНСФОКАТОР EN13**

Рабочий F/#	F 2.1-2.22 Механизированная регулировка диафрагмы, F 2.1-6.5
Коэффициент масштабирования	1,3 Механизированное увеличение и фокусировка изображения
Фокусное расстояние	25,59-33,24 мм
Диапазон фокусировки	Стандарт: 1,0 м - 15 м
Пользовательский диапазон фокусировки:	Доступен расширенный диапазон фокусировки; за подробностями обращайтесь в отдел продаж
Вес	2,6 кг
Проекционное отношение	Микросхема DMD <ul style="list-style-type: none">▪ 1080p/WUXGA 1,24-1,6:1▪ SXGA+ 1,34-1,74:1▪ 720p 1,46-1,9:1▪ XGA 1,83-2,37:1
Допуск на размер изображения +/- 5%	

Создано: 21 Jan 2018

Технические характеристики могут изменяться без предварительного уведомления. Для получения самой последней информации посетите веб-сайт www.barco.com.