


# OSRAM 3000W XBO DHP L OFR



**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ****OSRAM 3000W XBO DHP L OFR**

---

<b>Supplier</b>	OSRAM
<b>Supplier order numbers</b>	XBO 3000 W/DHP L OFR
<b>Warranty hours</b>	1,700 hours

---

**Создано: 19 Jul 2019**

Технические характеристики могут изменяться без предварительного уведомления. Для получения самой последней информации посетите веб-сайт [www.barco.com](http://www.barco.com).