

# CompactLink

Экономичное решение для передачи данных на расстояние до 100 м между цифровым преобразователем и светодиодной видеостеной или между двумя светодиодными видеостенами.



**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ****КОМПАКТЛИНК****Информация о заказе**

R9853320 CompactLink 50  
R9853330 CompactLink 100  
Набор интерфейсных кабелей R9853340 CompactLink

**Создано: 21 Jan 2018**

Технические характеристики могут изменяться без предварительного уведомления. Для получения самой последней информации посетите веб-сайт [www.barco.com](http://www.barco.com).