

# XDX-4K40

40 000 люмен, внутреннее разрешение 4K, трехматричный DLP-проектор с RGB-лазером



- Яркий RGB-лазерный источник света
- Выдающееся качество изображения с внутренним разрешением 4K и поддержкой стандарта Rec. 2020
- Модульная конструкция для экономичного обслуживания

Проектор XDX-4K40 может похвастаться яркостью 40 000 люмен, внутренним разрешением 4K (4096 x 2160) и источником света с RGB-лазером. Он отлично подходит для тематических развлечений, где требуется очень высокое разрешение и точная цветопередача. Проектор XDX-4K40 позволяет создавать незабываемые моменты, ради которых посетители захотят возвращаться снова и снова.

### Изображения, которые говорят сами за себя

Удивите посетителей более четкими и реалистичными изображениями, которые по-настоящему впечатляют и создают незабываемые моменты. Проектор XDX-4K40 способен воспроизводить изображение высочайшего качества, которое позволяет зрителям поверить и погрузиться в происходящее на экране как никогда ранее. Это решение, с которым невозможное ставится возможным.

### Экономичная конструкция

Проекторы XDX-4K40 разработаны с учетом интересов владельца и оператора. Они обеспечивают стабильно высокую производительность в течение длительного времени с минимальными требованиями к обслуживанию. Если случится что-то непредвиденное, технический специалист быстро и с легкостью починит проектор XDX-4K40 прямо на месте благодаря легко заменяемым модулям. Даже сам источник света с RGB-лазером состоит из лазерных модулей, что делает обслуживание проектора XDX-4K40 простым и экономичным.

### Соответствие требованиям будущего



Высокая яркость, внутреннее разрешение 4K и источник света с RGB-лазером делают модель XDX-4K40 одним из самых инновационных проекторов. готовым удовлетворить растущие потребности создателей контента.

Новым проектором XDX-4K40 можно управлять через облачную платформу управления проектором с возможностью удаленного контроля состояния, которая гарантирует круглосуточную безотказную работу и повышает надежность установки.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ****XDX-4K40**

<b>Собственная яркость</b>	40 000 люменов (номинал)
<b>Собственный коэффициент контрастности</b>	2000:1 (номинал)
<b>Цифровое микрозеркальное устройство Digital MicroMirror Device™</b>	Три 1,38-дюймовых трансфокатора DC4K
<b>Разрешение</b>	Собственное разрешение 4K: 4096 x 2160
<b>Цветовая гамма</b>	DCI P3 (98,5 % цветового пространства Rec.2020 при измерении в цветовых координатах XY) — источник света RGB
<b>Основные объективы</b>	0.72:1; 1.0:1; 1.13–1.72:1; 1.46–2.10:1; 2.00–3.35:1; 2.53–4.98:1; 4.98-7.69:1 Совместимость с особо яркими и высококонтрастными объективами
<b>Долговременная стабильность яркости</b>	40 000 час. при средних условиях эксплуатации
<b>Оправа</b>	интегрированная конструкция охлаждения и запатентованный герметичный оптический блок
<b>Габариты (WxLxH)</b>	Проектор с ножками: 760 x 1470 x 612 мм / 29,92 x 57,87 x 24,09 дюйма
<b>Вес</b>	206 кг / 454,2 фунта (вес проектора в раме)
<b>Требования к источнику питания</b>	однофазное или трехфазное напряжение 200–240 В, 20 А
<b>Тепловая нагрузка (при максимальной мощности)</b>	12500 БТЕ/ч
<b>Поток отсасываемого воздуха</b>	615CFM
<b>Окружающая Температура</b>	До 40°C (104°F)
<b>Влажность окружающей среды</b>	Не более 85%
<b>Входы</b>	HDMI 2.0
<b>Входные частоты</b>	макс. 4096 x 2160 при 60 Гц
<b>Уровень шума</b>	50 дБ(А) при измерении на расстоянии 1 м при окружающей температуре 25°C
<b>3D-системы</b>	Поддерживаются системы активных очков и системы поляризации на серебристых экранах. Системы цветоразделения не поддерживаются.
<b>Требования к безопасности</b>	Класс 1, группа риска 3
<b>Энергопотребление</b>	3,9 кВт (3 Вт в экономном режиме)
<b>Интерфейс пользователя</b>	Сенсорный дисплей и (или) веб-интерфейс
<b>24/7 operation</b>	Да*
<b>*</b>	* Для оптимальной работы выключайте проектор регулярно. Для получения подробной информации обратитесь к руководству.

Создано: 15 Feb 2022

Технические характеристики могут изменяться без предварительного уведомления. Для получения самой последней информации посетите веб-сайт [www.barco.com](http://www.barco.com).